

IE-PH-V01M**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Bajonett dugaszolható csatlakozó az IEC 61076-3-106 1. változat szerint (EtherNet/IP), fém, üres ház

Általános rendelési adatok

Változat	Üres ház, Dugóház, 1. változat IEC 61076-3-106 szerint, IP67
Rendelési szám	1962550000
Típus	IE-PH-V01M
GTIN (EAN)	4032248644681
Qty.	10 Darab

IE-PH-V01M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Tanúsítványok

ROHS Megfelel

Méretek és tömegek

Mélység	76 mm	Mélység (coll)	2.9921 inch
Magasság	30 mm	Magasság (coll)	1.1811 inch
Szélesség	30 mm	Szélesség (coll)	1.1811 inch
Nettó tömeg	96.7 g		

Hőmérsékletek

Tárolási hőmérséklet	Üzemi hőmérséklet	-40 °C...70 °C
Telepítési hőmérséklet		

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétellel
RoHS alóli kivétel (ha van/ismert ilyen)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1, 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol 119-47-1
SCIP	e5bbf197-73b5-420b-90c0-0173b7b3b6b7

Általános adatok

Szín	Egyéb	Ház fő anyaga	Cink présöntvény
Védelmi osztály	IP67	Dugaszolási ciklusok	750

Általános szabványok


Csatlakozó, standard IEC 61076-3-106 Var. 1

Besorolások

ETIM 8.0	EC001031	ETIM 9.0	EC001031
ETIM 10.0	EC001031	ECLASS 14.0	27-19-01-04
ECLASS 15.0	27-19-01-04		

Drawings

Méretrajz



IE-PH-V01M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessories

RJ45




RJ45 betétek 1 / 4 / 5 / 14, HDC ver. dugaszolható csatlakozókhoz és IE-OM...; IE-OP...; IE-CC... csatlakozódobozokhoz

Általános rendelési adatok

Típus	IE-PI-RJ45-FH	Változat
Rendelési szám	1962730000	Dugóbetét RJ45 IDC, Csatlakozóbetét RJ45, szerszám nélkül működtethető, TIA-568A, EIA/TIA T568 B, PROFINET
GTIN (EAN)	4032248654017	
Qty.	10 ST	
Típus	IE-PI-RJ45-TH	Változat
Rendelési szám	1962720000	Dugóbetét RJ45 IDC, Csatlakozóbetét RJ45 krimp
GTIN (EAN)	4032248644834	
Qty.	10 ST	

LWL-LC



FO LC betétek a dugaszolható csatlakozókhoz, 1 / 4 / 14 változat

Általános rendelési adatok

Típus	IE-PI-2LC-MM	Változat
Rendelési szám	1962780000	LC-betét, Csatlakozóbetét 2 LC, multimódusú
GTIN (EAN)	4032248644865	
Qty.	10 ST	

IE-PH-V01M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold


Germany

www.weidmueller.com

Accessories

Hybrid

Hibrid, 10 pólusú. Betétek 14-es változatú dugaszolható csatlakozókhoz



Általános rendelési adatok

Típus	IE-PI-HYB-10P	Változat
Rendelési szám	1068990000	Insert, for plug insert, Hybrid
GTIN (EAN)	4032248823963	
Qty.	1 ST	
Típus	IE-PIC-HYB-S-0,5-300	Változat
Rendelési szám	1096180000	Crimp contact, for plug insert, Hybrid
GTIN (EAN)	4032248869152	
Qty.	300 ST	

porvédő sapkák

Készülékeinek védelme por és szennyeződés ellen



Általános rendelési adatok

Típus	IE-PP-V01P	Változat
Rendelési szám	1965690000	Plug housing protective cap
GTIN (EAN)	4032248653911	
Qty.	10 ST	

IE-PH-V01M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessories

Üres



Az ESG a bevált és tesztelt MultiCard formátumú jelölő számos ismert elektromos készülékhez. Az eredmény egy kiváló minőségű, kontrasztos készülékjelölő.

A Siemens, az ABB, a Beckhoff és számos más gyártó készülékeihez különböző típusok kaphatók.

Az előnyök áttekintése:

- általános célú címkék; öntapadós vagy felpattintható címkék, típustól függően,
- illesztett készülékekhez, pl. kismegszakítókhoz címkésínre pattintható ESG jelölőket szállítunk.
- Egyedi lézer-minőségű nyomtatás a műszaki jellemzőknek megfelelően

Egyedi nyomtatáshoz: Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

Általános rendelési adatok

Típus	ESG 9/11 K MC NE WS	Változat
Rendelési szám	1857440000	ESG, Készülékjelölők x 11 mm, PA 66, Szín: fehér, Öntapadós
GTIN (EAN)	4032248402731	
Qty.	200 ST	

LWL-SC



FO SC betétek a dugaszolható csatlakozókhoz, 1 / 4 / 14 változat

Általános rendelési adatok

Típus	IE-PI-SCRJ-SM	Változat
Rendelési szám	1067390000	SC-betét, SCRJ csatlakozódugó, egymódusú
GTIN (EAN)	4032248820863	
Qty.	10 ST	
Típus	IE-PI-SCRJ-POF	Változat
Rendelési szám	1067410000	SC-betét, Csatlakozódugó SCRJ, POF
GTIN (EAN)	4032248820870	
Qty.	10 ST	