

IE-PH-V01M-BP**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Bajonett dugaszolható csatlakozó az IEC 61076-3-106 1. változat szerint (EtherNet/IP), fém, üres ház

Általános rendelési adatok

Változat	Üres ház, Csatlakozódugó-ház vezetéktörés elleni védelem, 1. változat IEC 61076-3-106 szerint, IP67
Rendelési szám	1962560000
Típus	IE-PH-V01M-BP
GTIN (EAN)	4032248644698
Qty.	10 Darab

Műszaki adatok

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Méretetek és tömegek

Mélység	126 mm	Mélység (coll)	4.9606 inch
Magasság	30 mm	Magasság (coll)	1.1811 inch
Szélesség	30 mm	Szélesség (coll)	1.1811 inch
Nettó tömeg	128.24 g		

Hőmérsékletek

Tárolási hőmérséklet	Üzemi hőmérséklet	-40 °C...70 °C
Telepítési hőmérséklet		

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétellel
RoHS alóli kivétel (ha van/ismert ilyen)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1, 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol 119-47-1
SCIP	e5bbf197-73b5-420b-90c0-0173b7b3b6b7

Általános adatok

Szín	Egyéb	Ház fő anyaga	Cink présöntvény
Védelmi osztály	IP67	Dugaszolási ciklusok	750

Általános szabványok


Csatlakozó, standard	IEC 61076-3-106 Var. 1
----------------------	------------------------

Besorolások

ETIM 8.0	EC001031	ETIM 9.0	EC001031
ETIM 10.0	EC001031	ECLASS 14.0	27-19-01-04
ECLASS 15.0	27-19-01-04		

Rajzok

Méretrajz



IE-PH-V01M-BP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

RJ45




RJ45 betétek 1 / 4 / 5 / 14, HDC ver. dugaszolható csatlakozókhoz és IE-OM...; IE-OP...; IE-CC... csatlakozódobozokhoz

Általános rendelési adatok

Típus	IE-PI-RJ45-FH	Változat
Rendelési szám	1962730000	Dugóbetét RJ45 IDC, Csatlakozóbetét RJ45, szerszám nélkül működtethető, TIA-568A, EIA/TIA T568 B, PROFINET
GTIN (EAN)	4032248654017	
Qty.	10 ST	
Típus	IE-PI-RJ45-TH	Változat
Rendelési szám	1962720000	Dugóbetét RJ45 IDC, Csatlakozóbetét RJ45 krimp
GTIN (EAN)	4032248644834	
Qty.	10 ST	

LWL-LC



FO LC betétek a dugaszolható csatlakozókhoz, 1 / 4 / 14 változat


Általános rendelési adatok

Típus	IE-PI-2LC-MM	Változat
Rendelési szám	1962780000	LC-betét, Csatlakozóbetét 2 LC, multimódusú
GTIN (EAN)	4032248644865	
Qty.	10 ST	

Tartozékok

Hybrid

Hibrid, 10 pólusú. Betétek 14-es változatú dugaszolható csatlakozókhoz



Általános rendelési adatok

Típus	IE-PI-HYB-10P	Változat
Rendelési szám	1068990000	Insert, for plug insert, Hybrid
GTIN (EAN)	4032248823963	
Qty.	1 ST	
Típus	IE-PIC-HYB-S-0,5-300	Változat
Rendelési szám	1096180000	Crimp contact, for plug insert, Hybrid
GTIN (EAN)	4032248869152	
Qty.	300 ST	

porvédő sapkák

Készülékeinek védelme por és szennyeződés ellen




Általános rendelési adatok

Típus	IE-PP-V01P	Változat
Rendelési szám	1965690000	Plug housing protective cap
GTIN (EAN)	4032248653911	
Qty.	10 ST	

Tartozékok

Üres



Az ESG a bevált és tesztelt MultiCard formátumú jelölő számos ismert elektromos készülékhez. Az eredmény egy kiváló minőségű, kontrasztos készülékjelölő.

A Siemens, az ABB, a Beckhoff és számos más gyártó készülékeihez különböző típusok kaphatók.

Az előnyök áttekintése:

- általános célú címkék; öntapadós vagy felpattintható címkék, típustól függően,
- illesztett készülékekhez, pl. kismegszakítókhoz címkésínre pattintható ESG jelölőket szállítunk.
- Egyedi lézer-minőségű nyomtatás a műszaki jellemzőknek megfelelően

Egyedi nyomtatáshoz: Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

Általános rendelési adatok

Típus	ESG 9/11 K MC NE WS	Változat
Rendelési szám	1857440000	ESG, Készülékjelölők x 11 mm, PA 66, Szín: fehér, Öntapadós
GTIN (EAN)	4032248402731	
Qty.	200 ST	

LWL-SC

FO SC betétek a dugaszolható csatlakozókhoz, 1 / 4 / 14 változat



Általános rendelési adatok

Típus	IE-PI-SCRJ-SM	Változat
Rendelési szám	1067390000	SC-betét, SCRJ csatlakozódugó, egymódusú
GTIN (EAN)	4032248820863	
Qty.	10 ST	
Típus	IE-PI-SCRJ-POF	Változat
Rendelési szám	1067410000	SC-betét, Csatlakozódugó SCRJ, POF
GTIN (EAN)	4032248820870	
Qty.	10 ST	