


**IE-PI-2LC-SM****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



FO LC betétek a dugaszolható csatlakozókhoz, 1 / 4 / 14 változat

**Általános rendelési adatok**

|                    |                                           |
|--------------------|-------------------------------------------|
| Változat           | LC-betét, Csatlakozóbetét 2 LC, egymódusú |
| Rendelési szám     | <a href="#">1962790000</a>                |
| Típus              | IE-PI-2LC-SM                              |
| GTIN (EAN)         | 4032248644872                             |
| Qty.               | 10 Darab                                  |
| Szállítás állapota | Ez a termék már nem kapható.              |
| Elérhető eddig:    | 2025-04-08T00:00:00+02:00                 |

## Műszaki adatok

## Tanúsítványok

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Megfelel |
|------|----------|

## Méretetek és tömegek

|             |          |                  |             |
|-------------|----------|------------------|-------------|
| Mélység     | 59 mm    | Mélység (coll)   | 2.3228 inch |
| Magasság    | 10.3 mm  | Magasság (coll)  | 0.4055 inch |
| Szélesség   | 13.15 mm | Szélesség (coll) | 0.5177 inch |
| Nettó tömeg | 20.2 g   |                  |             |

## Hőmérsékletetek

|                        |                   |                                   |
|------------------------|-------------------|-----------------------------------|
| Tárolási hőmérséklet   | Üzemi hőmérséklet | -40 °C...70 °C                    |
| Telepítési hőmérséklet | Páratartalom      | 0&hellip;85% relatív páratartalom |

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

|                                          |                                      |
|------------------------------------------|--------------------------------------|
| RoHS megfelelési állapot                 | Megfelel, kivétellel                 |
| RoHS alóli kivétel (ha van/ismert ilyen) | 6c                                   |
| REACH SVHC                               | Lead 7439-92-1                       |
| SCIP                                     | 4f3aae94-c2bc-4010-b63b-5b114ba6bd55 |

## Általános adatok


|                        |                                                              |                                      |                                   |
|------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|
| Árucikk leírása        | Csatlakozóbetét 2 LC, egymódusú                              | Szín                                 | Egyéb                             |
| Ház fő anyaga          | PBT cink présöntvény                                         | Páratartalom                         | 0&hellip;85% relatív páratartalom |
| Védelmi osztály        | IP67 házzal                                                  | Dugaszolási ciklusok                 | 1000                              |
| Összetétel             | Csatlakozó dugalj és aljzat 1., 4. és 14. változatú házakhoz | Elemi szál típusa                    | Egymódusú                         |
| Beillesztési veszteség | ≤ 0,5 dB                                                     | 1. csatlakozás                       | LC                                |
| 2. csatlakozás         | Krimp                                                        | Visszatérési veszteség (csillapítás) | ≥ 40 dB                           |
| Érvéghüvely anyaga     | Cirkónium                                                    |                                      |                                   |

## Általános szabványok

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| Csatlakozó, standard | IEC 61754-20 |
|----------------------|--------------|

## Besorolások

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001122    | ETIM 9.0    | EC001122    |
| ETIM 10.0   | EC001122    | ECLASS 14.0 | 19-17-01-22 |
| ECLASS 15.0 | 19-17-01-22 |             |             |

**Méretrajz**

## Tartozékok

## ...optikai csatlakozókhoz (SC, ST és LC)



## GOF

- SC/ST üvegszálhoz, IP20 és IP67 csatlakozókhoz
- LC száloptikához és IP67 csatlakozókhoz

## POF

- SC/ST polimer üvegszálhoz, IP20 és IP67 csatlakozókhoz
- Üvegszálhoz, ProfiNet-hez, és SC/ST mobilkábelhez és IP67 csatlakozókhoz

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                                |
|----------------|----------------------------|--------------------------------|
| Típus          | IE-CT-LC-GOF               | Változat                       |
| Rendelési szám | <a href="#">9205330000</a> | Présszerszám, Hatszög sajtolás |
| GTIN (EAN)     | 4032248725465              |                                |
| Qty.           | 1 ST                       |                                |