

SAIL-M12BG-B-USB-1.5U**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Két I/O slave készülék, vagy a vezérlő és egy I/O előfizető közötti összeköttetés létrehozásának legmegbízhatóbb módja a konfekcionált kábelek használata. A kábelválaszték: PROFIBUS, CANopen, DeviceNet™, EtherCAT és Ethernet.

Általános rendelési adatok

Változat	Buszvezeték, Csatlakozóvezeték, M12, Pólusszám: 5, 1.5 m, Dugó, egyenes – aljzat, egyenes, árnyékolt: Igen, LED: Nem, Köpeny anyaga: PUR, Halogén: Nem
Rendelési szám	1962800150
Típus	SAIL-M12BG-B-USB-1.5U
GTIN (EAN)	4032248644896
Qty.	1 Darab

SAIL-M12BG-B-USB-1.5U

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS Megfelel

Méretetek és tömegek

Hossz	1.5 mm	Hossz, inch	0.0591 inch
Nettó tömeg	68 g		

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	e8d8af70-4c85-4483-bc8c-9bc5b598e2a9

Kábel műszaki adatai

Kábelhossz	1.5 m	Köpeny színe	fekete
Olajokkal szembeni ellenállás	No	A következő kábeltartókhöz:	Igen
Érkesszmetset	0.09 mm ²	Vezetékek száma	4
árnyékolt	Igen	Halogén	Nem
Szigetelés	PE	Hajlítási sugár, min., álló	5 x kábelátmérő
Lángterjedéssel szembeni ellenállás	UL Style 20963	Köpeny anyaga	PUR
Konfigurálható vezetékssz	Nem	Külső bevonat az UL AWM stílusnak megfelelően	20963 (80 °C / 30 V)
Hibrid kábel	Nem	Keresztötéses irradáció	Nem
Színkód gyűű	Fehér, Zöld, Piros, Fekete	Pólusok száma	5

Általános műszaki adatok

Csatlakozási menet	M12	Érintkező felület	Aranyozott
LED	Nem	Változat	Dugó, egyenes – aljzat, egyenes
Ház fő anyaga	PUR	Szigetelési ellenállás	≥ 20 MΩ
Névleges feszültség	5 V	Névleges áram	1 A
Védelmi osztály	IP20	Szennyezés súlyossága	3
Menetes gyűű anyaga	Nikkelezett CuZn	Ház hőmérsékleti tartománya	-25...+80 °C
Meghúzási nyomaték	M12: 0,8 - 1,2 Nm		

Villamos tulajdonságok

Szigetelési ellenállás	≥ 20 MΩ	Névleges feszültség	5 V
------------------------	---------	---------------------	-----

Dugó, bal

Csatlakozó, bal	M12, B kódolású, Pólusok száma: 5, hüvelyes érintkező, egyenes, csatlakozó, árnyékolt
-----------------	---

Dugó, jobb

Csatlakozó, jobb	USB A, Pólusok száma: 4, IP20, dugós érintkező,
------------------	---

SAIL-M12BG-B-USB-1.5U

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

egyenes, csatlakozó,
árnyékolt

Kábel elektromos tulajdonságai

Szigetelési ellenállás	$\geq 20 \text{ M}\Omega$	Kategória	Egyéb
Névleges áram	1 A		

Kábel mechanikai jellemzői és anyagjellemzői

Olajokkal szembeni ellenállás	No	Halogén	Nem
Lángterjedéssel szembeni ellenállás	UL Style 20963		

Kábel szerkezet


Köpeny színe	fekete	Keresztmetszet	2*AWG28 + 2*AWG28
Árnyékolás	360° körkörös ház	Vezetékek száma	4
Szigetelés	PE	Színkód gyűrű	Fehér, Zöld, Piros, Fekete

Besorolások

ETIM 8.0	EC002599	ETIM 9.0	EC002599
ETIM 10.0	EC002599	ECLASS 14.0	27-06-03-08
ECLASS 15.0	27-06-03-07		


Rajzok

Méretrajz




Straight socket

Póluskiosztás




M12, socket, B-coded

Méretrajz



USB type A

Kapcsolási rajz**Az ideális szerszám: Screwty® nyomaték funkcióval**

Light, securely screwed-in round plug-in connectors. Screwty set DM / VPE: 1 / Order No.: 1920000000 Adapters: M12, M12 F, M8, M8 F