


**IE-BI-SCRJ2SC-SM-C****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



FO SC betétek a dugaszolható csatlakozókhoz, 1 / 4 / 14 változat

**Általános rendelési adatok**

Változat	SC-betét, Válaszfalbetét, SCRJ - 2 SC, egymódusú
Rendelési szám	<a href="#">1962870000</a>
Típus	IE-BI-SCRJ2SC-SM-C
GTIN (EAN)	4032248645060
Qty.	10 Darab

## IE-BI-SCRJ2SC-SM-C

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technical data

## Tanúsítványok

ROHS Megfelel

## Méretek és tömegek

Mélység	34 mm	Mélység (coll)	1.3386 inch
Magasság	13.2 mm	Magasság (coll)	0.5197 inch
Szélesség	15.6 mm	Szélesség (coll)	0.6142 inch
Nettó tömeg	0.97 g		

## Hőmérsékletek

Tárolási hőmérséklet	Üzemi hőmérséklet	-40 °C...70 °C
Telepítési hőmérséklet		

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

## Általános adatok

Árucikk leírása	Válaszfalbetét, SCRJ - 2 SC, egymódusú	Szín	Egyéb
Ház fő anyaga	PA	Védelmi osztály	IP67 házzal
Dugaszolási ciklusok	1000	Összetétel	Csatlakozó és aljzatbetét az 1., 4. és 14. változatú házakhoz
Elemi szál típusa	Egymódusú	Beillesztési veszteség	≤ 0,5 dB
1. csatlakozás	SC	2. csatlakozás	SCRJ
Visszatérési veszteség (csillapítás)	≥ 40 dB		

## Általános szabványok

Csatlakozó, standard	IEC 61754-4, IEC 61754-24
----------------------	---------------------------

## Besorolások

ETIM 8.0	EC000752	ETIM 9.0	EC000752
ETIM 10.0	EC000752	ECLASS 14.0	19-17-01-16
ECLASS 15.0	19-17-01-16		

**IE-BI-SCRJ2SC-SM-C**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

**Drawings**

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Méretrajz**

