


IE-PS-SCRJ-MM**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



FO SC-RJ dugaszolható csatlakozó az IEC 61754-24 szerint, 2,6 .. 3 mm huzal külső átmérőkhöz

Általános rendelési adatok

Változat	FO-csatlakozó, SCRJ csatlakozódugó, multimódusú, IP20
Rendelési szám	1962940000
Típus	IE-PS-SCRJ-MM
GTIN (EAN)	4032248653997
Qty.	10 Darab
Szállítás állapota	Ez a termék már nem kapható.
Elérhető eddig:	2025-04-08T00:00:00+02:00

Műszaki adatok

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Méretetek és tömegek

Nettó tömeg	8 g
-------------	-----

Hőmérsékletek

Tárolási hőmérséklet	Üzemi hőmérséklet	-40 °C...70 °C
Telepítési hőmérséklet		

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétellel
RoHS alóli kivétel (ha van/ismert ilyen)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	4f3aae94-c2bc-4010-b63b-5b114ba6bd55

Általános adatok

Árucikk leírása	SCRJ csatlakozódugó, multimódusú	Szín	Egyéb
Védelmi osztály	IP20	Dugaszolási ciklusok	1000
Elemi szál típusa	Multimódusú	Beillesztési veszteség	≤ 0,4 dB
1. csatlakozás	SCRJ	2. csatlakozás	ragasztás, krimpelés, polírozás
Visszatérési veszteség (csillapítás)	≥ 30 dB	Érvéghüvely anyaga	Cirkónium

Általános szabványok

Csatlakozó, standard	IEC 61754-24
----------------------	--------------

Besorolások

ETIM 8.0	EC001122	ETIM 9.0	EC001122
ETIM 10.0	EC001122	ECLASS 14.0	19-17-01-22
ECLASS 15.0	19-17-01-22		