

IE-PS-LCD-MM


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



FO LC duplex dugaszolható csatlakozó az IEC 61754-20 szerint, 2,6 .. 3 mm húzal külső átmérőkhöz

Általános rendelési adatok

Változat	FO-csatlakozó, Csatlakozódugó LC-Duplex, multimódusú, IP20
Rendelési szám	1962970000
Típus	IE-PS-LCD-MM
GTIN (EAN)	4032248645152
Qty.	1 Darab
Szállítás állapota	Ez a termék már nem kapható.
Utolsó rendelési dátum	2025-04-08T00:00:00+02:00

Műszaki adatok

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Méretetek és tömegek

Nettó tömeg	4.22 g
-------------	--------

Hőmérsékletek

Tárolási hőmérséklet	Üzemi hőmérséklet	-40 °C...70 °C
Telepítési hőmérséklet	Páratartalom	0...93% relatív páratartalom

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétellel
RoHS alóli kivétel (ha van/ismert ilyen)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	67cf1078-beca-4687-860b-dc475a6ec24a

Általános adatok


Vezetéktörés-gátló hüvely anyaga	TPE	Árucikk leírása	Csatlakozódugó LC-Duplex, multimódusú
Szín	Egyéb	Ház fő anyaga	PC UL 94 V0
Páratartalom	0...93% relatív páratartalom	Köpenyátmérő, max.	3 mm
Köpenyátmérő, min.	2.8 mm	Védelmi osztály	IP20
Dugaszolási ciklusok	1000	Elemi szál típusa	GOF, Multimódusú
Beillesztési veszteség	≤ 0,4 dB	1. csatlakozás	LC Duplex
2. csatlakozás	ragasztás, krimpelés, polírozás	Kábel kihúzási erő, min.	100 N
Egy vezeték átmérője, min.	0.6 mm	Ház anyaga, betét	Cink présöntvény
Visszatérési veszteség (csillapítás)	≥ 30 dB	Nyomórugó anyaga	Nemesacél, rozsdamentes
Érvéghüvely anyaga	Cirkónium	Porvédő fedél anyaga	TPE
Egy vezeték átmérője, max.	1.4 mm	Krimphüvely anyaga	Vörösréz, nikkelezett

Általános szabványok

Csatlakozó, standard	IEC 61754-20
----------------------	--------------

Besorolások

ETIM 8.0	EC001122	ETIM 9.0	EC001122
ETIM 10.0	EC001122	ECLASS 14.0	19-17-01-22
ECLASS 15.0	19-17-01-22		

Méretrajz

Tartozékok

Olló



A Weidmüller a vörösréz és alumínium kábelek vágásának specialistája. Termékpalettája a kis keresztmetszetekhez való, közvetlen erővel működtetett vágókészülékektől a nagy keresztmetszetekhez való vágógépekig terjed. A mechanikus működtetés és a vágószerszám különleges alakja minimálisra csökkenti a szükséges erőt. Vágótermékeinek széles választékával a Weidmüller a professzionális kábelfeldolgozás valamennyi feltételének képes megfelelni.

Általános rendelési adatok

Típus	SCISSORS KEVLAR	Változat
Rendelési szám	1208910000	Electrician's scissors
GTIN (EAN)	4032248990085	
Qty.	1 ST	

...optikai csatlakozókhoz (SC, ST és LC)



GOF

- SC/ST üvegszálhoz, IP20 és IP67 csatlakozókhoz
- LC száloptikához és IP67 csatlakozókhoz

POF

- SC/ST polimer üvegszálhoz, IP20 és IP67 csatlakozókhoz
- Üvegszálhoz, ProfiNet-hez, és SC/ST mobilkábelhez és IP67 csatlakozókhoz

Általános rendelési adatok

Típus	IE-CT-LC-GOF	Változat
Rendelési szám	9205330000	Présszerszám, Hatszög sajtolás
GTIN (EAN)	4032248725465	
Qty.	1 ST	