

IE-PS-V05M-RJ45-TH**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



HDC dugaszolható csatlakozó az IEC 61076-3-106 5. változat szerint, fém, RJ45-ös betéttel

Általános rendelési adatok

Változat	RJ45 krimpelhető csatlakozó dugó, 5. változat, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Rendelési szám	1963110000
Típus	IE-PS-V05M-RJ45-TH
GTIN (EAN)	4032248651610
Qty.	10 Darab

Műszaki adatok

Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS	Megfelel
UL File Number Search	UL weboldal
Tanúsítvány száma (cULus)	E316369

Méreték és tömegek

Nettó tömeg	83.28 g
-------------	---------

Hőmérsékletek

Tárolási hőmérséklet	Üzemi hőmérséklet	-40 °C...70 °C
Telepítési hőmérséklet		

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétellel
RoHS alóli kivétel (ha van/ismert ilyen)	6b1, 6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	4f3aae94-c2bc-4010-b63b-5b114ba6bd55

Általános adatok

1. csatlakozás	RJ45	2. csatlakozás	Crimp
Árucikk leírása	5. változat	Ház fő anyaga	alumínium présöntvény
Szigetelés keresztmetszete, min.	0.85 mm	Szigetelés keresztmetszete, max.	1.05 mm
Kategória	Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)	Érintkező felület	Arany a nikkel felett
Csatlakozási átmérő, tömör	0.36...0.51 mm	Vezetékcsatlakozási keresztmetszet, tömör (AWG)	AWG 26/1...AWG 24/1
Csatlakozási átmérő, flexibilis	0.46...0.61 mm	Vezetékcsatlakozási keresztmetszet, flexibilis (AWG)	AWG 27/7...AWG 24/7
MICE besorolás, M	M3	MICE besorolás, I	I3
MICE besorolás, C	C1	MICE besorolás, E	E3
Köpenyátmérő, min.	5 mm	Köpenyátmérő, max.	12 mm
Árnyékolás	360 fokos körkörös ház	Védelmi osztály	IP67
Dugaszolási ciklusok	750		

Villamos tulajdonságok

Átütési szilárdság, érintkező / árnyékolás ≥ 1500 V AC/DC	Átütési szilárdság, érintkező / érintkező ≥ 1000 V AC/DC
--	---

Általános szabványok


Csatlakozó, standard	IEC 61076-3-106 Var. 5, IEC 60603-7-51	Tanúsítvány száma (cULus)	E316369
----------------------	--	---------------------------	---------

Besorolások

ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ETIM 10.0	EC001121	ECLASS 14.0	27-44-03-90
ECLASS 15.0	27-44-03-90		

Rajzok

Méretrajz



IE-PS-V05M-RJ45-TH

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok**porvédő sapkák**

Készülékeinek védelme por és szennyeződés ellen

Általános rendelési adatok

Típus	IE-PP-V05M	Változat
Rendelési szám	1968920000	Aljzatház-védőkupak
GTIN (EAN)	4032248692668	
Qty.	10 ST	