

IE-PS-V04P-RJ45-FH-BP**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



PushPull dugaszolható csatlakozó készlet az IEC 61076-3-106 4. (IEC24702) változat szerint, műanyag, RJ45-ös betéttel

Általános rendelési adatok

Változat	RJ45 csatlakozódugó, szerszám nélkül szerelhető, 4. változat, vezetékterés elleni védelem, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Rendelési szám	1963170000
Típus	IE-PS-V04P-RJ45-FH-BP
GTIN (EAN)	4032248653980
Qty.	10 Darab

Műszaki adatok

Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS	Megfelel
UL File Number Search	UL weboldal
Tanúsítvány száma (cULus)	E316369

Méreték és tömegek

Nettó tömeg	39.1 g
-------------	--------

Hőmérsékletek

Tárolási hőmérséklet	Üzemi hőmérséklet	-40 °C...70 °C
Telepítési hőmérséklet		

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

Általános adatok

1. csatlakozás	RJ45	2. csatlakozás	IDC
Árucikk leírása	4. változat , vezeték törés elleni védelem	Szín	fekete
Ház fő anyaga	PA UL 94 V0	Szigetelés keresztmetszete, min.	0.85 mm
Szigetelés keresztmetszete, max.	1.6 mm	Kategória	Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Érintkező felület	Arany a nikkal felett	Csatlakozási átmérő, tömör	0.4...0.64 mm
Vezetékcsatlakozási keresztmetszet, tömör (AWG)	AWG 24...AWG 22	Csatlakozási átmérő, flexibilis	0.48...0.76 mm
Vezetékcsatlakozási keresztmetszet, flexibilis (AWG)	AWG 26...AWG 22	MICE besorolás, M	M3
MICE besorolás, I	I3	MICE besorolás, C	C1
MICE besorolás, E	E3	Köpenyátmérő, min.	5 mm
Köpenyátmérő, max.	10 mm	Árnyékolás	360 fokos körkörös ház
Védelmi osztály	IP67	Dugaszolási ciklusok	750
Újracsatlakoztathatóság	≥ 10 ciklus (ugyanahhoz vagy nagyobb keresztmetszethez)		

Villamos tulajdonságok

Átütési szilárdság, érintkező / árnyékolás ≥ 1500 V AC/DC	Átütési szilárdság, érintkező / érintkező ≥ 1000 V AC/DC
---	--


Általános szabványok

Csatlakozó, standard	IEC 61076-3-106 Var. 4, IEC 60603-7-51	Alkalmazásfüggő kommunikációs kábeles berendezések	PROFINET installációs vezeték
Tanúsítvány száma (cULus)	E316369		

Műszaki adatok**Besorolások**

ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ETIM 10.0	EC001121	ECLASS 14.0	27-44-03-90
ECLASS 15.0	27-44-03-90		

Méretrajz



IE-PS-V04P-RJ45-FH-BP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

porvédő sapkák




Készülékeinek védelme por és szennyeződés ellen

Általános rendelési adatok

Típus	IE-PP-V04P	Változat
Rendelési szám	1963890000	Plug housing protective cap
GTIN (EAN)	4032248646319	
Qty.	10 ST	

Üres



Az ESG a bevált és tesztelt MultiCard formátumú jelölő számos ismert elektromos készülékhez. Az eredmény egy kiváló minőségű, kontrasztos készülékjelölő. A Siemens, az ABB, a Beckhoff és számos más gyártó készülékeihez különböző típusok kaphatók.

Az előnyök áttekintése:

- általános célú címkék; öntapadós vagy felpattintható címkék, típustól függően,
- illesztett készülékekhez, pl. kismegszakítókhoz címkésínre pattintható ESG jelölőket szállítunk.
- Egyedi lézer-minőségű nyomtatás a műszaki jellemzőknek megfelelően

Egyedi nyomtatáshoz: Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

Általános rendelési adatok

Típus	ESG 9/11 K MC NE WS	Változat
Rendelési szám	1857440000	ESG, Készülékjelölők x 11 mm, PA 66, Szín: fehér, Öntapadós
GTIN (EAN)	4032248402731	
Qty.	200 ST	

Tartozékok**Présszerszám**

Amikor feszültség alatt álló elemeken dolgozik, speciális irányelveket kell betartania és speciális, kifejezetten erre a célra gyártott és bevizsgált szerszámokat kell használnia. A Weidmüller teljes választékot kínál olyan fogókból, amely megfelelnek az országos és nemzetközi vizsgálati szabványoknak.

Valamennyi fogó gyártása és vizsgálata a DIN EN 60900 szerint történik.

A fogók ergonomikus kialakítása jól illeszkedik a kézbe, így biztosabb fogást garantál. Az ujjak nem nyomódnak egymáshoz, így a működtetés kevésbé fájó.

Általános rendelési adatok

Típus	PWZ RJ45	Változat
Rendelési szám	1118040000	Présszerszámok
GTIN (EAN)	4032248899197	
Qty.	1 ST	