

**IE-PS-V04P-RJ45-TH****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



PushPull dugaszolható csatlakozó készlet az IEC  
61076-3-106 4. (IEC24702) változat szerint, műanyag,  
RJ45-ös betéttel

**Általános rendelési adatok**

Változat	RJ45 krimpelhető csatlakozó dugó, 4. verzió, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Rendelési szám	<a href="#">1963180000</a>
Típus	IE-PS-V04P-RJ45-TH
GTIN (EAN)	4032248653973
Qty.	10 Darab

## Műszaki adatok

## Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS	Megfelel
UL File Number Search	<a href="#">UL weboldal</a>
Tanúsítvány száma (cULus)	E316369

## Méreték és tömegek

Nettó tömeg	26.9 g
-------------	--------

## Hőmérsékletek

Tárolási hőmérséklet	Üzemi hőmérséklet	-40 °C...70 °C
Telepítési hőmérséklet		

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

## Általános adatok

1. csatlakozás	RJ45	2. csatlakozás	Crimp
Árucikk leírása	4. verzió	Ház fő anyaga	PA UL 94 V0
Szigetelés keresztmetszete, min.	0.85 mm	Szigetelés keresztmetszete, max.	1.05 mm
Kategória	Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)	Érintkező felület	Arany a nikkelt felett
Csatlakozási átmérő, tömör	0.36...0.51 mm	Vezetékcsatlakozási keresztmetszet, tömör (AWG)	AWG 26/1...AWG 24/1
Csatlakozási átmérő, flexibilis	0.46...0.61 mm	Vezetékcsatlakozási keresztmetszet, flexibilis (AWG)	AWG 27/7...AWG 24/7
MICE besorolás, M	M3	MICE besorolás, I	I3
MICE besorolás, C	C1	MICE besorolás, E	E3
Köpenyátmérő, min.	5 mm	Köpenyátmérő, max.	10 mm
Árnyékolás	360 fokos körkörös ház	Védelmi osztály	IP67
Dugaszolási ciklusok	750		

## Villamos tulajdonságok

Átütési szilárdság, érintkező / árnyékolás $\geq 1500$ V AC/DC	Átütési szilárdság, érintkező / érintkező $\geq 1000$ V AC/DC
--	---


## Általános szabványok

Csatlakozó, standard	IEC 61076-3-106 Var. 4, IEC 60603-7-5 1	Tanúsítvány száma (cULus)	E316369
----------------------	---	---------------------------	---------

## Besorolások

ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ETIM 10.0	EC001121	ECLASS 14.0	27-44-03-90
ECLASS 15.0	27-44-03-90		

**Méretrajz**



## IE-PS-V04P-RJ45-TH

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## porvédő sapkák




Készülékeinek védelme por és szennyeződés ellen

## Általános rendelési adatok

Típus	IE-PP-V04P	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1963890000</a>	Plug housing protective cap
GTIN (EAN)	4032248646319	
Qty.	10 ST	

## Üres



Az ESG a bevált és tesztelt MultiCard formátumú jelölő számos ismert elektromos készülékhez. Az eredmény egy kiváló minőségű, kontrasztos készülékjelölő. A Siemens, az ABB, a Beckhoff és számos más gyártó készülékeihez különböző típusok kaphatók.

Az előnyök áttekintése:

- általános célú címkék; öntapadós vagy felpattintható címkék, típustól függően,
- illesztett készülékekhez, pl. kismegszakítókhoz címkésínre pattintható ESG jelölőket szállítunk.
- Egyedi lézer-minőségű nyomtatás a műszaki jellemzőknek megfelelően

Egyedi nyomtatáshoz: Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

## Általános rendelési adatok

Típus	ESG 9/11 K MC NE WS	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1857440000</a>	ESG, Készülékjelölők x 11 mm, PA 66, Szín: fehér, Öntapadós
GTIN (EAN)	4032248402731	
Qty.	200 ST	