

IE-PS-V04P-RJ45-TH-BP**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



PushPull dugaszolható csatlakozó készlet az IEC
61076-3-106 4. (IEC24702) változat szerint, műanyag,
RJ45-ös betéttel

Általános rendelési adatok

Változat	RJ45 krimpelhető csatlakozó dugó, 4. változat , vezetéktrés elleni védelem, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Rendelési szám	1963190000
Típus	IE-PS-V04P-RJ45-TH-BP
GTIN (EAN)	4032248651672
Qty.	1 Darab

IE-PS-V04P-RJ45-TH-BP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS	Megfelel
UL File Number Search	UL weboldal
Tanúsítvány száma (cULus)	E316369

Méreték és tömegek

Nettó tömeg	2.7 g
-------------	-------

Hőmérsékletek

Tárolási hőmérséklet	Üzemi hőmérséklet	-40 °C...70 °C
Telepítési hőmérséklet		

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

Általános adatok

1. csatlakozás	RJ45	2. csatlakozás	Crimp
Árucikk leírása	4. változat , vezetéktrös elleni védelem	Ház fő anyaga	PA UL 94 V0
Szigetelés keresztmetszete, min.	0.85 mm	Szigetelés keresztmetszete, max.	1.05 mm
Kategória	Cat.6A / Class EA (ISO/ IEC 11801 2010)	Érintkező felület	Arany a nikkelt felett
Csatlakozási átmérő, tömör	0.36...0.51 mm	Vezetékcsatlakozási keresztmetszet, tömör (AWG)	AWG 26/1...AWG 24/1
Csatlakozási átmérő, flexibilis	0.46...0.61 mm	Vezetékcsatlakozási keresztmetszet, flexibilis (AWG)	AWG 27/7...AWG 24/7
MICE besorolás, M	M3	MICE besorolás, I	I3
MICE besorolás, C	C1	MICE besorolás, E	E3
Köpenyátmérő, min.	5 mm	Köpenyátmérő, max.	10 mm
Árnyékolás	360 fokos körkörös ház	Védelmi osztály	IP67
Dugaszolási ciklusok	750		

Villamos tulajdonságok

Átütési szilárdság, érintkező / árnyékolás ≥ 1500 V AC/DC	Átütési szilárdság, érintkező / érintkező ≥ 1000 V AC/DC
--	---

Általános szabványok

Csatlakozó, standard	IEC 61076-3-106 Var. 4, IEC 60603-7-51	Tanúsítvány száma (cULus)	E316369
----------------------	--	---------------------------	---------

Besorolások

ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ETIM 10.0	EC001121	ECLASS 14.0	27-44-03-90
ECLASS 15.0	27-44-03-90		

Szerelési kivágás



Mounting cut-out: 1. With central screw connection / 2. For mounting with four M3 screws

IE-PS-V04P-RJ45-TH-BP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessories

porvédő sapkák



Készülékeinek védelme por és szennyeződés ellen

Általános rendelési adatok

Típus	IE-PP-V04P	Változat
Rendelési szám	1963890000	Plug housing protective cap
GTIN (EAN)	4032248646319	
Qty.	10 ST	

Üres



Az ESG a bevált és tesztelt MultiCard formátumú jelölő számos ismert elektromos készülékhez. Az eredmény egy kiváló minőségű, kontrasztos készülékjelölő. A Siemens, az ABB, a Beckhoff és számos más gyártó készülékeihez különböző típusok kaphatók.

Az előnyök áttekintése:

- általános célú címkék; öntapadós vagy felpattintható címkék, típustól függően,
- illesztett készülékekhez, pl. kismegszakítókhoz címkésínre pattintható ESG jelölőket szállítunk.
- Egyedi lézer-minőségű nyomtatás a műszaki jellemzőknek megfelelően

Egyedi nyomtatáshoz: Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

Általános rendelési adatok

Típus	ESG 9/11 K MC NE WS	Változat
Rendelési szám	1857440000	ESG, Készülékjelölők x 11 mm, PA 66, Szín: fehér, Öntapadós
GTIN (EAN)	4032248402731	
Qty.	200 ST	