

**IE-PS-V01M-2SC-SM****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Bajonett dugaszolható csatlakozó készletek az IEC 61076-3-106 1. változat szerint (EtherNet/IP), RJ45-ös fémbetét, vele SC betét

**Általános rendelési adatok**

Változat	FO-csatlakozó, 1. változat, SC-duplex, egymódusú, IP67
Rendelési szám	<a href="#">1963300000</a>
Típus	IE-PS-V01M-2SC-SM
GTIN (EAN)	4032248651771
Qty.	10 Darab
Szállítás állapota	Ez a termék már nem kapható.
Utolsó rendelési dátum	2025-04-08T00:00:00+02:00

## Műszaki adatok

## Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

## Méretek és tömegek

Mélység	87 mm	Mélység (coll)	3.4252 inch
Magasság	30 mm	Magasság (coll)	1.1811 inch
Szélesség	30 mm	Szélesség (coll)	1.1811 inch
Nettó tömeg	12 g		

## Hőmérsékletek

Tárolási hőmérséklet	Üzemi hőmérséklet	-40 °C...70 °C
Telepítési hőmérséklet		

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétellel
RoHS alóli kivétel (ha van/ismert ilyen)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1, 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol 119-47-1
SCIP	e5bbf197-73b5-420b-90c0-0173b7b3b6b7

## Általános adatok

Árucikk leírása	1. változat, SC-duplex, egymódusú	Szín	Egyéb
Ház fő anyaga	Cink présöntvény	Köpenyátmérő, max.	10 mm
Köpenyátmérő, min.	5 mm	Védelmi osztály	IP67
Dugaszolási ciklusok	500	Elemi szál típusa	Egymódusú
Beillesztési veszteség	0,5 dB egymódusú; 0,4 dB multimódusú; 1,5 dB POF	1. csatlakozás	SCRJ
2. csatlakozás	ragasztás, krimpelés, polírozás	Ház anyaga, betét	PA, Cink présöntvény
Visszatérési veszteség (csillapítás)	40 dB egymódusú ; 30 dB multimódusú		


## Általános szabványok

Csatlakozó, standard	IEC 61076-3-106 Var. 1, IEC 61754-24
----------------------	-----------------------------------------

## Besorolások

ETIM 8.0	EC001122	ETIM 9.0	EC001122
ETIM 10.0	EC001122	ECLASS 14.0	19-17-01-22
ECLASS 15.0	19-17-01-22		

**Méretrajz**



## IE-PS-V01M-2SC-SM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## porvédő sapkák



Készülékeinek védelme por és szennyeződés ellen

## Általános rendelési adatok

Típus	IE-PP-V01P	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1965690000</a>	Plug housing protective cap
GTIN (EAN)	4032248653911	
Qty.	10 ST	

## Üres



Az ESG a bevált és tesztelt MultiCard formátumú jelölő számos ismert elektromos készülékhez. Az eredmény egy kiváló minőségű, kontrasztos készülékjelölő. A Siemens, az ABB, a Beckhoff és számos más gyártó készülékeihez különböző típusok kaphatók.

Az előnyök áttekintése:

- általános célú címkék; öntapadós vagy felpattintható címkék, típustól függően,
- illesztett készülékekhez, pl. kismegszakítókhoz címkésínre pattintható ESG jelölőket szállítunk.
- Egyedi lézer-minőségű nyomtatás a műszaki jellemzőknek megfelelően

Egyedi nyomtatáshoz: Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

## Általános rendelési adatok

Típus	ESG 9/11 K MC NE WS	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1857440000</a>	ESG, Készülékjelölők x 11 mm, PA 66, Szín: fehér, Öntapadós
GTIN (EAN)	4032248402731	
Qty.	200 ST	