

IE-PS-V01M-2SC-SM-BP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Bajonett dugaszolható csatlakozó készletek az IEC 61076-3-106 1. változat szerint (EtherNet/IP), RJ45-ös fémbetét, vele SC betét

Általános rendelési adatok

Változat	FO-csatlakozó, 1. változat, SC-Duplex egymódusú, vezetéktörés elleni védelemmel, IP67
Rendelési szám	1963310000
Típus	IE-PS-V01M-2SC-SM-BP
GTIN (EAN)	4032248651788
Qty.	1 Darab
Szállítás állapota	Ez a termék már nem kapható.
Elérhető eddig:	2025-04-08T00:00:00+02:00

Műszaki adatok

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Méretek és tömegek

Mélység	137 mm	Mélység (coll)	5.3937 inch
Magasság	30 mm	Magasság (coll)	1.1811 inch
Szélesség	30 mm	Szélesség (coll)	1.1811 inch
Nettó tömeg	15.3 g		

Hőmérséklet

Tárolási hőmérséklet	Üzemi hőmérséklet	-40 °C...70 °C
Telepítési hőmérséklet		

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétellel
RoHS alóli kivétel (ha van/ismert ilyen)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1, 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol 119-47-1
SCIP	e5bbf197-73b5-420b-90c0-0173b7b3b6b7

Általános adatok

Árucikk leírása	1. változat, SC-Duplex egymódusú, vezetéktörés elleni védelemmel	Szín	Egyéb
Ház fő anyaga	Cink présöntvény	Köpenyátmérő, max.	10 mm
Köpenyátmérő, min.	5 mm	Védelmi osztály	IP67
Dugaszolási ciklusok	500	Elemi szál típusa	Egymódusú
Beillesztési veszteség	0,5 dB egymódusú; 0,4 dB multimódusú; 1,5 dB POF	1. csatlakozás	SCRJ
2. csatlakozás	ragasztás, krimpelés, polírozás	Ház anyaga, betét	PA, Cink présöntvény
Visszatérési veszteség (csillapítás)	40 dB egymódusú ; 30 dB multimódusú		

Általános szabványok


Csatlakozó, standard	IEC 61076-3-106 Var. 1, IEC 61754-24
----------------------	---

Besorolások

ETIM 8.0	EC001122	ETIM 9.0	EC001122
ETIM 10.0	EC001122	ECLASS 14.0	19-17-01-22
ECLASS 15.0	19-17-01-22		

Rajzok

Méretrajz



IE-PS-V01M-2SC-SM-BP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

porvédő sapkák




Készülékeinek védelme por és szennyeződés ellen

Általános rendelési adatok

Típus	IE-PP-V01P	Változat
Rendelési szám	1965690000	Plug housing protective cap
GTIN (EAN)	4032248653911	
Qty.	10 ST	

Üres



Az ESG a bevált és tesztelt MultiCard formátumú jelölő számos ismert elektromos készülékhez. Az eredmény egy kiváló minőségű, kontrasztos készülékjelölő. A Siemens, az ABB, a Beckhoff és számos más gyártó készülékeihez különböző típusok kaphatók.

Az előnyök áttekintése:

- általános célú címkék; öntapadós vagy felpattintható címkék, típustól függően,
- illesztett készülékekhez, pl. kismegszakítókhoz címkésínre pattintható ESG jelölőket szállítunk.
- Egyedi lézer-minőségű nyomtatás a műszaki jellemzőknek megfelelően

Egyedi nyomtatáshoz: Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

Általános rendelési adatok

Típus	ESG 9/11 K MC NE WS	Változat
Rendelési szám	1857440000	ESG, Készülékjelölők x 11 mm, PA 66, Szín: fehér, Öntapadós
GTIN (EAN)	4032248402731	
Qty.	200 ST	