

IE-PS-V04P-2LC-SM-BP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



PushPull dugaszolható csatlakozó az IEC 61076-3-106 4.
(IEC24702) változat szerint, műanyag, LC betéttel

Általános rendelési adatok

Változat	FO-csatlakozó, 4. változat, LC-Duplex egymódusú, vezetéktörés elleni védelemmel, IP67
Rendelési szám	1963350000
Típus	IE-PS-V04P-2LC-SM-BP
GTIN (EAN)	4032248651825
Qty.	10 Darab
Szállítás állapota	Ez a termék már nem kapható.
Elérhető eddig:	2025-04-08T00:00:00+02:00

Műszaki adatok

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Méretetek és tömegek

Mélység	126.3 mm	Mélység (coll)	4.9724 inch
Magasság	20.1 mm	Magasság (coll)	0.7913 inch
Szélesség	20.2 mm	Szélesség (coll)	0.7953 inch
Nettó tömeg	43.1 g		

Hőmérsékletek

Tárolási hőmérséklet	Üzemi hőmérséklet	-40 °C...70 °C
Telepítési hőmérséklet		

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétellel
RoHS alóli kivétel (ha van/ismert ilyen)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	67cf1078-beca-4687-860b-dc475a6ec24a

Általános adatok


Árucikk leírása	4. változat, LC-Duplex egymódusú, vezetéktörés elleni védelemmel	Szín	Egyéb
Ház fő anyaga	PA UL 94 V0	Köpenyátmérő, max.	10 mm
Köpenyátmérő, min.	5 mm	Védelmi osztály	IP67
Dugaszolási ciklusok	500	Elemi szál típusa	Egymódusú
Beillesztési veszteség	0,5 dB egymódusú, 0,4 dB többmódusú	1. csatlakozás	LC
2. csatlakozás	ragasztás, krimpelés, polírozás	Ház anyaga, betét	PBT, Cink présöntvény
Visszatérési veszteség (csillapítás)	40 dB egymódusú ; 30 dB multimódusú		

Általános szabványok

Csatlakozó, standard	IEC 61076-3-106 Var. 4, IEC 61754-20
----------------------	---

Besorolások

ETIM 8.0	EC001122	ETIM 9.0	EC001122
ETIM 10.0	EC001122	ECLASS 14.0	19-17-01-22
ECLASS 15.0	19-17-01-22		

Méretrajz

IE-PS-V04P-2LC-SM-BP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

porvédő sapkák



Készülékeinek védelme por és szennyeződés ellen

Általános rendelési adatok

Típus	IE-PP-V04P	Változat
Rendelési szám	1963890000	Plug housing protective cap
GTIN (EAN)	4032248646319	
Qty.	10 ST	

Üres



Az ESG a bevált és tesztelt MultiCard formátumú jelölő számos ismert elektromos készülékhez. Az eredmény egy kiváló minőségű, kontrasztos készülékjelölő. A Siemens, az ABB, a Beckhoff és számos más gyártó készülékeihez különböző típusok kaphatók.

Az előnyök áttekintése:

- általános célú címkék; öntapadós vagy felpattintható címkék, típustól függően,
- illesztett készülékekhez, pl. kismegszakítókhoz címkésínre pattintható ESG jelölőket szállítunk.
- Egyedi lézer-minőségű nyomtatás a műszaki jellemzőknek megfelelően

Egyedi nyomtatáshoz: Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

Általános rendelési adatok

Típus	ESG 9/11 K MC NE WS	Változat
Rendelési szám	1857440000	ESG, Készülékjelölők x 11 mm, PA 66, Szín: fehér, Öntapadós
GTIN (EAN)	4032248402731	
Qty.	200 ST	