

IE-PS-V04P-2SC-POF**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



PushPull dugaszolható csatlakozó az IEC 61076-3-106 4.
(IEC24702) változat szerint, műanyag, SC betéttel

Általános rendelési adatok

Változat	FO-csatlakozó, 4. változat, SC-RJ POF, IP67
Rendelési szám	1963380000
Típus	IE-PS-V04P-2SC-POF
GTIN (EAN)	4032248651856
Qty.	10 Darab

Műszaki adatok

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Méretek és tömegek

Mélység	81.3 mm	Mélység (coll)	3.2008 inch
Magasság	20.1 mm	Magasság (coll)	0.7913 inch
Szélesség	20.2 mm	Szélesség (coll)	0.7953 inch
Nettó tömeg	33.6 g		

Hőmérséklet

Tárolási hőmérséklet	Üzemi hőmérséklet	-40 °C...70 °C
Telepítési hőmérséklet		

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétellel
RoHS alóli kivétel (ha van/ismert ilyen)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	4f3aae94-c2bc-4010-b63b-5b114ba6bd55

Általános adatok

Árucikk leírása	4. változat, SC-RJ POF	Szín	Egyéb
Ház fő anyaga	PA UL 94 V0	Köpenyátmérő, max.	10 mm
Köpenyátmérő, min.	5 mm	Védelmi osztály	IP67
Dugaszolási ciklusok	500	Elemi szál típusa	POF
Beillesztési veszteség	0,5 dB egymódusú, 0,4 dB többmódusú, ≤ 1,0 dB POF	1. csatlakozás	SCRJ
2. csatlakozás	Rapid connection system: crimping, cutting	Ház anyaga, betét	PA, Cink présöntvény
Visszatérési veszteség (csillapítás)	40 dB egymódusú ; 30 dB multimódusú		

Általános szabványok

Csatlakozó, standard	IEC 61076-3-106 Var. 4, IEC 61754-24
----------------------	---

Besorolások

ETIM 8.0	EC001122	ETIM 9.0	EC001122
ETIM 10.0	EC001122	ECLASS 14.0	19-17-01-22
ECLASS 15.0	19-17-01-22		


IE-PS-V04P-2SC-POF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Rajzok

www.weidmueller.com

Méretrajz



IE-PS-V04P-2SC-POF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

LWL-SC


FO SC betétek a dugaszolható csatlakozókhoz, 1 / 4 / 14 változat



Általános rendelési adatok

Típus	IE-SCRJ-IP67-POF-100	Változat	
Rendelési szám	1278430000	FO-csatlakozó, Pót-krimphüvely, IP67 házzal	
GTIN (EAN)	4050118069136		
Qty.	100 ST		

Krimpkészletek



Krimpkészletek

Általános rendelési adatok

Típus	TOOL SET IE-POF	Változat	
Rendelési szám	1208930000	Krimpelő szerszám: HTX-IE-POF, Csupaszoló szerszám: Multi-Stripax IE-POF	
GTIN (EAN)	4032248990283		
Qty.	1 ST		

porvédő sapkák

Készülékeinek védelme por és szennyeződés ellen



IE-PS-V04P-2SC-POF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany


www.weidmueller.com

Tartozékok

Általános rendelési adatok

Típus	IE-PP-V04P	Változat
Rendelési szám	1963890000	Plug housing protective cap
GTIN (EAN)	4032248646319	
Qty.	10 ST	

Üres



Az ESG a bevált és tesztelt MultiCard formátumú jelölő számos ismert elektromos készülékhez. Az eredmény egy kiváló minőségű, kontrasztos készülékjelölő.

A Siemens, az ABB, a Beckhoff és számos más gyártó készülékeihez különböző típusok kaphatók.

Az előnyök áttekintése:

- általános célú címkék; öntapadós vagy felpattintható címkék, típustól függően,
- illesztett készülékekhez, pl. kismegszakítókhoz címkésínre pattintható ESG jelölőket szállítunk.
- Egyedi lézer-minőségű nyomtatás a műszaki jellemzőknek megfelelően

Egyedi nyomtatáshoz: Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

Általános rendelési adatok

Típus	ESG 9/11 K MC NE WS	Változat
Rendelési szám	1857440000	ESG, Készülékjelölők x 11 mm, PA 66, Szín: fehér, Öntapadós
GTIN (EAN)	4032248402731	
Qty.	200 ST	