

IE-BS-V01M-LCD-SM-C**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Bajonett dugaszolható csatlakozó készletek az IEC 61076-3-106 1. változat szerint (EtherNet/IP), RJ45-ös fémbetét, vele LC betét

Általános rendelési adatok

Változat	FO peremes aljzat, IP67, 1. változat , LC duplex-összekötő, Egymódusú
Rendelési szám	1963430000
Típus	IE-BS-V01M-LCD-SM-C
GTIN (EAN)	4032248645527
Qty.	10 Darab

Műszaki adatok

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Méretek és tömegek

Mélység	33.3 mm	Mélység (coll)	1.311 inch
Magasság	32 mm	Magasság (coll)	1.2598 inch
Szélesség	32 mm	Szélesség (coll)	1.2598 inch
Nettó tömeg	60 g		

Hőmérséklet

Tárolási hőmérséklet	Üzemi hőmérséklet	-40 °C...70 °C
Telepítési hőmérséklet		

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétellel
RoHS alóli kivétel (ha van/ismert ilyen)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1, 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol 119-47-1
SCIP	c1a8d9e9-fd0c-4258-8c31-7317a7b4ce18

Általános adatok

Árucikk leírása	1. változat , LC duplex-összekötő	Szín	Egyéb
Ház fő anyaga	Cink présöntvény	Védelmi osztály	IP67
Dugaszolási ciklusok	500	Elemi szál típusa	Egymódusú
Beillesztési veszteség	≤ 0,5 dB	1. csatlakozás	LC Duplex
2. csatlakozás	LC Duplex	Visszatérési veszteség (csillapítás)	≥ 40 dB

Általános szabványok

Csatlakozó, standard	IEC 61076-3-106 Var. 1, IEC 61754-20
----------------------	---

Besorolások

ETIM 8.0	EC000752	ETIM 9.0	EC000752
ETIM 10.0	EC000752	ECLASS 14.0	19-17-01-16
ECLASS 15.0	19-17-01-16		

Szerelési kivágás



Mounting cut-out: 1. With central screw connection / 2. For mounting with four M3 screws

Részletrajz



Falvastagság a központi csavarkötés használatakor

Tartozékok**porvédő sapkák**

Készülékeinek védelme por és szennyeződés ellen

Általános rendelési adatok

Típus	IE-BP-V01P	Változat
Rendelési szám	1965700000	Aljzatház-védőkupak
GTIN (EAN)	4032248653928	
Qty.	10 ST	