


IE-BS-V04P-RJ45-C**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



PushPull dugaszolható csatlakozó készlet az IEC
61076-3-106 4. (IEC24702) változat szerint, műanyag,
RJ45-ös betéttel

Általános rendelési adatok

Változat	RJ45 peremes aljzat, IP67, 4. változat, RJ45/ RJ45-összekötő, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Rendelési szám	1963490000
Típus	IE-BS-V04P-RJ45-C
GTIN (EAN)	4032248645589
Qty.	10 Darab

Műszaki adatok

Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS	Megfelel
UL File Number Search	UL weboldal
Tanúsítvány száma (cULus)	E316369

Méreték és tömegek

Nettó tömeg	37.8 g
-------------	--------

Hőmérsékletek

Tárolási hőmérséklet	Üzemi hőmérséklet	-40 °C...70 °C
Telepítési hőmérséklet		

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

Általános adatok

1. csatlakozás	RJ45	2. csatlakozás	RJ45
Árucikk leírása	4. változat, RJ45/RJ45-összekötő	Tömítés anyaga	NBR
Ház fő anyaga	PA UL 94 V0	Kategória	Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Érintkező felület	Arany a nikkelt felett	Árnyékolás	360 fokos körkörös ház
Védelmi osztály	IP67	Dugaszolási ciklusok	750

Villamos tulajdonságok

Átütési szilárdság, érintkező / árnyékolás ≥ 1500 V AC/DC	Átütési szilárdság, érintkező / érintkező ≥ 1000 V AC/DC
--	---

Általános szabványok

Csatlakozó, standard	IEC 61076-3-106 Var. 4, IEC 60603-7-51	Tanúsítvány száma (cULus)	E316369
----------------------	---	---------------------------	---------

Besorolások

ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ETIM 10.0	EC001121	ECLASS 14.0	27-44-03-90
ECLASS 15.0	27-44-03-90		

Szerelési kivágás



Mounting cut-out: 1. With central screw connection / 2. For mounting with four M3 screws

IE-BS-V04P-RJ45-C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

porvédő sapkák




Készülékeinek védelme por és szennyeződés ellen

Általános rendelési adatok

Típus	IE-BP-V04P	Változat	
Rendelési szám	1963900000	Aljzatház-védőkupak	
GTIN (EAN)	4032248646326		
Qty.	10 ST		

Üres



Az ESG a bevált és tesztelt MultiCard formátumú jelölő számos ismert elektromos készülékhez. Az eredmény egy kiváló minőségű, kontrasztos készülékjelölő. A Siemens, az ABB, a Beckhoff és számos más gyártó készülékeihez különböző típusok kaphatók.

Az előnyök áttekintése:

- általános célú címkék; öntapadós vagy felpattintható címkék, típustól függően,
- illesztett készülékekhez, pl. kismegszakítókhoz címkésínre pattintható ESG jelölőket szállítunk.
- Egyedi lézer-minőségű nyomtatás a műszaki jellemzőknek megfelelően

Egyedi nyomtatáshoz: Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

Általános rendelési adatok

Típus	ESG 9/11 K MC NE WS	Változat	
Rendelési szám	1857440000	ESG, Készülékjelölők x 11 mm, PA 66, Szín: fehér, Öntapadós	
GTIN (EAN)	4032248402731		
Qty.	200 ST		

Ellendarab

Sets - RJ45

PushPull dugaszolható csatlakozó készlet az IEC 61076-3-106 4. (IEC24702) változat szerint, műanyag, RJ45-ös betéttel



Általános rendelési adatok

Típus	IE-PS-V04P-RJ45-FH	Változat
Rendelési szám	1963160000	RJ45 csatlakozódugó, szerszám nélkül szerelhető, 4. verzió, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
GTIN (EAN)	4032248651665	
Qty.	10 ST	
Típus	IE-PS-V04P-RJ45-FH-B	Változat
Rendelési szám	1271240000	RJ45 csatlakozódugó, szerszám nélkül szerelhető, 4. verzió, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
GTIN (EAN)	4050118060027	
Qty.	10 ST	
Típus	IE-PS-V04P-RJ45-FH-BP	Változat
Rendelési szám	1963170000	RJ45 csatlakozódugó, szerszám nélkül szerelhető, 4. változat, vezetéktörés elleni védelem, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
GTIN (EAN)	4032248653980	
Qty.	10 ST	
Típus	IE-PS-V04P-RJ45-TH	Változat
Rendelési szám	1963180000	RJ45 krimpelhető csatlakozó dugó, 4. verzió, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
GTIN (EAN)	4032248653973	
Qty.	10 ST	
Típus	IE-PS-V04P-RJ45-TH-BP	Változat
Rendelési szám	1963190000	RJ45 krimpelhető csatlakozó dugó, 4. változat, vezetéktörés elleni védelem, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
GTIN (EAN)	4032248651672	
Qty.	1 ST	