


IE-BS-V04P-RJ45-FJ-A**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



PushPull dugaszolható csatlakozó készlet az IEC 61076-3-106 4. (IEC24702) változat szerint, műanyag, RJ45-ös betéttel

Általános rendelési adatok

Változat	RJ45 peremes aljzat, IP67, 4. változat, IDC, EIA/TIA 586 A, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Rendelési szám	1963500000
Típus	IE-BS-V04P-RJ45-FJ-A
GTIN (EAN)	4032248645596
Qty.	10 Darab

Műszaki adatok

Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS	Megfelel
UL File Number Search	UL weboldal
Tanúsítvány száma (cULus)	E316369

Méreték és tömegek

Nettó tömeg	4.4 g
-------------	-------

Hőmérsékletek

Tárolási hőmérséklet	Üzemi hőmérséklet	-40 °C...70 °C
Telepítési hőmérséklet		

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

Általános adatok

1. csatlakozás	RJ45	2. csatlakozás	IDC
Árucikk leírása	4. változat, IDC, EIA/TIA 586 A	Vezetékezés	TIA-568A
Tömítés anyaga	NBR	Ház fő anyaga	PA UL 94 V0
Szigetelés keresztmetszete, max.	1.6 mm	Kategória	Cat.6A / Class EA (ISO/ IEC 11801 2010)
Érintkező felület	Arany a nikkelt felett	Csatlakozási átmérő, tömör	0.4...0.64 mm
Vezetékcsatlakozási keresztmetszet, tömör (AWG)	AWG 24...AWG 22	Csatlakozási átmérő, flexibilis	0.48...0.76 mm
Vezetékcsatlakozási keresztmetszet, flexibilis (AWG)	AWG 26...AWG 22	Árnyékolás	360 fokos körkörös ház
Védelmi osztály	IP67	Dugaszolási ciklusok	750

Villamos tulajdonságok

Átütési szilárdság, érintkező / árnyékolás ≥ 1500 V AC/DC	Átütési szilárdság, érintkező / érintkező ≥ 1000 V AC/DC
PoE / PoE+	IEEE 802.3bt szerint

Általános szabványok

Csatlakozó, standard	IEC 61076-3-106 Var. 4, IEC 60603-7-5 1	Tanúsítvány száma (cULus)	E316369
----------------------	--	---------------------------	---------

Besorolások

ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ETIM 10.0	EC001121	ECLASS 14.0	27-44-03-90
ECLASS 15.0	27-44-03-90		

Szerelési kivágás

Mounting cut-out: 1. With central screw connection / 2. For mounting with four M3 screws

IE-BS-V04P-RJ45-FJ-A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

porvédő sapkák




Készülékeinek védelme por és szennyeződés ellen

Általános rendelési adatok

Típus	IE-BP-V04P	Változat
Rendelési szám	1963900000	Aljzatház-védőkupak
GTIN (EAN)	4032248646326	
Qty.	10 ST	

Üres



Az ESG a bevált és tesztelt MultiCard formátumú jelölő számos ismert elektromos készülékhez. Az eredmény egy kiváló minőségű, kontrasztos készülékjelölő. A Siemens, az ABB, a Beckhoff és számos más gyártó készülékeihez különböző típusok kaphatók.

Az előnyök áttekintése:

- általános célú címkék; öntapadós vagy felpattintható címkék, típustól függően,
- illesztett készülékekhez, pl. kismegszakítókhoz címkésínre pattintható ESG jelölőket szállítunk.
- Egyedi lézer-minőségű nyomtatás a műszaki jellemzőknek megfelelően

Egyedi nyomtatáshoz: Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

Általános rendelési adatok

Típus	ESG 9/11 K MC NE WS	Változat
Rendelési szám	1857440000	ESG, Készülékjelölők x 11 mm, PA 66, Szín: fehér, Öntapadós
GTIN (EAN)	4032248402731	
Qty.	200 ST	

Ellendarab

Sets - RJ45



PushPull dugaszolható csatlakozó készlet az IEC 61076-3-106 4. (IEC24702) változat szerint, műanyag, RJ45-ös betéttel

Általános rendelési adatok

Típus	IE-PS-V04P-RJ45-FH	Változat
Rendelési szám	1963160000	RJ45 csatlakozódugó, szerszám nélkül szerelhető, 4. verzió, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
GTIN (EAN)	4032248651665	
Qty.	10 ST	
Típus	IE-PS-V04P-RJ45-FH-B	Változat
Rendelési szám	1271240000	RJ45 csatlakozódugó, szerszám nélkül szerelhető, 4. verzió, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
GTIN (EAN)	4050118060027	
Qty.	10 ST	
Típus	IE-PS-V04P-RJ45-FH-BP	Változat
Rendelési szám	1963170000	RJ45 csatlakozódugó, szerszám nélkül szerelhető, 4. változat, vezetéktörés elleni védelem, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
GTIN (EAN)	4032248653980	
Qty.	10 ST	
Típus	IE-PS-V04P-RJ45-TH	Változat
Rendelési szám	1963180000	RJ45 krimpelhető csatlakozó dugó, 4. verzió, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
GTIN (EAN)	4032248653973	
Qty.	10 ST	
Típus	IE-PS-V04P-RJ45-TH-BP	Változat
Rendelési szám	1963190000	RJ45 krimpelhető csatlakozó dugó, 4. változat, vezetéktörés elleni védelem, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
GTIN (EAN)	4032248651672	
Qty.	1 ST	