



Bajonett dugaszolható csatlakozó az IEC 61076-3-106 1. változat szerint (EtherNet/IP), fém, üres ház

**Általános rendelési adatok**

Változat	Üres ház, Aljzatház, 1. változat IEC 61076-3-106 szerint, IP67
Rendelési szám	<a href="#">1963540000</a>
Típus	IE-BH-V01M
GTIN (EAN)	4032248645633
Qty.	10 Darab

## Műszaki adatok

## Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

## Méretek és tömegek

Mélység	23.5 mm	Mélység (coll)	0.9252 inch
Magasság	32 mm	Magasság (coll)	1.2598 inch
Szélesség	32 mm	Szélesség (coll)	1.2598 inch
Nettó tömeg	46.6 g		

## Hőmérsékletek

Tárolási hőmérséklet	Üzemi hőmérséklet	-40 °C...70 °C
Telepítési hőmérséklet		

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétellel
RoHS alóli kivétel (ha van/ismert ilyen)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1, 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol 119-47-1
SCIP	c1a8d9e9-fd0c-4258-8c31-7317a7b4ce18

## Általános adatok


Szín	Egyéb	Ház fő anyaga	Cink présöntvény
Felszerelés típusa	4 csavar, Középső anya	Védelmi osztály	IP67
Dugaszolási ciklusok	750		

## Általános szabványok


Csatlakozó, standard	IEC 61076-3-106 Var. 1
----------------------	------------------------

## Besorolások

ETIM 8.0	EC001031	ETIM 9.0	EC001031
ETIM 10.0	EC001031	ECLASS 14.0	27-19-01-04
ECLASS 15.0	27-19-01-04		

**Szerelési kivágás**


Mounting cut-out: 1. With central screw connection / 2. For mounting with four M3 screws

**Részletrajz**

Falvastagság a központi csavarkötés használatakor

## Tartozékok

## RJ45



RJ45 betétek 1 / 4 / 5 / 14, HDC ver. dugaszolható csatlakozókhoz és IE-OM...; IE-OP...; IE-CC... csatlakozódobozokhoz

## Általános rendelési adatok

Típus	IE-BI-RJ45-C	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1962840000</a>	RJ45 insert socket, Válaszfalbetét összekötő
GTIN (EAN)	4032248645046	
Qty.	10 ST	
Típus	IE-BI-RJ45-FJ-A	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1962850000</a>	RJ45 insert socket, Csatlakozó az alaphoz, TIA-568A
GTIN (EAN)	4032248645053	
Qty.	10 ST	
Típus	IE-BI-RJ45-FJ-B	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1963840000</a>	RJ45 insert socket, Csatlakozó az alaphoz, TIA-568B
GTIN (EAN)	4032248651894	
Qty.	10 ST	
Típus	IE-BI-RJ45-FJ-P	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1963830000</a>	RJ45 insert socket, Csatlakozó az alaphoz, PROFINET
GTIN (EAN)	4032248646159	
Qty.	10 ST	

## LWL-SC



FO SC betétek a dugaszolható csatlakozókhoz, 1 / 4 / 14 változat

## Általános rendelési adatok

Típus	IE-BI-SCRJ2SC-MM-C	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1964430000</a>	SC-betét, Válaszfalbetét, SCRJ - 2 SC, multimódusú
GTIN (EAN)	4032248649044	
Qty.	10 ST	

## IE-BH-V01M

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold


Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

Típus	IE-BI-SCRJ2SC-SM-C	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1962870000</a>	SC-betét, Válaszfalbetét, SCRJ - 2 SC, egymódusú
GTIN (EAN)	4032248645060	
Qty.	10 ST	

## LWL-LC



FO LC betétek a dugaszolható csatlakozókhoz, 1 / 4 / 14 változat

## Általános rendelési adatok

Típus	IE-BI-LCD-MM-C	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1964420000</a>	LC-betét, Válaszfalbetét, LC-duplex, multimódusú
GTIN (EAN)	4032248649037	
Qty.	10 ST	
Típus	IE-BI-LCD-SM-C	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1962880000</a>	LC-betét, Válaszfalbetét, LC-duplex, egymódusú
GTIN (EAN)	4032248645077	
Qty.	10 ST	

## USB




A FrontCom® Vario több funkciót integrál egy közös rendszerbe. A rendszert egyszerű telepíteni és az adat-, jel- és tápmodulok széles választékából választhat. Rendkívül kompakt kialakítása mellett a FrontCom® Vario számos egyedülálló termékjellemzőt kínál, amelyek az Ön számára a projekt tervezést és a munkafolyamatokat biztonságossá, gyorsá és időtállóvá teszik. Továbbá a FrontCom® Vario rendszernek olyan attraktív házkialakítása van, ami mellesleg a legnagyobb ütésállóságot nyújtja és teljes egészében megfelel az IP 65 védetségű osztály követelményeinek.

## Általános rendelési adatok

Típus	IE-BI-USB-A	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1019570000</a>	USB-betét, Aljzatbetét, A típusú
GTIN (EAN)	4032248731602	
Qty.	1 ST	

## Tartozékok

## Hybrid



Hibrid, 10 pólusú. Betétek 14-es változatú dugaszolható csatlakozókhoz

## Általános rendelési adatok

Típus	IE-BI-HYB-10P	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1069010000</a>	Flange insert, for flange insert, Hybrid
GTIN (EAN)	4032248823970	
Qty.	10 ST	
Típus	IE-BIC-HYB-P-0,5-300	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1096150000</a>	Crimp contact, for flange insert, Hybrid
GTIN (EAN)	4032248869114	
Qty.	300 ST	

## porvédő sapkák



Készülékeinek védelme por és szennyeződés ellen

## Általános rendelési adatok

Típus	IE-BP-V01P	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1965700000</a>	Aljzatház-védőkupak
GTIN (EAN)	4032248653928	
Qty.	10 ST	