

IE-PS-RJ45-TH-BK


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



RJ45 sajtoló dugaszolható csatlakozó az IEC 60603-7-51 szerint, legfeljebb 1,05 mm huzal külső átmérőkhöz

Általános rendelési adatok

Változat	RJ45 krimpelhető csatlakozó dugó, Dugó vezetéktörés-gátló hüvellyel, fekete, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Rendelési szám	1963590000
Típus	IE-PS-RJ45-TH-BK
GTIN (EAN)	4032248645695
Qty.	10 Darab

Technical data

Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS	Megfelel
UL File Number Search	UL weboldal
Tanúsítvány száma (cURus)	E316369

Méreték és tömegek

Nettó tömeg	10.2 g
-------------	--------

Hőmérsékletek

Tárolási hőmérséklet	Üzemi hőmérséklet	-40 °C...70 °C
Telepítési hőmérséklet		

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

Általános adatok

1. csatlakozás	RJ45	2. csatlakozás	Crimp
Árucikk leírása	Dugó vezetéktörés-gátló hüvellyel, fekete	Összetétel	Az érintkező tűskék és az árnyékolás csatlakoztatása egy munkafolyamatban, utólag felszerelhető törésgátlókkal, több portra is alkalmas
Szín	Egyéb	Szigetelés keresztmetszete, min.	0.85 mm
Szigetelés keresztmetszete, max.	1.05 mm	Kábel kihúzási erő, min.	89 N
Kategória	Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)	Érintkező anyaga	Foszfór-bronz
Érintkező felület	Aranyozott	Csatlakozási átmérő, tömör	0.36...0.51 mm
Vezetékcsatlakozási keresztmetszet, tömör (AWG)	AWG 27...AWG 24	Csatlakozási átmérő, flexibilis	0.46...0.61 mm
Vezetékcsatlakozási keresztmetszet, flexibilis (AWG)	AWG 27...AWG 24	MICE besorolás, M	M1
MICE besorolás, I	I1	MICE besorolás, C	C1
MICE besorolás, E	E3	Köpenyátmérő, min.	5 mm
Köpenyátmérő, max.	7.3 mm	Vezetéktörés-gátló hüvely anyaga	Polikarbonát PC, UL 94 V-0
Árnyékoló anyag	0,5 mm sárgaréz, 2 µm nikkel	Árnyékolás	360 fokos körkörös ház
Védelmi osztály	IP20	Dugaszolási ciklusok	750
Anyag szigetelés	Polikarbonát PC, UL 94 V-0		

Villamos tulajdonságok

Átmeneti ellenállás	≤ 20 mΩ	Átütési szilárdság, érintkező / árnyékolás	≥ 1500 V AC/DC
Átütési szilárdság, érintkező / érintkező	≥ 1000 V AC/DC	Szigetelési ellenállás	500 MΩ
Áramtovábbítási kapacitás 50 °C-on	1 A	PoE / PoE+	IEEE 802.3af szerint

Technical data**Általános szabványok**


Tanúsítvány száma (cURus)	E316369	Csatlakozó, standard	IEC 60603-7-51
---------------------------	---------	----------------------	----------------

Besorolások

ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ETIM 10.0	EC001121	ECLASS 14.0	27-44-03-90
ECLASS 15.0	27-44-03-90		

Drawings

Méretreajz



IE-PS-RJ45-TH-BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessories

Törésbiztos átvezetők



A Weidmüller IP20 krimpelt változatú dugaszolható csatlakozásainak használatát leginkább a különböző színű, csomósodásgátló hüvelyekkel ajánljuk, amelyek megkönnyítik a dugaszok azonosítását, illetve védik a rögzítőkarokat és megakadályozzák a kábelek hajlítás miatti deformációját.

Jellemzők:

- 7 különböző szín

Általános rendelési adatok

Típus	IE-PH-RJ45-TH-WH	Változat
Rendelési szám	1962430000	Vezetéktörés-gátló, fehér
GTIN (EAN)	4032248644469	
Qty.	10 ST	
Típus	IE-PH-RJ45-TH-GN	Változat
Rendelési szám	1962490000	Vezetéktörés-gátló, zöld
GTIN (EAN)	4032248644629	
Qty.	10 ST	
Típus	IE-PH-RJ45-TH-GY	Változat
Rendelési szám	1962440000	Vezetéktörés-gátló, szürke
GTIN (EAN)	4032248644476	
Qty.	10 ST	
Típus	IE-PH-RJ45-TH-YE	Változat
Rendelési szám	1962480000	Vezetéktörés-gátló, sárga
GTIN (EAN)	4032248644612	
Qty.	10 ST	
Típus	IE-PH-RJ45-TH-OG	Változat
Rendelési szám	1962450000	Vezetéktörés-gátló, narancssárga
GTIN (EAN)	4032248644483	
Qty.	10 ST	
Típus	IE-PH-RJ45-TH-BK	Változat
Rendelési szám	1962500000	Vezetéktörés-gátló, fekete
GTIN (EAN)	4032248644636	
Qty.	10 ST	
Típus	IE-PH-RJ45-TH-BU	Változat
Rendelési szám	1962470000	Vezetéktörés-gátló, kék
GTIN (EAN)	4032248644506	
Qty.	10 ST	

IE-PS-RJ45-TH-BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessories

... moduláris dugaszoló csatlakozókhoz



Préselő szerszám WE és DEC rendszerű moduláris dugaszolható csatlakozókhoz

- Kilincsmű a pontos krimpeléshez
- Kioldási lehetőség helytelen működés esetén
- Három funkció egy szerszámban

Általános rendelési adatok

Típus	TT 8 RS MP 8	Változat
Rendelési szám	9202800000	Présszerszámok, Krimpelő szerszám érintkezőkhöz
GTIN (EAN)	4032248512072	
Qty.	1 ST	

porvédő sapkák



Készülékeinek védelme por és szennyeződés ellen

Általános rendelési adatok

Típus	IE-PP-RJ45	Változat
Rendelési szám	2552580000	
GTIN (EAN)	4050118562583	
Qty.	10 ST	