


**IE-BS-V04P-RJ45-FJ-B****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



PushPull dugaszolható csatlakozó készlet az IEC  
61076-3-106 4. (IEC24702) változat szerint, műanyag,  
RJ45-ös betéttel

**Általános rendelési adatok**

|                |   |
|----------------|---|
| Változat       | RJ45 peremes aljzat, IP67, 4. változat, IDC, PROFINET, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010) |
| Rendelési szám | <a href="#">1963730000</a>  |
| Típus          | IE-BS-V04P-RJ45-FJ-B  |
| GTIN (EAN)     | 4032248646050   |
| Qty.           | 1 Darab   |

## Technical data

## Tanúsítványok

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Megfelel |
|------|----------|

## Méreték és tömegek

|             |        |
|-------------|--------|
| Nettó tömeg | 31.5 g |
|-------------|--------|

## Hőmérsékletek

|                        |                   |                |
|------------------------|-------------------|----------------|
| Tárolási hőmérséklet   | Üzemi hőmérséklet | -40 °C...70 °C |
| Telepítési hőmérséklet |                   |                |

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

|                          |                               |
|--------------------------|-------------------------------|
| RoHS megfelelési állapot | Megfelel, kivétel nélkül      |
| REACH SVHC               | Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC |

## Általános adatok

|  |                            |                                 |  |
|--|----------------------------|---------------------------------|--|
| 1. csatlakozás                                       | RJ45                       | 2. csatlakozás                  | IDC                                    |
| Árucikk leírása                                      | 4. változat, IDC, PROFINET | Vezetékezés                     | PROFINET                               |
| Tömítés anyaga                                       | NBR                        | Ház fő anyaga                   | PA UL 94 V0                            |
| Szigetelés keresztmetszete, max.                     | 1.6 mm                     | Kategória                       | Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010) |
| Érintkező felület                                    | Arany a nikkel felett      | Csatlakozási átmérő, tömör      | 0.4...0.64 mm                          |
| Vezetékcsatlakozási keresztmetszet, tömör (AWG)      | AWG 24...AWG 22            | Csatlakozási átmérő, flexibilis | 0.48...0.76 mm                         |
| Vezetékcsatlakozási keresztmetszet, flexibilis (AWG) | AWG 26...AWG 22            | Árnyékolás                      | 360 fokos körkörös ház                 |
| Védelmi osztály                                      | IP67                       | Dugaszolási ciklusok            | 750                                    |

## Villamos tulajdonságok

|  |   |
|--|---|
| Átütési szilárdság, érintkező / árnyékolás $\geq 1500$ V AC/DC | Átütési szilárdság, érintkező / érintkező $\geq 1000$ V AC/DC |
| PoE / PoE+   | IEEE 802.3bt szerint  |

## Általános szabványok

|                      |   |
|----------------------|---|
| Csatlakozó, standard | IEC 61076-3-106 Var. 4,<br>IEC 60603-7-51 |
|----------------------|---|

## Besorolások

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001121    | ETIM 9.0    | EC001121    |
| ETIM 10.0   | EC001121    | ECLASS 14.0 | 27-44-03-90 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-03-90 |             |             |

Szerelési kivágás



Mounting cut-out: 1. With central screw connection / 2. For mounting with four M3 screws

## IE-BS-V04P-RJ45-FJ-B

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Accessories

## porvédő sapkák




Készülékeinek védelme por és szennyeződés ellen

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                     |  |
|----------------|----------------------------|---------------------|--|
| Típus          | IE-BP-V04P                 | Változat            |  |
| Rendelési szám | <a href="#">1963900000</a> | Aljzatház-védőkupak |  |
| GTIN (EAN)     | 4032248646326              |                     |  |
| Qty.           | 10 ST                      |                     |  |

## Üres



Az ESG a bevált és tesztelt MultiCard formátumú jelölő számos ismert elektromos készülékhez. Az eredmény egy kiváló minőségű, kontrasztos készülékjelölő. A Siemens, az ABB, a Beckhoff és számos más gyártó készülékeihez különböző típusok kaphatók.

Az előnyök áttekintése:

- általános célú címkék; öntapadós vagy felpattintható címkék, típustól függően,
- illesztett készülékekhez, pl. kismegszakítókhoz címkésínre pattintható ESG jelölőket szállítunk.
- Egyedi lézer-minőségű nyomtatás a műszaki jellemzőknek megfelelően

Egyedi nyomtatáshoz: Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |   |  |
|----------------|----------------------------|---|--|
| Típus          | ESG 9/11 K MC NE WS        | Változat  |  |
| Rendelési szám | <a href="#">1857440000</a> | ESG, Készülékjelölők x 11 mm, PA 66, Szín: fehér, Öntapadós |  |
| GTIN (EAN)     | 4032248402731              |   |  |
| Qty.           | 200 ST                     |   |  |

## Counterpart

## Sets - RJ45



PushPull dugaszolható csatlakozó készlet az IEC 61076-3-106 4. (IEC24702) változat szerint, műanyag, RJ45-ös betéttel

## Általános rendelési adatok

|                |                            |   |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus          | IE-PS-V04P-RJ45-FH         | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">1963160000</a> | RJ45 csatlakozódugó, szerszám nélkül szerelhető, 4. verzió, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)                                |
| GTIN (EAN)     | 4032248651665              |   |
| Qty.           | 10 ST                      |   |
| Típus          | IE-PS-V04P-RJ45-FH-B       | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">1271240000</a> | RJ45 csatlakozódugó, szerszám nélkül szerelhető, 4. verzió, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)                                |
| GTIN (EAN)     | 4050118060027              |   |
| Qty.           | 10 ST                      |   |
| Típus          | IE-PS-V04P-RJ45-FH-BP      | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">1963170000</a> | RJ45 csatlakozódugó, szerszám nélkül szerelhető, 4. változat, vezetéktörés elleni védelem, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010) |
| GTIN (EAN)     | 4032248653980              |   |
| Qty.           | 10 ST                      |   |
| Típus          | IE-PS-V04P-RJ45-TH         | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">1963180000</a> | RJ45 krimpelhető csatlakozó dugó, 4. verzió, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)   |
| GTIN (EAN)     | 4032248653973              |   |
| Qty.           | 10 ST                      |   |
| Típus          | IE-PS-V04P-RJ45-TH-BP      | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">1963190000</a> | RJ45 krimpelhető csatlakozó dugó, 4. változat, vezetéktörés elleni védelem, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)                |
| GTIN (EAN)     | 4032248651672              |   |
| Qty.           | 1 ST                       |   |