

**IE-PS-SCD-SM****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



FO SC duplex dugaszolható csatlakozó az IEC 61754-4 szerint, 2,6 .. 3 mm húzal külső átmérőkhöz

**Általános rendelési adatok**

Változat	FO-csatlakozó, Csatlakozó SC-Duplex, egymódusú, IP20
Rendelési szám	<a href="#">1964410000</a>
Típus	IE-PS-SCD-SM
GTIN (EAN)	4032248649020
Qty.	10 Darab
Szállítás állapota	Ez a termék már nem kapható.
Elérhető eddig:	2025-04-08T00:00:00+02:00

## Műszaki adatok

## Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS	Megfelel
UL File Number Search	<a href="#">UL weboldal</a>
Tanúsítvány száma (UL)	E477798

## Méreték és tömegek

Nettó tömeg	1.14 g
-------------	--------

## Hőmérsékletek

Tárolási hőmérséklet	Üzemi hőmérséklet	-40 °C...70 °C
Telepítési hőmérséklet	Páratartalom	0&hellip;93% relatív páratartalom

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétellel
RoHS alóli kivétel (ha van/ismert ilyen)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	67cf1078-beca-4687-860b-dc475a6ec24a

## Általános adatok

Vezetéktörés-gátló hüvely anyaga	TPE	Árucikk leírása	Csatlakozó SC-Duplex, egymódusú
Szín	Egyéb	Ház fő anyaga	PC UL 94 V0
Páratartalom	0&hellip;93% relatív páratartalom	Köpenyátmérő, max.	3 mm
Köpenyátmérő, min.	2.8 mm	Védelmi osztály	IP20
Dugaszolási ciklusok	1000	Összetétel	tartókeret szimplex csatlakozó dugók beépítésére
Elemi szál típusa	GOF, Egymódusú	Beillesztési veszteség	≤ 0,4 dB
1. csatlakozás	SC-Duplex	2. csatlakozás	ragasztás, krimpelés, polírozás
Kábel kihúzási erő, min.	100 N	Egy vezeték átmérője, min.	0.6 mm
Ház anyaga, betét	Cink présöntvény	Visszatérési veszteség (csillapítás)	≥ 30 dB
Nyomórugó anyaga	Nemesacél, rozsdamentes	Érvéghüvely anyaga	Cirkónium
Porvédő fedél anyaga	TPE	Egy vezeték átmérője, max.	1.4 mm
Krimphüvely anyaga	Vörösréz, nikkelezett		

## Általános szabványok


Csatlakozó, standard	IEC 61754-4	Tanúsítvány száma (UL)	E477798
----------------------	-------------	------------------------	---------

## Besorolások

ETIM 8.0	EC001122	ETIM 9.0	EC001122
ETIM 10.0	EC001122	ECLASS 14.0	19-17-01-22
ECLASS 15.0	19-17-01-22		

Rajzok

Méretrajz



## Tartozékok

## ...optikai csatlakozókhoz (SC, ST és LC)



## GOF

- SC/ST üvegszálhoz, IP20 és IP67 csatlakozókhoz
- LC száloptikához és IP67 csatlakozókhoz

## POF

- SC/ST polimer üvegszálhoz, IP20 és IP67 csatlakozókhoz
- Üvegszálhoz, ProfiNet-hez, és SC/ST mobilkábelhez és IP67 csatlakozókhoz

## Általános rendelési adatok

Típus	IE-CT-SC-GOF	Változat
Rendelési szám	<a href="#">9205320000</a>	Présszerszám, Hatszög sajtolás
GTIN (EAN)	4032248725458	
Qty.	1 ST	

## Olló



A Weidmüller a vörösréz és alumínium kábelek vágásának specialistája. Termékalettája a kis keresztmetszetekhez való, közvetlen erővel működtetett vágókészülékektől a nagy keresztmetszetekhez való vágógépekig terjed. A mechanikus működtetés és a vágószerszám különleges alakja minimálisra csökkenti a szükséges erőt. Vágótermékeinek széles választékával a Weidmüller a professzionális kábelfeldolgozás valamennyi feltételének képes megfelelni.

## Általános rendelési adatok

Típus	SCISSORS KEVLAR	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1208910000</a>	Electrician's scissors
GTIN (EAN)	4032248990085	
Qty.	1 ST	