


IE-BI-SCRJ2SC-MM-C**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



FO SC betétek a dugaszolható csatlakozókhoz, 1 / 4 / 14 változat

Általános rendelési adatok

Változat	SC-betét, Válaszfalbetét, SCRJ - 2 SC, multimódusú
Rendelési szám	1964430000
Típus	IE-BI-SCRJ2SC-MM-C
GTIN (EAN)	4032248649044
Qty.	10 Darab

IE-BI-SCRJ2SC-MM-C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Méretek és tömegek

Mélység	34 mm	Mélység (coll)	1.3386 inch
Magasság	13.2 mm	Magasság (coll)	0.5197 inch
Szélesség	15.6 mm	Szélesség (coll)	0.6142 inch
Nettó tömeg	1.1 g		

Hőmérsékletek

Tárolási hőmérséklet	Üzemi hőmérséklet	-40 °C...70 °C
Telepítési hőmérséklet		

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétellel
RoHS alóli kivétel (ha van/ismert ilyen)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1

Általános adatok

Árucikk leírása	Válaszfalbetét, SCRJ - 2 SC, multimódusú	Szín	Egyéb
Ház fő anyaga	PA	Védelmi osztály	IP67 házzal
Dugaszolási ciklusok	1000	Összetétel	Csatlakozó és aljzatbetét az 1., 4. és 14. változatú házakhoz
Elemi szál típusa	Multimódusú, POF	Beillesztési veszteség	≤ 0,4 dB
1. csatlakozás	SC	2. csatlakozás	SCRJ
Visszatérési veszteség (csillapítás)	≥ 30 dB		

Általános szabványok

Csatlakozó, standard	IEC 61754-4, IEC 61754-24
----------------------	---------------------------

Besorolások

ETIM 8.0	EC000752	ETIM 9.0	EC000752
ETIM 10.0	EC000752	ECLASS 14.0	19-17-01-16
ECLASS 15.0	19-17-01-16		

IE-BI-SCRJ2SC-MM-C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Drawings

www.weidmueller.com

Méretrajz

