

**IE-BS-V01M-SCRJ2SC-MM-C****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Bajonett dugaszolható csatlakozó készletek az IEC 61076-3-106 1. változat szerint (EtherNet/IP), RJ45-ös fémbetét, vele SC betét

**Általános rendelési adatok**

Változat	FO peremes aljzat, IP67, 1. változat, SCRJ - 2*SC összekötő, Multimódusú
Rendelési szám	<a href="#">1964450000</a>
Típus	IE-BS-V01M-SCRJ2SC-MM-C
GTIN (EAN)	4032248649068
Qty.	10 Darab

## IE-BS-V01M-SCRJ2SC-MM-C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

## Méretek és tömegek

Mélység	36.6 mm	Mélység (coll)	1.4409 inch
Magasság	32 mm	Magasság (coll)	1.2598 inch
Szélesség	32 mm	Szélesség (coll)	1.2598 inch
Nettó tömeg	6.05 g		

## Hőmérséklet

Tárolási hőmérséklet	Üzemi hőmérséklet	-40 °C...70 °C
Telepítési hőmérséklet		

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétellel
RoHS alóli kivétel (ha van/ismert ilyen)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1, 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol 119-47-1
SCIP	c1a8d9e9-fd0c-4258-8c31-7317a7b4ce18

## Általános adatok

Árucikk leírása	1. változat, SCRJ - 2*SC összekötő	Szín	Egyéb
Ház fő anyaga	Cink présöntvény	Védelmi osztály	IP67
Dugaszolási ciklusok	500	Elemi szál típusa	Multimódusú
Beillesztési veszteség	≤ 0,4 dB	1. csatlakozás	SC
2. csatlakozás	SCRJ	Visszatérési veszteség (csillapítás)	≥ 30 dB

## Általános szabványok

Csatlakozó, standard	IEC 61076-3-106 Var. 1, IEC 61754-4, IEC 61754-24
----------------------	---------------------------------------------------------

## Besorolások

ETIM 8.0	EC000752	ETIM 9.0	EC000752
ETIM 10.0	EC000752	ECLASS 14.0	19-17-01-16
ECLASS 15.0	19-17-01-16		

### Szerelési kivágás



Mounting cut-out: 1. With central screw connection / 2. For mounting with four M3 screws

### Részletrajz



Falvastagság a központi csavarkötés használatakor

**IE-BS-V01M-SCRJ2SC-MM-C**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Tartozékok****porvédő sapkák**

Készülékeinek védelme por és szennyeződés ellen

**Általános rendelési adatok**

Típus	IE-BP-V01P	Változat	
Rendelési szám	<a href="#">1965700000</a>	Aljzatház-védőkupak	
GTIN (EAN)	4032248653928		
Qty.	10 ST		