


IE-BS-V04P-SCRJ2SC-MM-C**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



PushPull dugaszolható csatlakozó az IEC 61076-3-106 4.
(IEC24702) változat szerint, műanyag, SC betéttel

Általános rendelési adatok

| | |
|----------------|---|
| Változat | FO peremes aljzat, IP67, 4. változat, SCRJ - 2*SC összekötő, Multimódusú, POF |
| Rendelési szám | 1964470000 |
| Típus | IE-BS-V04P-SCRJ2SC-MM-C |
| GTIN (EAN) | 4032248649075 |
| Qty. | 10 Darab |

IE-BS-V04P-SCRJ2SC-MM-C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Tanúsítványok

| | |
|------|----------|
| ROHS | Megfelel |
|------|----------|

Méretek és tömegek

| | | | |
|-------------|---------|------------------|-------------|
| Mélység | 48.3 mm | Mélység (coll) | 1.9016 inch |
| Magasság | 38 mm | Magasság (coll) | 1.4961 inch |
| Szélesség | 27 mm | Szélesség (coll) | 1.063 inch |
| Nettó tömeg | 3.25 g | | |

Hőmérséklet

| | | |
|------------------------|-------------------|----------------|
| Tárolási hőmérséklet | Üzemi hőmérséklet | -40 °C...70 °C |
| Telepítési hőmérséklet | | |

Termékek környezetvédelmi megfelelése

| | |
|--------------------------|-------------------------------|
| RoHS megfelelési állapot | Megfelel, kivétel nélkül |
| REACH SVHC | Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC |

Általános adatok

| | | | |
|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|------------------|
| Árucikk leírása | 4. változat, SCRJ - 2*SC összekötő | Szín | Egyéb |
| Ház fő anyaga | PA UL 94 V0 | Védelmi osztály | IP67 |
| Dugaszolási ciklusok | 500 | Elemi szál típusa | Multimódusú, POF |
| Beillesztési veszteség | ≤ 0,4 dB | 1. csatlakozás | SC |
| 2. csatlakozás | SCRJ | Visszatérési veszteség (csillapítás) | ≥ 30 dB |

Általános szabványok

| | |
|----------------------|---|
| Csatlakozó, standard | IEC 61076-3-106 Var. 4, IEC 61754-4, IEC 61754-24 |
|----------------------|---|

Besorolások

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000752 | ETIM 9.0 | EC000752 |
| ETIM 10.0 | EC000752 | ECLASS 14.0 | 19-17-01-16 |
| ECLASS 15.0 | 19-17-01-16 | | |

IE-BS-V04P-SCRJ2SC-MM-C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Rajzok

www.weidmueller.com

Szerelési kivágás



Mounting cut-out: 1. With central screw connection / 2. For mounting with four M3 screws

IE-BS-V04P-SCRJ2SC-MM-C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

porvédő sapkák




Készülékeinek védelme por és szennyeződés ellen

Általános rendelési adatok

| | | | |
|----------------|----------------------------|---------------------|--|
| Típus | IE-BP-V04P | Változat | |
| Rendelési szám | 1963900000 | Aljzatház-védőkupak | |
| GTIN (EAN) | 4032248646326 | | |
| Qty. | 10 ST | | |

Üres



Az ESG a bevált és tesztelt MultiCard formátumú jelölő számos ismert elektromos készülékhez. Az eredmény egy kiváló minőségű, kontrasztos készülékjelölő. A Siemens, az ABB, a Beckhoff és számos más gyártó készülékeihez különböző típusok kaphatók.

Az előnyök áttekintése:

- általános célú címkék; öntapadós vagy felpattintható címkék, típustól függően,
- illesztett készülékekhez, pl. kismegszakítókhoz címkésínre pattintható ESG jelölőket szállítunk.
- Egyedi lézer-minőségű nyomtatás a műszaki jellemzőknek megfelelően

Egyedi nyomtatáshoz: Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

Általános rendelési adatok

| | | | |
|----------------|----------------------------|---|--|
| Típus | ESG 9/11 K MC NE WS | Változat | |
| Rendelési szám | 1857440000 | ESG, Készülékjelölők x 11 mm, PA 66, Szín: fehér, Öntapadós | |
| GTIN (EAN) | 4032248402731 | | |
| Qty. | 200 ST | | |