


**IE-BS-V04P-SCRJ2SC-MM-C**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com



PushPull dugaszolható csatlakozó az IEC 61076-3-106 4.  
(IEC24702) változat szerint, műanyag, SC betéttel

**Általános rendelési adatok**

Változat	FO peremes aljzat, IP67, 4. változat, SCRJ - 2*SC összekötő, Multimódusú, POF
Rendelési szám	<a href="#">1964470000</a>
Típus	IE-BS-V04P-SCRJ2SC-MM-C
GTIN (EAN)	4032248649075
Qty.	10 Darab

## IE-BS-V04P-SCRJ2SC-MM-C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

## Méretek és tömegek

Mélység	48.3 mm	Mélység (coll)	1.9016 inch
Magasság	38 mm	Magasság (coll)	1.4961 inch
Szélesség	27 mm	Szélesség (coll)	1.063 inch
Nettó tömeg	3.25 g		

## Hőmérséklet

Tárolási hőmérséklet	Üzemi hőmérséklet	-40 °C...70 °C
Telepítési hőmérséklet		

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

## Általános adatok

Árucikk leírása	4. változat, SCRJ - 2*SC összekötő	Szín	Egyéb
Ház fő anyaga	PA UL 94 V0	Védelmi osztály	IP67
Dugaszolási ciklusok	500	Elemi szál típusa	Multimódusú, POF
Beillesztési veszteség	≤ 0,4 dB	1. csatlakozás	SC
2. csatlakozás	SCRJ	Visszatérési veszteség (csillapítás)	≥ 30 dB

## Általános szabványok

Csatlakozó, standard	IEC 61076-3-106 Var. 4, IEC 61754-4, IEC 61754-24
----------------------	---------------------------------------------------------

## Besorolások

ETIM 8.0	EC000752	ETIM 9.0	EC000752
ETIM 10.0	EC000752	ECLASS 14.0	19-17-01-16
ECLASS 15.0	19-17-01-16		

### Szerelési kivágás



Mounting cut-out: 1. With central screw connection / 2. For mounting with four M3 screws

## IE-BS-V04P-SCRJ2SC-MM-C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## porvédő sapkák




Készülékeinek védelme por és szennyeződés ellen

## Általános rendelési adatok

Típus	IE-BP-V04P	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1963900000</a>	Aljzatház-védőkupak
GTIN (EAN)	4032248646326	
Qty.	10 ST	

## Üres



Az ESG a bevált és tesztelt MultiCard formátumú jelölő számos ismert elektromos készülékhez. Az eredmény egy kiváló minőségű, kontrasztos készülékjelölő. A Siemens, az ABB, a Beckhoff és számos más gyártó készülékeihez különböző típusok kaphatók.

Az előnyök áttekintése:

- általános célú címkék; öntapadós vagy felpattintható címkék, típustól függően,
- illesztett készülékekhez, pl. kismegszakítókhoz címkésínre pattintható ESG jelölőket szállítunk.
- Egyedi lézer-minőségű nyomtatás a műszaki jellemzőknek megfelelően

Egyedi nyomtatáshoz: Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

## Általános rendelési adatok

Típus	ESG 9/11 K MC NE WS	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1857440000</a>	ESG, Készülékjelölők x 11 mm, PA 66, Szín: fehér, Öntapadós
GTIN (EAN)	4032248402731	
Qty.	200 ST	