


IE-PS-SCD-MM**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



FO SC duplex dugaszolható csatlakozó az IEC 61754-4 szerint, 2,6 .. 3 mm húzal külső átmérőkhöz

Általános rendelési adatok

Változat	FO-csatlakozó, Csatlakozódugó SC-Duplex, multimódusú, IP20
Rendelési szám	1964480000
Típus	IE-PS-SCD-MM
GTIN (EAN)	4032248649082
Qty.	10 Darab
Szállítás állapota	Ez a termék már nem kapható.
Elérhető eddig:	2025-04-08T00:00:00+02:00

Műszaki adatok

Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS	Megfelel
UL File Number Search	UL weboldal
Tanúsítvány száma (UL)	E477798

Méretetek és tömegek

Mélység	50 mm	Mélység (coll)	1.9685 inch
Magasság	25.5 mm	Magasság (coll)	1.0039 inch
Szélesség	9.7 mm	Szélesség (coll)	0.3819 inch
Nettó tömeg	17.1 g		

Hőmérsékletek

Tárolási hőmérséklet	Üzemi hőmérséklet	-40 °C...70 °C
Telepítési hőmérséklet	Páratartalom	0…93% relatív páratartalom

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétellel
RoHS alóli kivétel (ha van/ismert ilyen)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	67cf1078-beca-4687-860b-dc475a6ec24a

Általános adatok

Vezetéktörés-gátló hüvely anyaga	TPE	Árucikk leírása	Csatlakozódugó SC-Duplex, multimódusú
Szín	Egyéb	Ház fő anyaga	PC UL 94 V0
Páratartalom	0…93% relatív páratartalom	Köpenyátmérő, max.	3 mm
Köpenyátmérő, min.	2.8 mm	Védelmi osztály	IP20
Dugaszolási ciklusok	1000	Összetétel	tartókeret szimplex csatlakozó dugók beépítésére
Elemi szál típusa	GOF, Multimódusú	Beillesztési veszteség	≤ 0,4 dB
1. csatlakozás	SC-Duplex	2. csatlakozás	ragasztás, krimpelés, polírozás
Kábel kihúzási erő, min.	100 N	Egy vezeték átmérője, min.	0.6 mm
Ház anyaga, betét	Cink présöntvény	Visszatérési veszteség (csillapítás)	≥ 30 dB
Nyomórugó anyaga	Nemesacél, rozsdamentes	Érvéghüvely anyaga	Cirkónium
Porvédő fedél anyaga	TPE	Egy vezeték átmérője, max.	1.4 mm
Krimphüvely anyaga	Vörösréz, nikkelezett		

Általános szabványok

Csatlakozó, standard	IEC 61754-4	Tanúsítvány száma (UL)	E477798
----------------------	-------------	------------------------	---------

Besorolások

ETIM 8.0	EC001122	ETIM 9.0	EC001122
ETIM 10.0	EC001122	ECLASS 14.0	19-17-01-22


Műszaki adatok

ECLASS 15.0

19-17-01-22

Rajzok

Méretrajz



Tartozékok

...optikai csatlakozókhoz (SC, ST és LC)



GOF

- SC/ST üvegszálhoz, IP20 és IP67 csatlakozókhoz
- LC száloptikához és IP67 csatlakozókhoz

POF

- SC/ST polimer üvegszálhoz, IP20 és IP67 csatlakozókhoz
- Üvegszálhoz, ProfiNet-hez, és SC/ST mobilkábelhez és IP67 csatlakozókhoz

Általános rendelési adatok

Típus	IE-CT-SC-GOF	Változat
Rendelési szám	9205320000	Présszerszám, Hatszög sajtolás
GTIN (EAN)	4032248725458	
Qty.	1 ST	

Olló



A Weidmüller a vörösréz és alumínium kábelek vágásának specialistája. Termékalettája a kis keresztmetszetekhez való, közvetlen erővel működtetett vágókészülékektől a nagy keresztmetszetekhez való vágógépekig terjed. A mechanikus működtetés és a vágószerszám különleges alakja minimálisra csökkenti a szükséges erőt. Vágótermékeinek széles választékával a Weidmüller a professzionális kábelfeldolgozás valamennyi feltételének képes megfelelni.

Általános rendelési adatok

Típus	SCISSORS KEVLAR	Változat
Rendelési szám	1208910000	Electrician's scissors
GTIN (EAN)	4032248990085	
Qty.	1 ST	