

SAIL-M12BG-CD-3.0A**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Két I/O slave készülék, vagy a vezérlő és egy I/O előfizető közötti összeköttetés létrehozásának legmegbízhatóbb módja a konfekcionált kábelek használata. A kábelválaszték: PROFIBUS, CANopen, DeviceNet™, EtherCAT és Ethernet.

Általános rendelési adatok

| | |
|----------------|--|
| Változat | Buszvezeték, Egyik oldalon szabad vég, M12, Pólusszám: 5, 3 m, Hüvely (mama), egyenes, árnyékolt: Igen, LED: Nem, Köpeny anyaga: PUR, Halogén: Nem |
| Rendelési szám | 1964690300 |
| Típus | SAIL-M12BG-CD-3.0A |
| GTIN (EAN) | 4032248650149 |
| Qty. | 1 Darab |

SAIL-M12BG-CD-3.0A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Tanúsítványok

Jóváhagyások



| | |
|---------------------------|-----------------------------|
| ROHS | Megfelel |
| UL File Number Search | UL weboldal |
| Tanúsítvány száma (cULus) | E307231 |

Méreték és tömegek

| | |
|-------------|---------|
| Nettó tömeg | 201.2 g |
|-------------|---------|

Termékek környezetvédelmi megfelelése

| | |
|--|--------------------------------------|
| RoHS megfelelési állapot | Megfelel, kivétellel |
| RoHS alóli kivétel (ha van/ismert ilyen) | 6c |
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | 1c533b66-fcff-4da5-b89f-fd55fbf5cb55 |

Kábel műszaki adatai

| | | | |
|--|--|---|------------------|
| Kábelhossz | 3 m | Köpeny színe | ibolyaszín |
| A következő kábeltartókhöz: | Igen | árnyékolt | Igen |
| Halogén | Nem | Szigetelés | TPE |
| Gyorsulás | 5 m/s ² | Hajlítási sugár, min., mozgó | 10 x kábelátmérő |
| Hajlítási sugár, min., álló | 5 x kábelátmérő | Hajlítási ciklusok | 3 millió |
| Vezeték keresztmetszet (nyomtatás/ online) | 2 x 0,34 mm ² + 2 x 0,22 mm ² | Sebesség | 180 m/s |
| Köpeny anyaga | PUR | Konfigurálható kábelhossz | Nem |
| Külső bevonat az UL AWM stílusnak megfelelően | 20236 (80 °C / 30 V) | Hibrid kábel | Nem |
| Keresztkötéses irradáció | Nem | Hegesztési szikrákkal szembeni ellenállás | Nem |
| Színkód gyűű | Fehér, Kék, Piros, Fekete | Temperature range, stationary | -40...80 °C |
| Hegesztésnek ellenálló | Nem | Temperature range, moving | -10...80 °C |
| Pólusok száma | 5 | Outside diameter | 7 mm ± 0.3 mm |

Általános műszaki adatok

| | | | |
|------------------------|-------------------------|-----------------------------|--------------|
| Kódolás | A kódolású | Csatlakozási menet | M12 |
| Érintkező felület | Aranyozott | LED | Nem |
| Változat | Hüvely (mama) , egyenes | Ház fő anyaga | PUR |
| Szigetelési ellenállás | 108 Ω | Érintkező anyaga | Ni/Au |
| Névleges feszültség | 125 V | Névleges áram | 4 A |
| Védelmi osztály | IP67 | Dugaszolási ciklusok | ≥ 100 |
| Szennyezés súlyossága | 3 | áthidalt | Nem |
| Menetes gyűű anyaga | Sárgaréz, nikkelezett | Ház hőmérsékleti tartománya | -25...+80 °C |
| Meghúzási nyomaték | M12: 0,8 - 1,2 Nm | | |

Villamos tulajdonságok

| | | | |
|------------------------|-------|---------------------|-------|
| Szigetelési ellenállás | 108 Ω | Névleges feszültség | 125 V |
|------------------------|-------|---------------------|-------|

Általános szabványok

| | |
|---------------------------|---------|
| Tanúsítvány száma (cULus) | E307231 |
|---------------------------|---------|

SAIL-M12BG-CD-3.0A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok**Dugó, bal**

| | |
|-----------------|---|
| Csatlakozó, bal | M12, A kódolású, IP67, hüvelyes érintkező, egyenes, Műanyag, árnyékolt |
|-----------------|---|

Dugó, jobb

| | |
|------------------|-------------------|
| Csatlakozó, jobb | szabad vezetékvég |
|------------------|-------------------|

Besorolások

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC002599 | ETIM 9.0 | EC002599 |
| ETIM 10.0 | EC002599 | ECLASS 14.0 | 27-06-03-08 |
| ECLASS 15.0 | 27-06-03-08 | | |

Póluskiosztás




Socket



Socket

Kapcsolási rajz



Az ideális szerszám: Screwty® nyomaték funkcióval



Light, securely screwed-in round plug-in connectors. Screwty set DM / VPE: 1 / Order No.: 1920000000 Adapters: M12, M12 F, M8, M8 F

