


A kép illusztráció

A Weidmüller lyukasztószerszámai a legjobb eszközök arra, hogy nyílásokat vágjon az elektromos szekrényeibe!

- PG tömszelencék
- M tömszelencék
- Speciális tömszelencék

Általános rendelési adatok

Változat	Lemezlyukasztó
Rendelési szám	1966790000
Típus	IE-KOK-V4
GTIN (EAN)	4032248659616
Qty.	1 Darab

Műszaki adatok

Méretek és tömegek

Szélesség	20.2 mm	Szélesség (coll)	0.7953 inch
Átmérő	23.2 mm	Nettó tömeg	700 g

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Nem érintett
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	b28ab223-64ec-44cf-adb0-4dd6ebcae141

Műszaki adatok

Árucikk leírása	Négyszögletes lemezlyukasztók, 23,2 x 20,2 mm	Változat	Speciális forma, 2 oldalon lapítva
-----------------	---	----------	---------------------------------------

Besorolások

ETIM 8.0	EC000156	ETIM 9.0	EC000156
ETIM 10.0	EC000156	ECLASS 14.0	21-04-51-16
ECLASS 15.0	21-04-51-16		

Felhasználási példa

