

HDC HVE 3+2 FT CTH


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmuller.com



A HVE sorozatú nagyfeszültségű betétek két késleltetett érintkezővel vannak felszerelve.

A vezeték csatlakozási szintjét sajtolható érintkezőként terveztük meg. Így gyakorlatilag nincs szükség karbantartásra. Ezen kívül egy biztonságos és állandó kapcsolat jön létre, amely ellenáll a rezgéseknek.

Pólusok száma: 5

Névleges áram: 24 A

Névleges feszültség: 830 V

Névleges feszültség UL/CSA szerint: 600 V AC/DC

Általános rendelési adatok

| | |
|----------------|---|
| Változat | HDC-betét, Hüvely, 830 V, 20 A, Pólusszám: 5, Húzórugós csatlakozás, Telepítési szerkezeti méret: 4 |
| Rendelési szám | 1967220000 |
| Típus | HDC HVE 3+2 FT CTH |
| GTIN (EAN) | 4032248661237 |
| Qty. | 1 Darab |

HDC HVE 3+2 FT CTH

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS

Megfelel

Méreték és tömegek

| | | | |
|-------------|-------|------------------|-------------|
| Mélység | 64 mm | Mélység (coll) | 2.5197 inch |
| Magasság | 33 mm | Magasság (coll) | 1.2992 inch |
| Szélesség | 34 mm | Szélesség (coll) | 1.3386 inch |
| Nettó tömeg | 50 g | | |

Hőmérsékletek

Hőmérsékleti határérték -40 °C ... 125 °C

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot Megfelel, kivétellel

RoHS alóli kivétel (ha van/ismert ilyen) 6c

REACH SVHC Lead 7439-92-1, Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3

SCIP b67daa31-7dca-434d-8290-da7fb52f83a2

Vegyszerállóság

| | |
|-----------------|-------------------------------|
| Anyag | Aceton |
| Vegyszerállóság | Ellenálló |
| Anyag | Ammónia, vizes oldat |
| Vegyszerállóság | Feltételesen ellenálló |
| Anyag | Petróleum |
| Vegyszerállóság | Ellenálló |
| Anyag | Benzol |
| Vegyszerállóság | Ellenálló |
| Anyag | Dízelolaj |
| Vegyszerállóság | Feltételesen ellenálló |
| Anyag | Ecetsav, koncentrált |
| Vegyszerállóság | Ellenálló |
| Anyag | Kálium-hidroxid |
| Vegyszerállóság | Feltételesen ellenálló |
| Anyag | Metanol |
| Vegyszerállóság | Feltételesen ellenálló |
| Anyag | Motorolaj |
| Vegyszerállóság | Feltételesen ellenálló |
| Anyag | Lúg, hígított |
| Vegyszerállóság | Ellenálló |
| Anyag | Hidroklórfluor-szénhidrogének |
| Vegyszerállóság | Feltételesen ellenálló |
| Anyag | Kültéri használat |
| Vegyszerállóság | Feltételesen ellenálló |

Méret

| | | | |
|------------------|-------|--------------------|-------|
| Szélesség | 34 mm | Alap teljes hossza | 64 mm |
| Aljzat magassága | 33 mm | | |

HDC HVE 3+2 FT CTH

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Általános adatok

| | | | |
|--|-------------|--|--|
| Pólusszám | 5 | Dugaszolási ciklusok, ezüst | ≥ 500 |
| Dugaszolási ciklusok, arany | ≥ 500 | Csatlakozás típusa | Húzórugós csatlakozás |
| Telepítési szerkezeti méret | 4 | UL 94 éghetőségi osztály | V-0 |
| Térfogati ellenállás | ≤2 mΩ | Szín | bézs |
| Szigetelési ellenállás | 1010 Ω | Szigetelőanyag | PC üvegszál-erősítéssel (UL listás és vasúti tanúsítással) |
| Szigetelőanyag csoport | IIIa | Vezeték-keresztmetszet | 2.5 mm ² |
| PE-csatlakozás max. meghúzási nyomatéka | 1.5 Nm | Felületi minőség | Ezüst-passzívált |
| Típus | Hüvely | Szennyezés súlyossága | 3 |
| PE-csatlakozás min. meghúzási nyomatéka | 1.2 Nm | Alapanyag | Rézötvezet |
| Sorozat | HVE | Névleges feszültség (DIN EN 61984) | 830 V |
| Névleges feszültség az UL/CSA szerint | 600 V AC/DC | Névleges lökófeszültség (DIN EN 61984) | 8 kV |
| Névleges áram (DIN EN 61984) | 20 A | Halogénmentes | true |
| Alacsony füstképződés a DIN EN 45545-2 szerint | Igen | BG | 4 |
| Jelérintkezők száma | 2 | Tápirintkezők száma | 3 |

PE csatlakozási adatok

| | | | |
|---|----------------------|---|--------------|
| Csatlakozás típusa PE | Csavaros csatlakozás | Kés mérete, hornyos (PE-csatlakozás) | SD 0.8 x 4.0 |
| Csupaszolási hossz, PE-csatlakozás | 10 mm | PE-csatlakozás max. meghúzási nyomatéka | 1.5 Nm |
| PE-csatlakozás min. meghúzási nyomatéka | 1.2 Nm | Rögzítőcsavar | M 4 |
| Névleges keresztmetszet | 4 mm ² | Vezeték keresztmetszet, AWG (PE), min. | AWG 20 |
| Vezeték keresztmetszet, AWG (PE), max. | AWG 12 | | |

Változat

| | | | |
|--|----------------------|--|-----------------------|
| Kés mérete, hornyos (csavaros csatlakozás) | SD 0.5 x 3.0 | Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, max. | AWG 14 |
| Csupaszolási hossz, névleges csatlakozás | 8 mm | Csatlakozás típusa | Húzórugós csatlakozás |
| Telepítési szerkezeti méret | 4 | Térfogati ellenállás | ≤2 mΩ |
| Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, min. | AWG 24 | Vezeték keresztmetszet, tömör, max. | 4 mm ² |
| Vezeték keresztmetszet, tömör, min. | 0.5 mm ² | Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, érvéghüvelyekkel és műanyag gallérokkal DIN 46228/4, névleges csatlakozás, max. | 4 mm ² |
| Keresztmetszet csatlakoztatott vezetékhez, finomsodratú, érvéghüvelyekkel és műanyag gallérokkal DIN 46228/4, névleges csatlakozás, min. | 0.5 mm ² | Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, max. | 4 mm ² |
| Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, min. | 0.5 mm ² | Vezeték-keresztmetszet, max. | 2.5 mm ² |
| Vezeték-keresztmetszet, min. | 0.25 mm ² | Felületi minőség | Ezüst-passzívált |
| Alapanyag | Rézötvezet | BG | 4 |

Besorolások

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000438 | ETIM 9.0 | EC000438 |
| ETIM 10.0 | EC000438 | ECLASS 14.0 | 27-44-02-05 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-02-05 | | |



HDC HVE 3+2 FT CTH

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Rajzok

www.weidmueller.com

Rajz



HDC HVE 3+2 FT CTH

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Lapos csavarhúzó



Szigetelt hornyos csavarhúzó, SDI DIN 7437, ISO 2380/2, Hegy: DIN 5264, ISO 2380/1 szerint, SoftFinish-markolat

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|------------------------|
| Típus | SDIS 0.5X3.0X100 | Változat |
| Rendelési szám | 9008380000 | Csavarhúzó, Csavarhúzó |
| GTIN (EAN) | 4032248056347 | |
| Qty. | 1 ST | |
| Típus | SDS 0.5X3.0X80 | Változat |
| Rendelési szám | 9008320000 | Csavarhúzó, Csavarhúzó |
| GTIN (EAN) | 4032248056262 | |
| Qty. | 1 ST | |
| Típus | SDIS 0.6X3.5X100 | Változat |
| Rendelési szám | 9008390000 | Csavarhúzó, Csavarhúzó |
| GTIN (EAN) | 4032248056354 | |
| Qty. | 1 ST | |
| Típus | SDS 0.6X3.5X100 | Változat |
| Rendelési szám | 9008330000 | Csavarhúzó, Csavarhúzó |
| GTIN (EAN) | 4032248056286 | |
| Qty. | 1 ST | |
| Típus | SDIS 0.8X4.0X100 | Változat |
| Rendelési szám | 9008400000 | Csavarhúzó, Csavarhúzó |
| GTIN (EAN) | 4032248056361 | |
| Qty. | 1 ST | |
| Típus | SDS 0.8X4.0X100 | Változat |
| Rendelési szám | 9008340000 | Csavarhúzó, Csavarhúzó |
| GTIN (EAN) | 4032248056293 | |
| Qty. | 1 ST | |

HDC HVE 3+2 FT CTH

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Hornyos csavarhúzó-készlet, Philips



VDE-szigetelt csillagfejű csavarhúzó Phillips csavarokhoz, SDIK PH DIN 7438, ISO 8764/2-PH, kihajtó ISO 8764-PH szerint, SoftFinish-markolat

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|------------------------|
| Típus | SDIK PH1 | Változat |
| Rendelési szám | 9008570000 | Csavarhúzó, Csavarhúzó |
| GTIN (EAN) | 4032248056569 | |
| Qty. | 1 ST | |
| Típus | SDK PH1 | Változat |
| Rendelési szám | 9008480000 | Csavarhúzó, Csavarhúzó |
| GTIN (EAN) | 4032248056477 | |
| Qty. | 1 ST | |

DSTV



Különböző tartozékok állnak rendelkezésre betétjeinkhez. Ez tartalmazza a kódoló elemeket is a betétekhez.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus | DSTV COST4 | Változat |
| Rendelési szám | 1471300000 | Ipari nehézcsatlakozók, Tartozékok, Rögzítő rendszer |
| GTIN (EAN) | 4008190017354 | |
| Qty. | 100 ST | |
| Típus | DSTV COBU5 | Változat |
| Rendelési szám | 1471500000 | Ipari nehézcsatlakozók, Tartozékok, Kódoló elem |
| GTIN (EAN) | 4008190178543 | |
| Qty. | 100 ST | |