

DGSB IP30 D0 PT6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Az intelligens kábelezési megoldásokkal értékes időt és pénzt takaríthat meg.

A FieldPower® moduláris rendszer minden kábelezési feladathoz ideális megoldást kínál.

Előre összeszerelt kábelekhez használható összehajtható tömítések

Tömítések M16 és M20 menettel A tömítésbe működtető és jelzőeszközök építhetők be

Általános rendelési adatok

Változat	Field Power® tömítőbetét, Üres tömítés, IP30, hozzá tartozó házzal, TPE-U
Rendelési szám	1967600000
Típus	DGSB IP30 D0 PT6
GTIN (EAN)	4032248688746
Qty.	10 Darab

Műszaki adatok

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Méretetek és tömegek

Mélység	3.15 mm	Mélység (coll)	0.124 inch
Magasság	23.51 mm	Magasság (coll)	0.9256 inch
Szélesség	35 mm	Szélesség (coll)	1.378 inch
Nettó tömeg	1.6 g		

Hőmérsékletek

Tárolási hőmérséklet	-40 °C...55 °C	Üzemi hőmérséklet	-40 °C...55 °C
----------------------	----------------	-------------------	----------------

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

Általános adatok

Alapanyag	TPE-U	Szilikon	Nem
Szín	szürke	Kivétel	Üres tömítés
Védelmi osztály	IP30, hozzá tartozó házzal	Felszerelési pozíció, telepítési figyelmeztetés	FieldPower® IP30 tömítési horony

Besorolások

ETIM 8.0	EC002624	ETIM 9.0	EC002624
ETIM 10.0	EC002624	ECLASS 14.0	27-18-28-15
ECLASS 15.0	27-18-28-15		