

**HDC 24D TSO 1PG21G****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

A speciális öntött könnyűfém és a többrétegű felületi tömítés teljes védelmet biztosít a HDC házaknak. Az okosan kialakított reteszelési rendszer rozsdamentes acélból van gyártva. Ez hosszú élettartamot garantál nagy korrózió- és ütésállósággal.

A házreteszelési rendszer integrált biztonságot nyújt. Egyedülálló szabadalmaztatott rugórendszerünk biztos fogantyúval látja el a házreteszélést, és megakadályozza a véletlen nyitást.

A lézeres jelölés gyors és könnyű azonosítást tesz lehetővé. Minden ház lézeres jelöléssel maradandóan feliratozásra kerül, úgy, hogy minden termék gyorsan kiválasztható és elhelyezhető.

Weidmüller RockStar® IP 65 / NEMA Type 4X burkolatok - az Ön első választása az IP 65 védettséggel rendelkező ipari burkolatoknál

**Általános rendelési adatok**

|                |                                                                                                                                                                           |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Változat       | HDC-házak, Telepítési szerkezeti méret: 4, Védelmi osztály: IP65, bedugva, Oldalsó kábelbevezetés, Dugóház, Központi rögzítés fent, magas, Kábelbevezetések mérete: PG 21 |
| Rendelési szám | <a href="#">1968360000</a>                                                                                                                                                |
| Típus          | HDC 24D TSO 1PG21G                                                                                                                                                        |
| GTIN (EAN)     | 4032248772858                                                                                                                                                             |
| Qty.           | 1 Darab                                                                                                                                                                   |

## HDC 24D TSZO 1PG21G

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technical data

## Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS Megfelel

UL File Number Search [UL weboldal](#)

Tanúsítvány száma (cURus) E92202

## Méretetek és tömegek

|             |          |                  |             |
|-------------|----------|------------------|-------------|
| Mélység     | 100.5 mm | Mélység (coll)   | 3.9567 inch |
| Magasság    | 72 mm    | Magasság (coll)  | 2.8346 inch |
| Szélesség   | 57 mm    | Szélesség (coll) | 2.2441 inch |
| Nettó tömeg | 250 g    |                  |             |

## Hőmérsékletek

Hőmérsékleti határérték -40 °C ... 125 °C

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot Megfelel, kivétel nélkül

REACH SVHC Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3

SCIP e98b2b24-ba23-41bf-8d19-0dda3647412f

Vegyszerállóság

|                 |                        |
|-----------------|------------------------|
| Anyag           | Aceton                 |
| Vegyszerállóság | Feltételesen ellenálló |
| Anyag           | Fűróolaj               |
| Vegyszerállóság | Ellenálló              |
| Anyag           | Gázolaj                |
| Vegyszerállóság | Ellenálló              |
| Anyag           | Etilalkohol            |
| Vegyszerállóság | Ellenálló              |
| Anyag           | Sebességváltó-olaj     |
| Vegyszerállóság | Ellenálló              |
| Anyag           | Hidraulikaolaj         |
| Vegyszerállóság | Ellenálló              |
| Anyag           | Hűtőközeg              |
| Vegyszerállóság | Ellenálló              |
| Anyag           | Mosóbenzin             |
| Vegyszerállóság | Ellenálló              |
| Anyag           | Izzadság               |
| Vegyszerállóság | Ellenálló              |
| Anyag           | Prémium benzin         |
| Vegyszerállóság | Feltételesen ellenálló |
| Anyag           | Víz                    |
| Vegyszerállóság | Ellenálló              |
| Anyag           | UV                     |
| Vegyszerállóság | Instabil               |
| Anyag           | Ózon                   |
| Vegyszerállóság | Instabil               |

## Méretetek

|                   |         |                  |       |
|-------------------|---------|------------------|-------|
| Kábelbevezetés    | menetes | C ház szélessége | 43 mm |
| Ház teljes hossza | 73 mm   | B ház magasság   | 72 mm |

## HDC 24D TSO 1PG21G

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technical data

## Verzió

|                                |                        |                              |                                    |
|--------------------------------|------------------------|------------------------------|------------------------------------|
| Kábelbevezetések mérete        | PG 21                  | Felső rész/alsó rész/fedél   | felső rész                         |
| Fedél                          | burkolat nélkül        | Felső kábelbevezetések száma | 0                                  |
| Oldalsó kábelbevezetések száma | 1                      | Ház kivitele                 | Oldalsó kábelbevezetés,<br>Dugóház |
| Rögzítőrendszer kivitele       | Központi rögzítés fent | Kivitel                      | magas                              |
| Telepítési szerkezeti méret    | 4                      | Kábelbevezetés               | menetes                            |
| Típus                          | Dugó                   | Szorítás változat            | Középső rögzítő                    |
| Tömítés                        | tömítés nélkül         | Belső menet                  | PG 21                              |
| Szín (RAL)                     | RAL 7035               | BG                           | 4                                  |
| Suitable for ModuPlug®         | Igen                   |                              |                                    |

## Általános adatok

|                    |                         |                  |              |
|--------------------|-------------------------|------------------|--------------|
| Ház fő anyaga      | alumínium présöntvény   | Felületi minőség | Porbevonatos |
| Védelmi osztály    | IP65, bedugva           | ENT házak        | Nem          |
| Rögzítőelem anyaga | Nemesacél, rozsdamentes |                  |              |

## Besorolások


|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000437    | ETIM 9.0    | EC000437    |
| ETIM 10.0   | EC000437    | ECLASS 14.0 | 27-44-02-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-02-02 |             |             |

## HDC 24D TSZO 1PG21G

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Drawings



## HDC 24D TSZO 1PG21G

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessories

## Alap ház



A speciális öntött könnyűfém és a többrétegű felületi tömítés teljes védelmet biztosít a HDC házaknak.

Az okosan kialakított reteszelési rendszer rozsdamentes acélból van gyártva. Ez hosszú élettartamot garantál nagy korrózió- és ütésállósággal.

A házreteszelési rendszer integrált biztonságot nyújt. Egyedülálló szabadalmaztatott rugórendszerünk biztos fogantyúval látja el a házreteszelését, és megakadályozza a véletlen nyitást.

A lézeres jelölés gyors és könnyű azonosítást tesz lehetővé. Minden ház lézeres jelöléssel maradandóan feliratozásra kerül, úgy, hogy minden termék gyorsan kiválasztható és elhelyezhető.

Weidmüller RockStar® IP 65 / NEMA Type 4X burkolatok - az Ön első választása az IP 65 védelességgel rendelkező ipari burkolatoknál

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                                                                                                                         |
|----------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Típus          | HDC 24D SZO 2PG21G         | Változat                                                                                                                |
| Rendelési szám | <a href="#">1968350000</a> | HDC-házak, Telepítési szerkezeti méret: 4, Védelmi osztály: IP65, bedugva, Ház alsórész, Központi rögzítés fent, magas, |
| GTIN (EAN)     | 4032248689392              | Kábelbevezetések mérete: PG 21                                                                                          |
| Qty.           | 1 ST                       |                                                                                                                         |

## Aljzatház



A speciális öntött könnyűfém és a többrétegű felületi tömítés teljes védelmet biztosít a HDC házaknak.

Az okosan kialakított reteszelési rendszer rozsdamentes acélból van gyártva. Ez hosszú élettartamot garantál nagy korrózió- és ütésállósággal.

A házreteszelési rendszer integrált biztonságot nyújt. Egyedülálló szabadalmaztatott rugórendszerünk biztos fogantyúval látja el a házreteszelését, és megakadályozza a véletlen nyitást.

A lézeres jelölés gyors és könnyű azonosítást tesz lehetővé. Minden ház lézeres jelöléssel maradandóan feliratozásra kerül, úgy, hogy minden termék gyorsan kiválasztható és elhelyezhető.

Weidmüller RockStar® IP 65 / NEMA Type 4X burkolatok - az Ön első választása az IP 65 védelességgel rendelkező ipari burkolatoknál

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                                                                                                                                  |
|----------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Típus          | HDC 10B AZO                | Változat                                                                                                                         |
| Rendelési szám | <a href="#">1901700000</a> | HDC-házak, Telepítési szerkezeti méret: 4, Védelmi osztály: IP65, bedugva, Válaszfalház, Keresztkegnyel az alsórészen, Standard, |
| GTIN (EAN)     | 4032248592937              | Kábelbevezetések mérete: none                                                                                                    |
| Qty.           | 1 ST                       |                                                                                                                                  |