

SCREWTY M23**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



A Screwty® tartozék egyedi igényekre szabható M23 kerek dugaszoló csatlakozókhoz és $26,2 \pm 0,3$ mm külső méretű recézett anyával rendelkező ráöntött M23 kerek dugaszoló csatlakozókhoz alkalmas. A meghúzási nyomaték 2-2,5 Nm.

Általános rendelési adatok

Változat	Cable gland tool adapter for M23 lines and connectors
Rendelési szám	1981560000
Típus	SCREWTY M23
GTIN (EAN)	4032248677702
Qty.	1 Darab
Csomagolás	Műanyag zsák

SCREWTY M23

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok**Méreték és tömegek**

Nettó tömeg	20.24 g
-------------	---------

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Nem érintett
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

Csavarozó szerszámok

Csatlakozási menet	M23	Méret	26.2 mm
--------------------	-----	-------	---------

Besorolások

ETIM 8.0	EC000149	ETIM 9.0	EC000149
ETIM 10.0	EC000149	ECLASS 14.0	21-01-90-90
ECLASS 15.0	21-01-90-90		