


HDC CFM 6 2M**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



A masszív CR6 modulkeretek polikarbonátból vagy cink-présöntvényből lehetnek.

A keretek úgy vannak kialakítva, hogy két különálló vagy egy dupla kivitelű modul szerelhető be. A CR6 keretek úgy vannak kialakítva, hogy illeszkedjenek a 3-as méretű házakhoz.

Általános rendelési adatok

Változat	Ipari nehézcsatlakozók, HDC-betét, ConCept keret
Rendelési szám	1983830000
Típus	HDC CFM 6 2M
GTIN (EAN)	4032248688968
Qty.	1 Darab

Műszaki adatok

Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS	Megfelel
UL File Number Search	UL weboldal
Tanúsítvány száma (cURus)	E92202

Méreték és tömegek

Mélység	50 mm	Mélység (coll)	1.9685 inch
Magasság	35 mm	Magasság (coll)	1.378 inch
Szélesség	34 mm	Szélesség (coll)	1.3386 inch
Nettó tömeg	78.55 g		

Hőmérsékletek

Hőmérsékleti határérték	-40 °C ... 125 °C
-------------------------	-------------------

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel
REACH SVHC	Lead 7439-92-1, Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP	e98b2b24-ba23-41bf-8d19-Odda3647412f

ConCept Pneumatikus modul

Szín	Ezüstszürke
------	-------------

Méret

Szélesség	34 mm	Alap teljes hossza	51 mm
Dugó magassága	35 mm		

Általános adatok

Meghúzási nyomaték	0.5 Nm	Telepítési szerkezeti méret	3
Szín	Ezüstszürke	PE-csatlakozás max. meghúzási nyomatéka	1.5 Nm
Típus	Érintkező	PE-csatlakozás min. meghúzási nyomatéka	0.5 Nm
Alapanyag	Cink présöntvény	Sorozat	ConCept keret
Halogénmentes	false	Alacsony füstképződés a DIN EN 45545-2 szerint	Igen
BG	3		

PE csatlakozási adatok

Csatlakozás típusa PE	Csavaros csatlakozás	PE-csatlakozás max. meghúzási nyomatéka	1.5 Nm
PE-csatlakozás min. meghúzási nyomatéka	0.5 Nm		

HDC CFM 6 2M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok**Változat**

Telepítési szerkezeti méret	3	Alapanyag	Cink présöntvény
BG	3		

Besorolások

ETIM 8.0	EC000437	ETIM 9.0	EC000437
ETIM 10.0	EC000437	ECLASS 14.0	27-44-02-02
ECLASS 15.0	27-44-02-02		

HDC CFM 6 2M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Modulkiszerező szerszám



A Weidmüller sajtoló (krimpelő) szerszámok, érintés nélküli szerszámok és száloptikai szerszámok sokaságát kínálja.

Általános rendelési adatok

Típus	HDC-DW-MOD	Változat
Rendelési szám	1688200000	Szerszám egyéb, Érintkezőkioldó szerszám
GTIN (EAN)	4008190857189	
Qty.	1 ST	

Lapos csavarhúzó



Szigetelt hornyos csavarhúzó, SDI DIN 7437, ISO 2380/2, Hegy: DIN 5264, ISO 2380/1 szerint, SoftFinish-markolat

Általános rendelési adatok

Típus	SDIS 0.6X3.5X100	Változat
Rendelési szám	9008390000	Csavarhúzó, Csavarhúzó
GTIN (EAN)	4032248056354	
Qty.	1 ST	
Típus	SDS 0.6X3.5X100	Változat
Rendelési szám	9008330000	Csavarhúzó, Csavarhúzó
GTIN (EAN)	4032248056286	
Qty.	1 ST	