


HDC CFM 10 3F**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



A masszív CR10 modulkeretek polikarbonátból vagy cink-présöntvényből állnak rendelkezésre.

A keretek úgy vannak kialakítva, hogy 3 különálló vagy a megfelelő dupla kivitelű modulok szerelhetők be. A CR10 keretek úgy vannak kialakítva, hogy illeszkedjenek a 4-es méretű házakhoz.

Általános rendelési adatok

Változat	Ipari nehézcsatlakozók, HDC-betét, ConCept keret
Rendelési szám	1983860000
Típus	HDC CFM 10 3F
GTIN (EAN)	4032248688999
Qty.	1 Darab

Műszaki adatok

Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS	Megfelel
UL File Number Search	UL weboldal
Tanúsítvány száma (cURus)	E92202

Méreték és tömegek

Mélység	64 mm	Mélység (coll)	2.5197 inch
Magasság	35 mm	Magasság (coll)	1.378 inch
Szélesség	34 mm	Szélesség (coll)	1.3386 inch
Nettó tömeg	76.88 g		

Hőmérsékletek

Hőmérsékleti határérték	-40 °C ... 125 °C
-------------------------	-------------------

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

ConCept Pneumatikus modul

Szín	Ezüstszürke
------	-------------

Méret

Szélesség	34 mm	Alap teljes hossza	64 mm
Aljzat magassága	35 mm		

Általános adatok

Meghúzási nyomaték	0.5 Nm	Telepítési szerkezeti méret	4
Szín	Ezüstszürke	PE-csatlakozás max. meghúzási nyomatéka	1.5 Nm
Típus	Hüvely	PE-csatlakozás min. meghúzási nyomatéka	0.5 Nm
Alapanyag	Cink présöntvény	Sorozat	ConCept keret
Halogénmentes	false	Alacsony füstképződés a DIN EN 45545-2 szerint	Igen
BG	4		

PE csatlakozási adatok

Csatlakozás típusa PE	Csavaros csatlakozás	PE-csatlakozás max. meghúzási nyomatéka	1.5 Nm
PE-csatlakozás min. meghúzási nyomatéka	0.5 Nm		

HDC CFM 10 3F

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok**Változat**

Telepítési szerkezeti méret	4	Alapanyag	Cink présöntvény
BG	4		

Besorolások

ETIM 8.0	EC000437	ETIM 9.0	EC000437
ETIM 10.0	EC000437	ECLASS 14.0	27-44-02-02
ECLASS 15.0	27-44-02-02		

HDC CFM 10 3F

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Modulkiszerező szerszám



A Weidmüller sajtoló (krimpelő) szerszámok, érintés nélküli szerszámok és száloptikai szerszámok sokaságát kínálja.

Általános rendelési adatok

Típus	HDC-DW-MOD	Változat
Rendelési szám	1688200000	Szerszám egyéb, Érintkezőkioldó szerszám
GTIN (EAN)	4008190857189	
Qty.	1 ST	

Lapos csavarhúzó



Szigetelt hornyos csavarhúzó, SDI DIN 7437, ISO 2380/2, Hegy: DIN 5264, ISO 2380/1 szerint, SoftFinish-markolat

Általános rendelési adatok

Típus	SDIS 0.6X3.5X100	Változat
Rendelési szám	9008390000	Csavarhúzó, Csavarhúzó
GTIN (EAN)	4032248056354	
Qty.	1 ST	
Típus	SDS 0.6X3.5X100	Változat
Rendelési szám	9008330000	Csavarhúzó, Csavarhúzó
GTIN (EAN)	4032248056286	
Qty.	1 ST	