


HDC CFM 24 7F**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



A masszív CR24 modulkeretek polikarbonátból vagy cink-présöntvényből lehetnek.

A keretek úgy vannak kialakítva, hogy 7 különálló vagy a megfelelő dupla kivitelű modul szerelhető be. ??? A CR24 keretek úgy vannak kialakítva, hogy illeszkedjenek a 8-as méretű házakhoz.

Általános rendelési adatok

| | |
|----------------|--|
| Változat | Ipari nehézcsatlakozók, HDC-betét, ConCept keret |
| Rendelési szám | 1983900000 |
| Típus | HDC CFM 24 7F |
| GTIN (EAN) | 4032248689033 |
| Qty. | 1 Darab |

Műszaki adatok

Tanúsítványok

Jóváhagyások



| | |
|---------------------------|-----------------------------|
| ROHS | Megfelel |
| UL File Number Search | UL weboldal |
| Tanúsítvány száma (cURus) | E92202 |

Méreték és tömegek

| | | | |
|-------------|--------|------------------|-------------|
| Mélység | 110 mm | Mélység (coll) | 4.3307 inch |
| Magasság | 35 mm | Magasság (coll) | 1.378 inch |
| Szélesség | 34 mm | Szélesség (coll) | 1.3386 inch |
| Nettó tömeg | 100 g | | |

Hőmérsékletek

| | |
|-------------------------|-------------------|
| Hőmérsékleti határérték | -40 °C ... 125 °C |
|-------------------------|-------------------|

Termékek környezetvédelmi megfelelése

| | |
|--------------------------|-------------------------------|
| RoHS megfelelési állapot | Megfelel, kivétel nélkül |
| REACH SVHC | Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC |

ConCept Pneumatikus modul

| | |
|------|------------|
| Szín | Ezüstsürke |
|------|------------|

Méret

| | | | |
|------------------|-------|--------------------|--------|
| Szélesség | 34 mm | Alap teljes hossza | 111 mm |
| Aljzat magassága | 35 mm | | |

Általános adatok

| | | | |
|--------------------|------------------|--|---------------|
| Meghúzási nyomaték | 0.5 Nm | Telepítési szerkezeti méret | 8 |
| Szín | Ezüstsürke | PE-csatlakozás max. meghúzási nyomatéka | 1.5 Nm |
| Típus | Hüvely | PE-csatlakozás min. meghúzási nyomatéka | 0.5 Nm |
| Alapanyag | Cink présöntvény | Sorozat | ConCept keret |
| Halogénmentes | false | Alacsony füstképződés a DIN EN 45545-2 szerint | Igen |
| BG | 8 | | |

PE csatlakozási adatok

| | | | |
|---|----------------------|---|--------|
| Csatlakozás típusa PE | Csavaros csatlakozás | PE-csatlakozás max. meghúzási nyomatéka | 1.5 Nm |
| PE-csatlakozás min. meghúzási nyomatéka | 0.5 Nm | | |

HDC CFM 24 7F

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok**Változat**

| | | | |
|-----------------------------|---|-----------|------------------|
| Telepítési szerkezeti méret | 8 | Alapanyag | Cink présöntvény |
| BG | 8 | | |

Besorolások

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000437 | ETIM 9.0 | EC000437 |
| ETIM 10.0 | EC000437 | ECLASS 14.0 | 27-44-02-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-02-02 | | |

HDC CFM 24 7F

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Modulkiszerező szerszám



A Weidmüller sajtoló (krimpelő) szerszámok, érintés nélküli szerszámok és száloptikai szerszámok sokaságát kínálja.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus | HDC-DW-MOD | Változat |
| Rendelési szám | 1688200000 | Szerszám egyéb, Érintkezőkioldó szerszám |
| GTIN (EAN) | 4008190857189 | |
| Qty. | 1 ST | |

Lapos csavarhúzó



Szigetelt hornyos csavarhúzó, SDI DIN 7437, ISO 2380/2, Hegy: DIN 5264, ISO 2380/1 szerint, SoftFinish-markolat

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|------------------------|
| Típus | SDIS 0.6X3.5X100 | Változat |
| Rendelési szám | 9008390000 | Csavarhúzó, Csavarhúzó |
| GTIN (EAN) | 4032248056354 | |
| Qty. | 1 ST | |
| Típus | SDS 0.6X3.5X100 | Változat |
| Rendelési szám | 9008330000 | Csavarhúzó, Csavarhúzó |
| GTIN (EAN) | 4032248056286 | |
| Qty. | 1 ST | |