

**SAIE-M8B-4-2.5U-FP-M8****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



A szenzor/aktuátor kábelezés csatlakoztatásához a készülék-oldalon különböző beépíthető csatlakozók szükségesek. Ezek az M12, M8 és M5 verzióban kaphatók.

**Általános rendelési adatok**

Változat	Beépített dugók, M8 thread, Hüvely (mama) , egyenes, Felerősítő menet: M8, Pólusszám: 4, Sodrat / kábelhossz: 2.5 m
Rendelési szám	<a href="#">1985400000</a>
Típus	SAIE-M8B-4-2.5U-FP-M8
GTIN (EAN)	4050118369854
Qty.	1 Darab

## Műszaki adatok

## Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS	Megfelel
UL File Number Search	<a href="#">UL weboldal</a>
Tanúsítvány száma (cULus)	E307231

## Méreték és tömegek

Nettó tömeg	45 g
-------------	------

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	ebf89fc8-a87f-4691-b87a-dfb9921774b4

## Kábel műszaki adatai

Érkeresztmetszet	0.25 mm <sup>2</sup>	Sodrat / kábelhossz	2.5 m
Színkód gyűrű	Barna, Kék, Fekete	Pólusok száma	4

## Egyedi igényekre szabható dugaszoló csatlakozók műszaki adatai

Pólusszám	4	Kódolás	nincs
Érintkező felület	Aranyozott	Csatlakozás típusa	Aljzatos csatlakozó
Ház fő anyaga	Sárgaréz, nikkelezett	Védelmi osztály	IP67, becsavart állapotban
Dugaszolási ciklusok	≥ 100	Kábelcsavarzat	M 8

## Szabványok

Csatlakozó, standard	IEC 61076-2-104
----------------------	-----------------

## Általános adatok

Pólusszám	4
Kódolás	nincs
Csatlakozási menet	M8 thread
Érintkező felület	Aranyozott
Meghúzási nyomaték	0.6 Nm
Érkeresztmetszet	0.25 mm <sup>2</sup>
Csatlakozás típusa	Aljzatos csatlakozó
Ház fő anyaga	Sárgaréz, nikkelezett
Védelmi osztály	IP67, becsavart állapotban
Dugaszolási ciklusok	≥ 100
Kábelcsavarzat	M 8
1. csatlakozás	M8
2. csatlakozás	Flying wires
Sodrat / kábelhossz	2.5 m
Felerősítő menet	M8
Rögzítési nyomatéktartomány	1.5 Nm
Meghúzási nyomaték	max. 1.5 Nm
Vezeték külső átm.	-

**Műszaki adatok****Besorolások**

ETIM 8.0	EC003570	ETIM 9.0	EC003570
ETIM 10.0	EC003570	ECLASS 14.0	27-44-01-03
ECLASS 15.0	27-44-01-03		

## SAIE-M8B-4-2.5U-FP-M8

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

## Rajzok

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

### Kapcsolási rajz



### Póluskiosztás

