

FAD BLK1 SL24 M**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



A FAD TSX front adapterek előkonfekcionált kábelekkel biztonságos átállást nyújtanak TSX kártyákról más PLC-rendszerekre vagy a Weidmüller u-remote moduljaira.

- TS35 sorkapocs sínbe dugaszolható

Általános rendelési adatok

Rendelési szám	1985930000
Típus	FAD BLK1 SL24 M
GTIN (EAN)	4050118370874
Qty.	1 Darab

FAD BLK1 SL24 M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS Megfelel

Méreték és tömegek

Mélység	36 mm	Mélység (coll)	1.4173 inch
Magasság	218 mm	Magasság (coll)	8.5827 inch
Szélesség	54 mm	Szélesség (coll)	2.126 inch
Nettó tömeg	200 g		

Hőmérsékletek

Tárolási hőmérséklet -40...60 °C Üzemi hőmérséklet -25...50 °C

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

Csatlakozási adatok

Csatlakozás (terepi oldal) SL 5,08 mm

Csatlakozási adatok

Csatlakozás (terepi oldal) SL 5,08 mm

Névleges adatok

Üzemi feszültség 250 V AC Max. áram csatornánként 6 A
Összes üzemi áram 32 A

Szigetések koordinálása (EN50178)

A következő szerint	DIN EN 50178	Névleges szigetelési feszültség	< 250 V AC
Túlfeszültség kategória	II	Szennyezés súlyossága	2
Szigetelésvizsgálati feszültség AC	1.2 kV	Tárolási hőmérséklet, min.	-40 °C
Tárolási hőmérséklet, max.	60 °C		

Szigetések koordinálása (EN 60664-1)

Névleges szigetelési feszültség 250 V Túlfeszültség kategória II

Besorolások

ETIM 8.0	EC002584	ETIM 9.0	EC002584
ETIM 10.0	EC002584	ECLASS 14.0	27-33-02-92
ECLASS 15.0	27-33-02-92		

FAD BLK1 SL24 M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Rajzok

www.weidmueller.com

