

FAD S5115 SL24 M**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



A FAD S5-115 front adapterek előkonfekcionált kábelekkel biztonságos átállást nyújtanak a régi S5-115-ről más PLC-rendszerekre vagy a Weidmüller u-remote rendszerére.

- Bepattintható láb TS35-höz
- Az S5-115 kártyát egyetlen tápegység hajtja meg

Általános rendelési adatok

Rendelési szám	1985980000
Típus	FAD S5115 SL24 M
GTIN (EAN)	4050118371109
Qty.	1 Darab

FAD S5115 SL24 M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS Megfelel

Méreték és tömegek

Mélység	25 mm	Mélység (coll)	0.9842 inch
Magasság	280 mm	Magasság (coll)	11.0236 inch
Szélesség	46 mm	Szélesség (coll)	1.811 inch
Nettó tömeg	176 g		

Hőmérsékletek

Tárolási hőmérséklet -40...60 °C Üzemi hőmérséklet -25...50 °C

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétellel
RoHS alóli kivétel (ha van/ismert ilyen)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	9d5ff7ee-74dc-449b-a1db-a29604b9b3e9

Csatlakozási adatok

Csatlakozás (terepi oldal) SL 5,08 mm

Csatlakozási adatok

Csatlakozás (terepi oldal) SL 5,08 mm

Névleges adatok

Üzemi feszültség 250 V AC Max. áram csatornánként 6 A
Összes üzemi áram 32 A

Szigetelések koordinálása (EN50178)

A következő szerint	DIN EN 50178	Névleges szigetelési feszültség	< 250 V AC
Túlfeszültség kategória	II	Szennyezés súlyossága	2
Szigetelésvizsgálati feszültség AC	1.2 kV		

Besorolások

ETIM 8.0	EC002584	ETIM 9.0	EC002584
ETIM 10.0	EC002584	ECLASS 14.0	27-33-02-92
ECLASS 15.0	27-33-02-92		

FAD S5115 SL24 M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Drawings

www.weidmueller.com

