


**HDC DG 10B IP68****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



A kép illusztráció

Sokféle tartozékot, beleértve a tömítéseket, kínálunk a házak velejáróiként.

A kiváló tömítési hatás miatt a lehető legjobb zárást érheti el házainkkal.

Alapos tesztelés igazolta vissza – A RockStar® vízzáró marad 50 méter mélységig. Ez lehetővé teszi, hogy Ön nagy igénybevételre tervezett csatlakozásokat használjon olyan környezetekben, amelyek előzőleg fix vezetékes telepítést igényeltek.

**Általános rendelési adatok**

Változat	Tartozékok, Ház tartozékok
Rendelési szám	<a href="#">1987510000</a>
Típus	HDC DG 10B IP68
GTIN (EAN)	4050118379228
Qty.	10 Darab

**Műszaki adatok****Tanúsítványok**

ROHS	Megfelel
------	----------

**Méreték és tömegek**

Nettó tömeg	2 g
-------------	-----

**Hőmérsékletek**

Hőmérsékleti határérték	-40 °C ... 125 °C
-------------------------	-------------------

**Termékek környezetvédelmi megfelelősége**

RoHS megfelelőségi állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

**Verzió**

Telepítési szerkezeti méret	4	Tömítés	Szilikon
Szín (RAL)	RAL 3020	BG	4

**Besorolások**

ETIM 8.0	EC002943	ETIM 9.0	EC002943
ETIM 10.0	EC002943	ECLASS 14.0	27-44-02-92
ECLASS 15.0	27-44-02-92		