

IE-FC-SET-SPDEK001-KY-P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



A FrontCom® Vario több funkciót integrál egy közös rendszerbe. A rendszert egyszerű telepíteni és az adat-, jel- és tápmodulok széles választékából választhat. Rendkívül kompakt kialakítása mellett a FrontCom® Vario számos egyedülálló termékjellemzőt kínál, amelyek az Ön számára a projekt tervezést és a munkafolyamatokat biztonságossá, gyorsá és időtállóvá teszik. Továbbá a FrontCom® Vario rendszernek olyan attraktív házkialakítása van, ami mellesleg a legnagyobb ütésállóságot nyújtja és teljes egészében megfelel az IP 65 védetségű osztály követelményeinek.

Általános rendelési adatok

Változat	FrontCom, Set
Rendelési szám	1989020000
Típus	IE-FC-SET-SPDEK001-KY-P
GTIN (EAN)	4050118373615
Qty.	1 Darab

Műszaki adatok

Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS Megfelel

Méretetek és tömegek

Mélység	134 mm	Mélység (coll)	5.2756 inch
Magasság	40 mm	Magasság (coll)	1.5748 inch
Szélesség	67 mm	Szélesség (coll)	2.6378 inch
Nettó tömeg	494 g		

Hőmérsékletek

Tárolási hőmérséklet	Üzemi hőmérséklet
Telepítési hőmérséklet	

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP	8a473a8a-33d4-4318-8088-c28f019e7f77

Általános adatok

Terméktípus	Set																								
Védelmi osztály	IP65, zárt állapotban																								
Vázkeret anyaga	Cink présöntvény																								
Fedél anyaga	Polikarbonát, PC																								
Referencia termék	IE-FC-SFP-KEY2 , IE-FC-SP-PWB/2ST , IE-FCI-PWB-DE , IE-BI-USB-A , IE-BI-RJ45-C , IE-FC-PWPC																								
Reference product	<table border="1"> <tr> <td>Számosság</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Hivatkozás</td> <td>IE-FC-SFP-KEY2</td> </tr> <tr> <td>Számosság</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Hivatkozás</td> <td>IE-FC-SP-PWB/2ST</td> </tr> <tr> <td>Számosság</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Hivatkozás</td> <td>IE-FCI-PWB-DE</td> </tr> <tr> <td>Számosság</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Hivatkozás</td> <td>IE-BI-USB-A</td> </tr> <tr> <td>Számosság</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Hivatkozás</td> <td>IE-BI-RJ45-C</td> </tr> <tr> <td>Számosság</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Hivatkozás</td> <td>IE-FC-PWPC</td> </tr> </table>	Számosság	1	Hivatkozás	IE-FC-SFP-KEY2	Számosság	1	Hivatkozás	IE-FC-SP-PWB/2ST	Számosság	1	Hivatkozás	IE-FCI-PWB-DE	Számosság	1	Hivatkozás	IE-BI-USB-A	Számosság	1	Hivatkozás	IE-BI-RJ45-C	Számosság	1	Hivatkozás	IE-FC-PWPC
Számosság	1																								
Hivatkozás	IE-FC-SFP-KEY2																								
Számosság	1																								
Hivatkozás	IE-FC-SP-PWB/2ST																								
Számosság	1																								
Hivatkozás	IE-FCI-PWB-DE																								
Számosság	1																								
Hivatkozás	IE-BI-USB-A																								
Számosság	1																								
Hivatkozás	IE-BI-RJ45-C																								
Számosság	1																								
Hivatkozás	IE-FC-PWPC																								

Műszaki adatok

Nyomatás	Incl. fixed inscription: "Service only!", "USB", "Ethernet", "230 V AC"	Betétlemez	2x adat, 1x táp, Árnycolt
Keret	Műanyag fedél, Kulccsal lezárható	Aljzat névleges feszültsége	250 V
Árambetétek	Socket DE	Adatbetétek	USB 2.0 A/A, RJ45- összekötő, Cat.6A
Aljzat névleges árama	16 A		

Műszaki adatok**Általános szabványok**

Tanúsítvány sz. (DNV)	TAA000022B
-----------------------	------------

Besorolások

ETIM 8.0	EC001031	ETIM 9.0	EC001031
ETIM 10.0	EC001031	ECLASS 14.0	27-18-28-92
ECLASS 15.0	27-18-28-92		

IE-FC-SET-SPDEK001-KY-P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Rajzok

www.weidmueller.com

