


THM ET S7 1500 TU**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



A THM ET S7 nem öntapadós, tekercsben csomagolt címkéket a Siemens SIMATIC ET 200S, és S7-modulok jelölésére használják.

Az M-Print® PRO szoftverrel tetszés szerint nyomtathatók a THM ET S7 címkék THM nyomtatóval. A címkék könnyen leválaszthatók. A THM MultiMark nyomtató nagyon ellenálló nyomtatást eredményez.

Általános rendelési adatok

Változat	THM, Készülékjelölők, 108.8 x 22.9 mm, Siemens, Türkiz
Rendelési szám	1991680000
Típus	THM ET S7 1500 TU
GTIN (EAN)	4050118376333
Qty.	500 Darab

THM ET S7 1500 TU

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Méretek és tömegek

Mélység	0.08 mm	Mélység (coll)	0.0031 inch
Magasság	108.8 mm	Magasság (coll)	4.2835 inch
Szélesség	22.9 mm	Szélesség (coll)	0.9016 inch
Nettó tömeg	0.68 g		

Hőmérsékletek

Üzemi hőmérsékleti tartomány	-50...100 °C
------------------------------	--------------

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

Általános adatok

Nyomtatás módja	Hőnyomtató	
Változat	halogénmentes	
Szélesség	22.9 mm	
UL 94 éghetőségi osztály	HB	
Üzemi hőmérsékleti tartomány, max.	100 °C	
Üzemi hőmérsékleti tartomány, min.	-50 °C	
Szín	Türkiz	
Halogén	Nem	
Alapanyag	Polipropilén	
Nyomtatott karakterek	nélkül	
Jelölők száma kombinációként	Tápellátás formája	Etikett-tekercs
UL 969 tanúsítvány	Nem	
kompatibilis nyomtató	THM MULTIMARK , THM MULTIMARK PLUS	
Jelölők száma kombinációként	1 Label reel = Device markers	
Üzemi hőmérsékleti tartomány	-50...100 °C	
Alkalmazás/gyártó	Siemens	
Szám tekercsenként	500	

Készülékjelölők

Halogén	Nem
---------	-----

Besorolások

ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		

THM ET S7 1500 TU

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok**Tintaszalagok**

Ezek a nyomtatók a hőnyomtató-technológiának köszönhetően kiváló minőségben nyomtatnak. A különböző anyagok és a Windows-alapú felhasználóbarát nyomtatási rendszer minden jelölést optimalizál.

Általános rendelési adatok

Típus	RIBBON MM 110/360 SW	Változat
Rendelési szám	2005070000	Festékszalag
GTIN (EAN)	4050118390049	
Qty.	1 ST	