

IE-USB-A-A-1.8M**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Konfekcionált IE kábelek

Általános rendelési adatok

Változat	USB-kábel, USB A, USB A, PVC, 1.8 m
Rendelési szám	1993550018
Típus	IE-USB-A-A-1.8M
GTIN (EAN)	4050118378641
Qty.	1 Darab

IE-USB-A-A-1.8M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS Megfelel

Méreték és tömegek

Hossz	1.8 m	Hossz, inch	70.8661 inch
Nettó tömeg	62 g		

Hőmérsékletek

Tárolási hőmérséklet	Üzemi hőmérséklet	-15 °C...80
Telepítési hőmérséklet		

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

Kábel műszaki adatai

Köpeny színe fekete

Általános műszaki adatok

Érintkező felület Arany a nikkeltől felett

Dugó, bal

Csatlakozó, bal USB A, IP20, dugós érintkező, egyenes, csatlakozó, Műanyag, árnyékolt

Dugó, jobb

Csatlakozó, jobb USB A, IP20, dugós érintkező, egyenes, csatlakozó, Műanyag, árnyékolt

Kábel szerkezet

Köpenyátmérő	4.5 mm	Köpeny színe	fekete
Keresztmetszet	2*AWG28 + 2*AWG24	Köpenyátmérő, max.	4.7 mm
Köpenyátmérő, min.	4.3 mm	Köpeny anyaga	PVC

Besorolások

ETIM 8.0	EC001408	ETIM 9.0	EC001408
ETIM 10.0	EC001408	ECLASS 14.0	27-06-01-06
ECLASS 15.0	27-06-01-06		