

ES EPG 45 HEX 150**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Krimpelő (sajtoló) szerszámok kábelsarukhoz, csatlakozókhoz és érvéghüvelyekhez, cserélhető betétekkel

- A hidraulikus támogatásnak köszönhetően extrém gyors feldolgozás
- Nagy feldolgozási tartomány akár 300 mm²-ig
- Gyorsműködésű 270°-ban elforgatható sajtolófej.
- Automatikus nyomásszabályozás és felügyelet nyomá szenzoron keresztül.
- A krimpelési folyamat elektronikus vezérlése és felügyelete
- Az összes krimpelési ciklus és a hibaüzenetek mentése a belső memóriába.
- Az összes ciklus és hibaüzenet kiolvasása USB-n keresztül
- Li-ion akkumulátor töltési állapotjelzővel: 18 V, 2 Ah

Általános rendelési adatok

Változat	150mm ² , Hatszög sajtolás
Rendelési szám	1994540000
Típus	ES EPG 45 HEX 150
GTIN (EAN)	4050118379778
Qty.	1 Darab

Műszaki adatok

Méretek és tömegek

Mélység	12 mm	Mélység (coll)	0.4724 inch
Magasság	60 mm	Magasság (coll)	2.3622 inch
Szélesség	30 mm	Szélesség (coll)	1.1811 inch
Nettó tömeg	129 g		

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

Krimpelhető betétek

Azonosító szám	22	Krimpelési szélesség	5 mm
Vörösréz krimpelési keresztmetszete	150	Krimpelési szélesség mm-ben	5

Szerszámjellemzők - krimpelés

Krimpelési típus/profil	Hatszög sajtolás		
Kábelsaru keresztmetszet	névleges	150 mm ²	

Érintkező leírása

Vezeték-keresztmetszet, max. AWG	5/0	Vezeték-keresztmetszet, min. AWG	5/0
Krimpelési tartomány, max.	150 mm ²		

Besorolások

ETIM 8.0	EC001282	ETIM 9.0	EC001282
ETIM 10.0	EC001282	ECLASS 14.0	21-04-90-90
ECLASS 15.0	21-04-90-90		

ES EPG 45 HEX 150

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Szerszámok



Krimpelő (sajtoló) szerszámok kábelsarukhoz, csatlakozókhoz és érvéghüvelyekhez, cserélhető betétekkel

- A hidraulikus támogatásnak köszönhetően extrém gyors feldolgozás
- Nagy feldolgozási tartomány akár 300 mm²-ig
- Gyorsműködésű 270°-ban elforgatható sajtolófej.
- Automatikus nyomásszabályozás és felügyelet nyomá szenzoron keresztül.
- A krimpelési folyamat elektronikus vezérlése és felügyelete
- Az összes krimpelési ciklus és a hibaüzenetek mentése a belső memóriába.
- Az összes ciklus és hibaüzenet kiolvasása USB-n keresztül
- Li-ion akkumulátor töltési állapotjelzővel: 18 V, 2 Ah

Általános rendelési adatok

Típus	EPG 45	Változat
Rendelési szám	1500830000	Présszerszám, 6mm ² , 150mm ² , Hatszög sajtolás, WM krimp, Fogas sajtolás, Trapéz alakú krimpelés, Ovális sajtolás
GTIN (EAN)	4050118309317	
Qty.	1 ST	

150 mm²150 mm²

Szigetelt csatlakozókat használva garantálható az elektromos csatlakozások állandó és egyforma minősége.

- Nagy választék szigetelt és nem szigetelt kábelsarukból és csatlakozókból
- A jelenlegi piaci szabványoknak (Európa) megfelelő csősaruk
- Préselhető kábelsaruk, DIN 46235
- Krimpelhető kábelsaruk DIN 46234 -hez
- Szigetelt gyűrűs kábelsaruk, DIN 46237
- Szigetelt kábelsaruk, DIN 46231

Általános rendelési adatok

Típus	KRN-M8/-150	Változat
Rendelési szám	1495700000	kábelsaru, záróelem, 150 mm ² , 150 mm ² - 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305333	
Qty.	25 ST	
Típus	KRN-M10/-150	Változat
Rendelési szám	1495710000	kábelsaru, záróelem, 150 mm ² , 150 mm ² - 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305159	
Qty.	25 ST	
Típus	KRN-M12/-150	Változat
Rendelési szám	1495720000	kábelsaru, záróelem, 150 mm ² , 150 mm ² - 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305296	
Qty.	25 ST	

ES EPG 45 HEX 150

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Típus	KRN-M14/-150	Változat
Rendelési szám	1495810000	kábelsaru, záróelem, 150 mm ² , 150 mm ² - 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305500	
Qty.	25 ST	
Típus	KRN-M16/-150	Változat
Rendelési szám	1495730000	kábelsaru, záróelem, 150 mm ² , 150 mm ² - 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305395	
Qty.	25 ST	
Típus	KRN-M20/-150	Változat
Rendelési szám	1495740000	kábelsaru, záróelem, 150 mm ² , 150 mm ² - 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305357	
Qty.	25 ST	
Típus	KRN-M6/-150 S	Változat
Rendelési szám	1494440000	kábelsaru, záróelem, 150 mm ² , 150 mm ² - 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303964	
Qty.	10 ST	
Típus	KRN-M8/-150 S	Változat
Rendelési szám	1494940000	kábelsaru, záróelem, 150 mm ² , 150 mm ² - 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304701	
Qty.	10 ST	
Típus	KRN-M10/-150 S	Változat
Rendelési szám	1494950000	kábelsaru, záróelem, 150 mm ² , 150 mm ² - 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304473	
Qty.	10 ST	
Típus	KRN-M12/-150 S	Változat
Rendelési szám	1494970000	kábelsaru, záróelem, 150 mm ² , 150 mm ² - 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304459	
Qty.	10 ST	
Típus	KWN-M8/-150 90	Változat
Rendelési szám	1494490000	kábelsaru, záróelem, 150 mm ² , 150 mm ² - 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304107	
Qty.	25 ST	
Típus	KWN-M10/150 90	Változat
Rendelési szám	1494500000	kábelsaru, záróelem, 150 mm ² , 150 mm ² - 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303896	
Qty.	25 ST	
Típus	KWN-M12/-150 90	Változat
Rendelési szám	1494510000	kábelsaru, záróelem, 150 mm ² , 150 mm ² - 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304305	
Qty.	25 ST	

ES EPG 45 HEX 150

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Típus	KWN-M16/-150 90	Változat
Rendelési szám	1494520000	kábelsaru, záróelem, 150 mm ² , 150 mm ² - 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303995	
Qty.	25 ST	
Típus	KWN-M20/-150 90	Változat
Rendelési szám	1494530000	kábelsaru, záróelem, 150 mm ² , 150 mm ² - 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304206	
Qty.	25 ST	
Típus	KWN-M8/-150 45	Változat
Rendelési szám	1496430000	kábelsaru, záróelem, 150 mm ² , 150 mm ² - 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306071	
Qty.	25 ST	
Típus	KWN-M10/-150 45	Változat
Rendelési szám	1496440000	kábelsaru, záróelem, 150 mm ² , 150 mm ² - 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305777	
Qty.	25 ST	
Típus	KWN-M12/-150 45	Változat
Rendelési szám	1496450000	kábelsaru, záróelem, 150 mm ² , 150 mm ² - 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305906	
Qty.	25 ST	
Típus	KWN-M16/-150 45	Változat
Rendelési szám	1496470000	kábelsaru, záróelem, 150 mm ² , 150 mm ² - 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306132	
Qty.	25 ST	
Típus	KWN-M20/-150 45	Változat
Rendelési szám	1496480000	kábelsaru, záróelem, 150 mm ² , 150 mm ² - 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305739	
Qty.	25 ST	
Típus	KP-M8/-150	Változat
Rendelési szám	1498290000	kábelsaru, záróelem, 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307399	
Qty.	25 ST	
Típus	KP-M10/-150	Változat
Rendelési szám	1498310000	kábelsaru, záróelem, 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307801	
Qty.	25 ST	
Típus	KP-M12/-150	Változat
Rendelési szám	1498320000	kábelsaru, záróelem, 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307658	
Qty.	25 ST	

ES EPG 45 HEX 150

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Típus	KP-M14/-150	Változat
Rendelési szám	1498580000	kábelsaru, záróelem, 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118308112	
Qty.	25 ST	
Típus	KP-M16/-150	Változat
Rendelési szám	1498330000	kábelsaru, záróelem, 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307641	
Qty.	25 ST	
Típus	KP-M20/-150	Változat
Rendelési szám	1498340000	kábelsaru, záróelem, 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307740	
Qty.	25 ST	
Típus	KWPN-M8/-150 90	Változat
Rendelési szám	1497790000	kábelsaru, záróelem, 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307085	
Qty.	25 ST	
Típus	KWPN-M10/-150 90	Változat
Rendelési szám	1497810000	kábelsaru, záróelem, 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307221	
Qty.	25 ST	
Típus	KWPN-M12/-150 90	Változat
Rendelési szám	1497820000	kábelsaru, záróelem, 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307306	
Qty.	25 ST	
Típus	KWPN-M16/-150 90	Változat
Rendelési szám	1497830000	kábelsaru, záróelem, 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307160	
Qty.	25 ST	
Típus	KWPN-M20/150 90	Változat
Rendelési szám	1496680000	kábelsaru, záróelem, 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306088	
Qty.	25 ST	
Típus	VPN/-150	Változat
Rendelési szám	1498710000	kábelsaru, záróelem, 150 mm ² , 150 mm ² , Nincs
GTIN (EAN)	4050118308129	
Qty.	25 ST	
Típus	VPLN/-150	Változat
Rendelési szám	1492970000	kábelsaru, záróelem, 150 mm ² , 150 mm ² , Nincs
GTIN (EAN)	4050118302912	
Qty.	50 ST	