


**ES EPG 45 HEX 150****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Krimpelő (sajtoló) szerszámok kábelsarukhoz, csatlakozókhoz és érvéghüvelyekhez, cserélhető betétekkel

- A hidraulikus támogatásnak köszönhetően extrém gyors feldolgozás
- Nagy feldolgozási tartomány akár 300 mm<sup>2</sup>-ig
- Gyorsműködésű 270°-ban elforgatható sajtolófej.
- Automatikus nyomásszabályozás és felügyelet nyomá szenzoron keresztül.
- A krimpelési folyamat elektronikus vezérlése és felügyelete
- Az összes krimpelési ciklus és a hibaüzenetek mentése a belső memóriába.
- Az összes ciklus és hibaüzenet kiolvasása USB-n keresztül
- Li-ion akkumulátor töltési állapotjelzővel: 18 V, 2 Ah

**Általános rendelési adatok**

|                |                                       |
|----------------|---------------------------------------|
| Változat       | 150mm <sup>2</sup> , Hatszög sajtolás |
| Rendelési szám | <a href="#">1994540000</a>            |
| Típus          | ES EPG 45 HEX 150                     |
| GTIN (EAN)     | 4050118379778                         |
| Qty.           | 1 Darab                               |

## ES EPG 45 HEX 150

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technical data

## Méretek és tömegek

|             |       |                  |             |
|-------------|-------|------------------|-------------|
| Mélység     | 12 mm | Mélység (coll)   | 0.4724 inch |
| Magasság    | 60 mm | Magasság (coll)  | 2.3622 inch |
| Szélesség   | 30 mm | Szélesség (coll) | 1.1811 inch |
| Nettó tömeg | 129 g |                  |             |

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

|                          |                               |
|--------------------------|-------------------------------|
| RoHS megfelelési állapot | Megfelel, kivétel nélkül      |
| REACH SVHC               | Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC |

## Krimpelhető betétek

|                                     |     |                             |      |
|-------------------------------------|-----|-----------------------------|------|
| Azonosító szám                      | 22  | Krimpelési szélesség        | 5 mm |
| Vörösréz krimpelési keresztmetszete | 150 | Krimpelési szélesség mm-ben | 5    |

## Szerszámjellemzők - krimpelés

|                          |                  |                     |  |
|--------------------------|------------------|---------------------|--|
| Krimpelési típus/profil  | Hatszög sajtolás |                     |  |
| Kábelsaru keresztmetszet | névleges         | 150 mm <sup>2</sup> |  |

## Érintkező leírása

|                                  |                     |                                  |     |
|----------------------------------|---------------------|----------------------------------|-----|
| Vezeték-keresztmetszet, max. AWG | 5/0                 | Vezeték-keresztmetszet, min. AWG | 5/0 |
| Krimpelési tartomány, max.       | 150 mm <sup>2</sup> |                                  |     |

## Besorolások

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001282    | ETIM 9.0    | EC001282    |
| ETIM 10.0   | EC001282    | ECLASS 14.0 | 21-04-90-90 |
| ECLASS 15.0 | 21-04-90-90 |             |             |

## ES EPG 45 HEX 150

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessories

## Szerszámok



Krimpelő (sajtoló) szerszámok kábelsarukhoz, csatlakozókhoz és érvéghüvelyekhez, cserélhető betétekkel

- A hidraulikus támogatásnak köszönhetően extrém gyors feldolgozás
- Nagy feldolgozási tartomány akár 300 mm<sup>2</sup>-ig
- Gyorsműködésű 270°-ban elforgatható sajtolófej.
- Automatikus nyomásszabályozás és felügyelet nyomá szenzoron keresztül.
- A krimpelési folyamat elektronikus vezérlése és felügyelete
- Az összes krimpelési ciklus és a hibaüzenetek mentése a belső memóriába.
- Az összes ciklus és hibaüzenet kiolvasása USB-n keresztül
- Li-ion akkumulátor töltési állapotjelzővel: 18 V, 2 Ah

## Általános rendelési adatok

|                |                            |   |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus          | EPG 45                     | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">1500830000</a> | Présszerszám, 6mm <sup>2</sup> , 150mm <sup>2</sup> , Hatszög sajtolás, WM krimp, Fogas sajtolás, Trapéz alakú krimpelés, Ovális sajtolás |
| GTIN (EAN)     | 4050118309317              |   |
| Qty.           | 1 ST                       |   |

150 mm<sup>2</sup>150 mm<sup>2</sup>

Szigetelt csatlakozókat használva garantálható az elektromos csatlakozások állandó és egyforma minősége.

- Nagy választék szigetelt és nem szigetelt kábelsarukból és csatlakozókból
- A jelenlegi piaci szabványoknak (Európa) megfelelő csősaruk
- Préselhető kábelsaruk, DIN 46235
- Krimpelhető kábelsaruk DIN 46234 -hez
- Szigetelt gyűrűs kábelsaruk, DIN 46237
- Szigetelt kábelsaruk, DIN 46231

## Általános rendelési adatok

|                |                            |  |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus          | KRN-M8/-150                | Változat   |
| Rendelési szám | <a href="#">1495700000</a> | kábelsaru, záróelem, 150 mm <sup>2</sup> , 150 mm <sup>2</sup> - 150 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN)     | 4050118305333              |  |
| Qty.           | 25 ST                      |  |
| Típus          | KRN-M10/-150               | Változat   |
| Rendelési szám | <a href="#">1495710000</a> | kábelsaru, záróelem, 150 mm <sup>2</sup> , 150 mm <sup>2</sup> - 150 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN)     | 4050118305159              |  |
| Qty.           | 25 ST                      |  |
| Típus          | KRN-M12/-150               | Változat   |
| Rendelési szám | <a href="#">1495720000</a> | kábelsaru, záróelem, 150 mm <sup>2</sup> , 150 mm <sup>2</sup> - 150 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN)     | 4050118305296              |  |
| Qty.           | 25 ST                      |  |

## ES EPG 45 HEX 150

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Accessories

|                |                            |  |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus          | KRN-M14/-150               | Változat   |
| Rendelési szám | <a href="#">1495810000</a> | kábelsaru, záróelem, 150 mm <sup>2</sup> , 150 mm <sup>2</sup> - 150 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN)     | 4050118305500              |  |
| Qty.           | 25 ST                      |  |
| Típus          | KRN-M16/-150               | Változat   |
| Rendelési szám | <a href="#">1495730000</a> | kábelsaru, záróelem, 150 mm <sup>2</sup> , 150 mm <sup>2</sup> - 150 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN)     | 4050118305395              |  |
| Qty.           | 25 ST                      |  |
| Típus          | KRN-M20/-150               | Változat   |
| Rendelési szám | <a href="#">1495740000</a> | kábelsaru, záróelem, 150 mm <sup>2</sup> , 150 mm <sup>2</sup> - 150 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN)     | 4050118305357              |  |
| Qty.           | 25 ST                      |  |
| Típus          | KRN-M6/-150 S              | Változat   |
| Rendelési szám | <a href="#">1494440000</a> | kábelsaru, záróelem, 150 mm <sup>2</sup> , 150 mm <sup>2</sup> - 150 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN)     | 4050118303964              |  |
| Qty.           | 10 ST                      |  |
| Típus          | KRN-M8/-150 S              | Változat   |
| Rendelési szám | <a href="#">1494940000</a> | kábelsaru, záróelem, 150 mm <sup>2</sup> , 150 mm <sup>2</sup> - 150 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN)     | 4050118304701              |  |
| Qty.           | 10 ST                      |  |
| Típus          | KRN-M10/-150 S             | Változat   |
| Rendelési szám | <a href="#">1494950000</a> | kábelsaru, záróelem, 150 mm <sup>2</sup> , 150 mm <sup>2</sup> - 150 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN)     | 4050118304473              |  |
| Qty.           | 10 ST                      |  |
| Típus          | KRN-M12/-150 S             | Változat   |
| Rendelési szám | <a href="#">1494970000</a> | kábelsaru, záróelem, 150 mm <sup>2</sup> , 150 mm <sup>2</sup> - 150 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN)     | 4050118304459              |  |
| Qty.           | 10 ST                      |  |
| Típus          | KWN-M8/-150 90             | Változat   |
| Rendelési szám | <a href="#">1494490000</a> | kábelsaru, záróelem, 150 mm <sup>2</sup> , 150 mm <sup>2</sup> - 150 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN)     | 4050118304107              |  |
| Qty.           | 25 ST                      |  |
| Típus          | KWN-M10/150 90             | Változat   |
| Rendelési szám | <a href="#">1494500000</a> | kábelsaru, záróelem, 150 mm <sup>2</sup> , 150 mm <sup>2</sup> - 150 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN)     | 4050118303896              |  |
| Qty.           | 25 ST                      |  |
| Típus          | KWN-M12/-150 90            | Változat   |
| Rendelési szám | <a href="#">1494510000</a> | kábelsaru, záróelem, 150 mm <sup>2</sup> , 150 mm <sup>2</sup> - 150 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN)     | 4050118304305              |  |
| Qty.           | 25 ST                      |  |

## ES EPG 45 HEX 150

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Accessories

|                |                            |  |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus          | KWN-M16/-150 90            | Változat   |
| Rendelési szám | <a href="#">1494520000</a> | kábelsaru, záróelem, 150 mm <sup>2</sup> , 150 mm <sup>2</sup> - 150 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN)     | 4050118303995              |  |
| Qty.           | 25 ST                      |  |
| Típus          | KWN-M20/-150 90            | Változat   |
| Rendelési szám | <a href="#">1494530000</a> | kábelsaru, záróelem, 150 mm <sup>2</sup> , 150 mm <sup>2</sup> - 150 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN)     | 4050118304206              |  |
| Qty.           | 25 ST                      |  |
| Típus          | KWN-M8/-150 45             | Változat   |
| Rendelési szám | <a href="#">1496430000</a> | kábelsaru, záróelem, 150 mm <sup>2</sup> , 150 mm <sup>2</sup> - 150 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN)     | 4050118306071              |  |
| Qty.           | 25 ST                      |  |
| Típus          | KWN-M10/-150 45            | Változat   |
| Rendelési szám | <a href="#">1496440000</a> | kábelsaru, záróelem, 150 mm <sup>2</sup> , 150 mm <sup>2</sup> - 150 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN)     | 4050118305777              |  |
| Qty.           | 25 ST                      |  |
| Típus          | KWN-M12/-150 45            | Változat   |
| Rendelési szám | <a href="#">1496450000</a> | kábelsaru, záróelem, 150 mm <sup>2</sup> , 150 mm <sup>2</sup> - 150 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN)     | 4050118305906              |  |
| Qty.           | 25 ST                      |  |
| Típus          | KWN-M16/-150 45            | Változat   |
| Rendelési szám | <a href="#">1496470000</a> | kábelsaru, záróelem, 150 mm <sup>2</sup> , 150 mm <sup>2</sup> - 150 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN)     | 4050118306132              |  |
| Qty.           | 25 ST                      |  |
| Típus          | KWN-M20/-150 45            | Változat   |
| Rendelési szám | <a href="#">1496480000</a> | kábelsaru, záróelem, 150 mm <sup>2</sup> , 150 mm <sup>2</sup> - 150 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN)     | 4050118305739              |  |
| Qty.           | 25 ST                      |  |
| Típus          | KP-M8/-150                 | Változat   |
| Rendelési szám | <a href="#">1498290000</a> | kábelsaru, záróelem, 150 mm <sup>2</sup>   |
| GTIN (EAN)     | 4050118307399              |  |
| Qty.           | 25 ST                      |  |
| Típus          | KP-M10/-150                | Változat   |
| Rendelési szám | <a href="#">1498310000</a> | kábelsaru, záróelem, 150 mm <sup>2</sup>   |
| GTIN (EAN)     | 4050118307801              |  |
| Qty.           | 25 ST                      |  |
| Típus          | KP-M12/-150                | Változat   |
| Rendelési szám | <a href="#">1498320000</a> | kábelsaru, záróelem, 150 mm <sup>2</sup>   |
| GTIN (EAN)     | 4050118307658              |  |
| Qty.           | 25 ST                      |  |

## ES EPG 45 HEX 150

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

## Accessories

www.weidmueller.com

|                |                            |  |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus          | KP-M14/-150                | Változat   |
| Rendelési szám | <a href="#">1498580000</a> | kábelsaru, záróelem, 150 mm <sup>2</sup>                               |
| GTIN (EAN)     | 4050118308112              |  |
| Qty.           | 25 ST                      |  |
| Típus          | KP-M16/-150                | Változat   |
| Rendelési szám | <a href="#">1498330000</a> | kábelsaru, záróelem, 150 mm <sup>2</sup>                               |
| GTIN (EAN)     | 4050118307641              |  |
| Qty.           | 25 ST                      |  |
| Típus          | KP-M20/-150                | Változat   |
| Rendelési szám | <a href="#">1498340000</a> | kábelsaru, záróelem, 150 mm <sup>2</sup>                               |
| GTIN (EAN)     | 4050118307740              |  |
| Qty.           | 25 ST                      |  |
| Típus          | KWPN-M8/-150 90            | Változat   |
| Rendelési szám | <a href="#">1497790000</a> | kábelsaru, záróelem, 150 mm <sup>2</sup>                               |
| GTIN (EAN)     | 4050118307085              |  |
| Qty.           | 25 ST                      |  |
| Típus          | KWPN-M10/-150 90           | Változat   |
| Rendelési szám | <a href="#">1497810000</a> | kábelsaru, záróelem, 150 mm <sup>2</sup>                               |
| GTIN (EAN)     | 4050118307221              |  |
| Qty.           | 25 ST                      |  |
| Típus          | KWPN-M12/-150 90           | Változat   |
| Rendelési szám | <a href="#">1497820000</a> | kábelsaru, záróelem, 150 mm <sup>2</sup>                               |
| GTIN (EAN)     | 4050118307306              |  |
| Qty.           | 25 ST                      |  |
| Típus          | KWPN-M16/-150 90           | Változat   |
| Rendelési szám | <a href="#">1497830000</a> | kábelsaru, záróelem, 150 mm <sup>2</sup>                               |
| GTIN (EAN)     | 4050118307160              |  |
| Qty.           | 25 ST                      |  |
| Típus          | KWPN-M20/150 90            | Változat   |
| Rendelési szám | <a href="#">1496680000</a> | kábelsaru, záróelem, 150 mm <sup>2</sup>                               |
| GTIN (EAN)     | 4050118306088              |  |
| Qty.           | 25 ST                      |  |
| Típus          | VPN/-150                   | Változat   |
| Rendelési szám | <a href="#">1498710000</a> | kábelsaru, záróelem, 150 mm <sup>2</sup> , 150 mm <sup>2</sup> , Nincs |
| GTIN (EAN)     | 4050118308129              |  |
| Qty.           | 25 ST                      |  |
| Típus          | VPLN/-150                  | Változat   |
| Rendelési szám | <a href="#">1492970000</a> | kábelsaru, záróelem, 150 mm <sup>2</sup> , 150 mm <sup>2</sup> , Nincs |
| GTIN (EAN)     | 4050118302912              |  |
| Qty.           | 50 ST                      |  |