

**SAI-M23-KBC-L-0.75/2.50**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

**A kép illusztráció**

Az M23 kerek dugaszoló csatlakozók nagyszámú összeillesztési ciklust, magas áramtovábbítási kapacitást és magas érintkezősűrűséget nyújtanak minimális méretekkel.

Enclosures, inserts and crimp contacts need to be ordered separately.

**Általános rendelési adatok**

|                |  |
|----------------|--|
| Változat       | Sensor/Actuator plug-in connector, Crimp contact |
| Rendelési szám | <a href="#">1995820000</a>                       |
| Típus          | SAI-M23-KBC-L-0.75/2.50                          |
| GTIN (EAN)     | 403224892568 1                                   |
| Qty.           | 50 Darab   |

## SAI-M23-KBC-L-0.75/2.50

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Tanúsítványok

Jóváhagyások



|                        |                             |
|------------------------|-----------------------------|
| ROHS                   | Megfelel                    |
| UL File Number Search  | <a href="#">UL weboldal</a> |
| Tanúsítvány száma (UR) | E344862                     |

## Méretetek és tömegek

|             |         |             |             |
|-------------|---------|-------------|-------------|
| Hossz       | 23.6 mm | Hossz, inch | 0.9291 inch |
| Nettó tömeg | 0.94 g  |             |             |

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

|  |                                      |
|--|--------------------------------------|
| RoHS megfelelési állapot                 | Megfelel, kivétellel                 |
| RoHS alóli kivétel (ha van/ismert ilyen) | 6c                                   |
| REACH SVHC                               | Lead 7439-92-1                       |
| SCIP                                     | 7baf363e-d867-435e-844e-c01f32ebf146 |

## Beállítások re. SAI M23 krimpelőszerzőszám

|  |   |                             |                      |
|--|---|-----------------------------|----------------------|
| Beállítások re. SAI M23 krimpelőszerzőszám | Krimpelőszerzőszám                                  | 1                           |                      |
|  | Pozicionáló helye                                   | 8                           |                      |
|  | Krimpelőszerző                                      | Krimpelő, aljzat, táp, 2 mm |                      |
|  | Crimping mandrel adjustment acc. to mm <sup>2</sup> | Vezeték keresztmetszet      | 0.75 mm <sup>2</sup> |
|  |   | Krimpelőszerző beállítása   | 1.3                  |
|  | Vezeték keresztmetszet                              | 1.00 mm <sup>2</sup>        |                      |
|  |   | Krimpelőszerző beállítása   | 1.4                  |
|  | Vezeték keresztmetszet                              | 1.50 mm <sup>2</sup>        |                      |
|  |   | Krimpelőszerző beállítása   | 1.55                 |
|  | Vezeték keresztmetszet                              | 2.50 mm <sup>2</sup>        |                      |
| Krimpelőszerző beállítása                  |   | 1.7                         |                      |


## Egyedi igényekre szabható dugaszoló csatlakozók műszaki adatai

|                              |                     |                              |                         |
|------------------------------|---------------------|------------------------------|-------------------------|
| Érintkező felület            | Aranyozott          | Csatlakozás típusa           | Krimpelhető csatlakozás |
| Szigetelési ellenállás       | > 1010 Ω            | Érintkező anyaga             | Vörösréz-cink ötvözet   |
| Vezeték keresztmetszet, max. | 2.5 mm <sup>2</sup> | Vezeték keresztmetszet, min. | 0.75 mm <sup>2</sup>    |
| Dugaszolási ciklusok         | > 1000              | Az érintkező típusa          | Hüvely                  |

## Besorolások

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000796    | ETIM 9.0    | EC000796    |
| ETIM 10.0   | EC000796    | ECLASS 14.0 | 27-44-02-92 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-02-92 |             |             |

**Rajz**



## SAI-M23-KBC-L-0.75/2.50

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## ...M23-hoz



A Weidmüller az érzékelő - működtető elem kábelezéshez szükséges szerszámok és tartozékok széles választékát kínálja.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |  |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus          | SAI M23 CRIMPING TOOL 1    | Változat   |
| Rendelési szám | <a href="#">1203840000</a> | Présszerszám jel- és hálózati érintkezőkhöz, 4 fogas krimpelés |
| GTIN (EAN)     | 4032248986934              |  |
| Qty.           | 1 ST                       |  |
| Típus          | SAI M23 CRIMPING TOOL 2    | Változat   |
| Rendelési szám | <a href="#">1203960000</a> | Présszerszám jelérintkezőkhöz, 4 fogas krimpelés               |
| GTIN (EAN)     | 4050118000764              |  |
| Qty.           | 1 ST                       |  |