

**SAI-M23-KBC-0.08/0.56****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Az M23 kerek dugaszoló csatlakozók nagyszámú összeillesztési ciklust, magas áramtovábbítási kapacitást és magas érintkezősűrűséget nyújtanak minimális méretekkel.

Enclosures, inserts and crimp contacts need to be ordered separately.

**Általános rendelési adatok**

Változat	Sensor/Actuator plug-in connector, Crimp contact
Rendelési szám	<a href="#">1995860000</a>
Típus	SAI-M23-KBC-0.08/0.56
GTIN (EAN)	4032248926152
Qty.	50 Darab

## SAI-M23-KBC-0.08/0.56

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Technical data

## Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS	Megfelel
UL File Number Search	<a href="#">UL weboldal</a>
Tanúsítvány száma (UR)	E344862

## Méreték és tömegek

Hossz	16.5 mm	Hossz, inch	0.6496 inch
Nettó tömeg	0.34 g		

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

## Beállítások re. SAI M23 krimpelőszerzőszám

Beállítások re. SAI M23 krimpelőszerzőszám	Krimpelőszerzőszám	1203960000	
	Pozicionáló helye	2	
	Krimpelőszerző	Krimpelőszerző jel, 1 mm (0,08–0,56 mm <sup>2</sup> )	
	Crimping mandrel adjustment acc. to mm <sup>2</sup>	Vezetékkeresztmetszet	0.08 mm <sup>2</sup>
		Krimpelőszerző beállítása	0.75
	Vezetékkeresztmetszet	0.14 mm <sup>2</sup>	
		Krimpelőszerző beállítása	0.78
	Vezetékkeresztmetszet	0.25 mm <sup>2</sup>	
		Krimpelőszerző beállítása	0.82
	Vezetékkeresztmetszet	0.34 mm <sup>2</sup>	
Krimpelőszerző beállítása		0.86	
Vezetékkeresztmetszet	0.56 mm <sup>2</sup>		
	Krimpelőszerző beállítása	0.9	

## Egyedi igényekre szabható dugaszoló csatlakozók műszaki adatai

Érintkező felület	Aranyozott	Csatlakozás típusa	Krimpelhető csatlakozás
Szigetelési ellenállás	> 1010 Ω	Érintkező anyaga	Vörösréz-cink ötvözet
Vezeték-keresztmetszet, max.	0.56 mm <sup>2</sup>	Vezeték-keresztmetszet, min.	0.08 mm <sup>2</sup>
Dugaszolási ciklusok	> 1000	Az érintkező típusa	Hüvely

## Besorolások

ETIM 8.0	EC000796	ETIM 9.0	EC000796
ETIM 10.0	EC000796	ECLASS 14.0	27-44-02-92
ECLASS 15.0	27-44-02-92		

**SAI-M23-KBC-0.08/0.56**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Drawings**

**Rajz**



## SAI-M23-KBC-0.08/0.56

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Accessories

## ...M23-hoz



A Weidmüller az érzékelő - működtető elem kábelezéshez szükséges szerszámok és tartozékok széles választékát kínálja.

## Általános rendelési adatok

Típus	SAI M23 CRIMPING TOOL 1	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1203840000</a>	Présszerszám jel- és hálózati érintkezőkhöz, 4 fogas krimpelés
GTIN (EAN)	4032248986934	
Qty.	1 ST	
Típus	SAI M23 CRIMPING TOOL 2	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1203960000</a>	Présszerszám jelérintkezőkhöz, 4 fogas krimpelés
GTIN (EAN)	4050118000764	
Qty.	1 ST	