

EASYCRIMP**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



A szigetelés csupaszítása után megfelelő érintkező vagy érvéghüvely krimpelhető a kábel végére. A krimpelés biztonságos kapcsolatot hoz létre a vezeték és az érintkező között, és egyre szélesebb körben helyettesíti a forrasztást. A krimpelés homogén, állandó kapcsolat kialakítását jelenti vezeték és csatlakozóelem között. A csatlakozás csak kiváló minőségű precíziós szerszámokkal alakítható ki. Az eredmény egy mechanikai és elektromos szempontból egyaránt biztonságos és megbízható csatlakozás. A Weidmüller mechanikus krimpelő szerszámok széles választékát kínálja. A kioldó mechanizmussal ellátott integrált racsnival az optimális krimpelésről gondoskodik. A Weidmüller-szerszámokkal készített krimpelt csatlakozások megfelelnek a nemzetközi szabványoknak és szabályozásoknak.

Általános rendelési adatok

Rendelési szám	2000360000
Típus	EASYCRIMP
GTIN (EAN)	4050118394528
Qty.	1 Darab

Műszaki adatok

Méretek és tömegek

Mélység	125 mm	Mélység (coll)	4.9212 inch
Magasság	255 mm	Magasság (coll)	10.0394 inch
Szélesség	230 mm	Szélesség (coll)	9.0551 inch
Nettó tömeg	5000 g		

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Nem érintett
REACH SVHC	Lead 7439-92-1

Műszaki adatok

Változat	Mechanikus, cserélhető betétekkel
----------	-----------------------------------

Szerszámjellemzők - krimpelés

Hajtás	mechanikus	Rögzítés min.	35 mm
Fogantyú magassága, max.	22 mm	Kar mozgási útja max.	230 mm
Fogantyú szélessége max.	28 mm	Kar mozgási útja min.	140 mm
Rögzítés max.	68 mm	Fogantyú magassága, min.	12 mm

Besorolások

ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ETIM 10.0	EC000168	ECLASS 14.0	21-04-38-11
ECLASS 15.0	21-04-38-11		

