


HDC IP68 HP 24B X2 AS S**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



IP68

IP68



A RockStar® A HighPower házak nagyszilárdságú alumínium présöntvényből készülnek, és a folyamatos optimalizálásnak köszönhetően kimagasló védelmet nyújtanak a szigorú környezeti körülmények ellen. A sokrészes ház a felhasználónak lehetőséget ad a folyamatok felülvizsgálatára le az utolsó lépésig a munkafolyamatban.

Általános rendelési adatok

Rendelési szám	2001720000
Típus	HDC IP68 HP 24B X2 AS S
GTIN (EAN)	4050118384291
Qty.	1 Darab

HDC IP68 HP 24B X2 AS S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Méretek és tömegek

Mélység	228 mm	Mélység (coll)	8.9764 inch
Magasság	260 mm	Magasság (coll)	10.2362 inch
Szélesség	183 mm	Szélesség (coll)	7.2047 inch
Hossz	228 mm	Hossz, inch	8.9764 inch
Nettó tömeg	3769.92 g		

Hőmérsékletek

Hőmérsékleti határérték	-40 °C ... 120 °C
-------------------------	-------------------

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

Általános adatok

Pólusszám	0	Csatlakozás típusa	Csavaros csatlakozás
Ház kivitele	Ház alsórész	UL 94 éghetőségi osztály	V-0
Szín	fekete, fekete (RAL 9005-höz hasonló)	Ház fő anyaga	alumínium présöntvény
PE-csatlakozás max. meghúzási nyomatéka	11 Nm	Felületi minőség	Porbevonatos
Típus	Felépítés (aljzat)	PE-csatlakozás min. meghúzási nyomatéka	11 Nm
Alapanyag	alumínium présöntvény	Sorozat	HighPower
Névleges feszültség (DIN EN 61984)	0 V	Halogénmentes	false
ENT házak	Igen	Védelmi osztály	IP68, IP69, bedugva

Verzió

Fedél	burkolat nélkül	Csatlakozás típusa	Csavaros csatlakozás
Ház kivitele	Ház alsórész	Rögzítőrendszer kivitele	Rögzítő kengyeles csatlakozás
Kivitel	egyenes	Kábelbevezetés	Nem
Típus	Felépítés (aljzat)	Tömítés	Szilikongumi
Szín (RAL)	RAL 9011, RAL 9005		

Általános adatok

UL 94 éghetőségi osztály	V-0	Felületi minőség	Porbevonatos
Védelmi osztály	IP68, IP69, bedugva	Sorozat	HighPower

Fontos megjegyzés

Termékinformáció	A tervezett üzemeléstől függően belsőleg generált feszültségek szuperonálhatnak az üzemi feszültségre és tartalmazhatnak megfelelő csúcspontokat. Rendkívül fontos annak biztosítása, hogy ezek a csúcspontok ne haladják meg a névleges feszültséget. E specifikáción kívül eső alkalmazásokra vonatkozóan vegye fel velünk a kapcsolatot.
------------------	---

HDC IP68 HP 24B X2 AS S




Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok**Besorolások**

ETIM 8.0	EC002641	ETIM 9.0	EC002641
ETIM 10.0	EC002641	ECLASS 14.0	27-44-03-06
ECLASS 15.0	27-44-03-06		

Rajzok



A kapcsolatok és a szigetelő perselyek károsodásának elkerülése érdekében ajánlatos rögzíteni a kábelt.
A megfelelő távolságok az alábbi rajzon láthatók.
A kábelrögzítés nem tartozik a szállítás körébe.

