

IE-FC-DFM-CAB-DB**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



A FrontCom® Vario több funkciót integrál egy közös rendszerbe. A rendszert egyszerű telepíteni és az adat-, jel- és tápmodulok széles választékából választhat. Rendkívül kompakt kialakítása mellett a FrontCom® Vario számos egyedülálló termékjellemzőt kínál, amelyek az Ön számára a projekt tervezést és a munkafolyamatokat biztonságossá, gyorsá és időtállóvá teszik. Továbbá a FrontCom® Vario rendszernek olyan attraktív házkialakítása van, ami mellesleg a legnagyobb ütésállóságot nyújtja és teljes egészében megfelel az IP 65 védelemosztály követelményeinek.

Általános rendelési adatok

Változat	FrontCom, Double frame, Fém fedél, Lockable with cabinet key (Daimler lock)
Rendelési szám	2003150000
Típus	IE-FC-DFM-CAB-DB
GTIN (EAN)	4050118386929
Qty.	1 Darab

Műszaki adatok

Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS	Megfelel
UL File Number Search	UL weboldal
Tanúsítvány száma (cURus)	E223801

Méreték és tömegek

Mélység	27.5 mm	Mélység (coll)	1.0827 inch
Magasság	134 mm	Magasság (coll)	5.2756 inch
Szélesség	132 mm	Szélesség (coll)	5.1968 inch
Falvastagság, min.	1 mm	Falvastagság, max.	5 mm
Nettó tömeg	815.95 g		

Hőmérsékletek

Tárolási hőmérséklet	Üzemi hőmérséklet	-40 °C...70 °C
Telepítési hőmérséklet		

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

Általános adatok

Terméktípus	Double frame, Fém fedél, Lockable with cabinet key (Daimler lock)	Védelmi osztály	IP65, zárt állapotban
Protection class (UL)	Type 12	Vázkeret anyaga	Cink présöntvény
Fedél anyaga	Cink présöntvény, porszórt		

Általános szabványok


Tanúsítvány száma (cURus)	E223801	Tanúsítvány száma (CSA)	2000039-80039714
---------------------------	---------	-------------------------	------------------

Besorolások

ETIM 8.0	EC001031	ETIM 9.0	EC001031
ETIM 10.0	EC001031	ECLASS 14.0	27-18-28-92
ECLASS 15.0	27-18-28-92		


Rajzok

Méretrajz




Unit: mm

Szerelési kivágás




Unit: mm

Méretrajz



Unit: in

Szerelési kivágás



Unit: in

IE-FC-DFM-CAB-DB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

árnyékolt



A FrontCom® Vario több funkciót integrál egy közös rendszerbe. A rendszert egyszerű telepíteni és az adat-, jel- és tápmodulok széles választékából választhat. Rendkívül kompakt kialakítása mellett a FrontCom® Vario számos egyedülálló termékjellemzőt kínál, amelyek az Ön számára a projekt tervezést és a munkafolyamatokat biztonságossá, gyorsá és időtállóvá teszik. Továbbá a FrontCom® Vario rendszernek olyan attraktív házkialakítása van, ami mellesleg a legnagyobb ütésállóságot nyújtja és teljes egészében megfelel az IP 65 védetségű osztály követelményeinek.

Általános rendelési adatok

Típus	IE-FC-DSP-CI/3A/2ST/1D9	Változat
Rendelési szám	2004810000	FrontCom, Betétlemez, árnyékolt
GTIN (EAN)	4050118389289	
Qty.	1 ST	

Típus	IE-FC-DSP-PWB/2ST/FILS	Változat
Rendelési szám	2067080000	FrontCom, Betétlemez, árnyékolt
GTIN (EAN)	4050118415612	
Qty.	1 ST	

árnyékoltatlan



A FrontCom® Vario több funkciót integrál egy közös rendszerbe. A rendszert egyszerű telepíteni és az adat-, jel- és tápmodulok széles választékából választhat. Rendkívül kompakt kialakítása mellett a FrontCom® Vario számos egyedülálló termékjellemzőt kínál, amelyek az Ön számára a projekt tervezést és a munkafolyamatokat biztonságossá, gyorsá és időtállóvá teszik. Továbbá a FrontCom® Vario rendszernek olyan attraktív házkialakítása van, ami mellesleg a legnagyobb ütésállóságot nyújtja és teljes egészében megfelel az IP 65 védetségű osztály követelményeinek.

Általános rendelési adatok

Típus	IE-FC-DIP-BP	Változat
Rendelési szám	2004890000	FrontCom, Betétlemez, árnyékoltatlan
GTIN (EAN)	4050118389296	
Qty.	1 ST	

IE-FC-DFM-CAB-DB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Tartozékok FrontCom Vario-hoz



Általános rendelési adatok

Típus	IE-FC-DF-IPH	Változat	
Rendelési szám	2003340000	FrontCom, Strip (for mounting single insert plates)	
GTIN (EAN)	4050118387094		
Qty.	1 ST		

árnyékolatlan



A FrontCom® Vario több funkciót integrál egy közös rendszerbe. A rendszert egyszerű telepíteni és az adat-, jel- és tápmodulok széles választékából választhat. Rendkívül kompakt kialakítása mellett a FrontCom® Vario számos egyedülálló termékjellemzőt kínál, amelyek az Ön számára a projekt tervezést és a munkafolyamatokat biztonságossá, gyorsá és időtállóvá teszik. Továbbá a FrontCom® Vario rendszernek olyan attraktív házkialakítása van, ami mellesleg a legnagyobb ütésállóságot nyújtja és teljes egészében megfelel az IP 65 védetségű osztály követelményeinek.

Általános rendelési adatok

Típus	IE-FC-IP-BP	Változat	
Rendelési szám	1450710000	FrontCom, Betétlemez, árnyékolatlan	
GTIN (EAN)	4050118255287		
Qty.	1 ST		

árnyékolt



A FrontCom® Vario több funkciót integrál egy közös rendszerbe. A rendszert egyszerű telepíteni és az adat-, jel- és tápmodulok széles választékából választhat. Rendkívül kompakt kialakítása mellett a FrontCom® Vario számos egyedülálló termékjellemzőt kínál, amelyek az Ön számára a projekt tervezést és a munkafolyamatokat biztonságossá, gyorsá és időtállóvá teszik. Továbbá a FrontCom® Vario rendszernek olyan attraktív házkialakítása van, ami mellesleg a legnagyobb ütésállóságot nyújtja és teljes egészében megfelel az IP 65 védetségű osztály követelményeinek.

IE-FC-DFM-CAB-DB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Általános rendelési adatok

Típus	IE-FC-SP-PWB/2ST	Változat
Rendelési szám	1450550000	FrontCom, Betétlemez, árnyékolt
GTIN (EAN)	4050118255256	
Qty.	1 ST	
Típus	IE-FC-SP-2ST/2D9	Változat
Rendelési szám	1450590000	FrontCom, Betétlemez, árnyékolt
GTIN (EAN)	4050118255263	
Qty.	1 ST	
Típus	IE-FC-SP-PWU/2ST	Változat
Rendelési szám	1450620000	FrontCom, Betétlemez, árnyékolt
GTIN (EAN)	4050118255270	
Qty.	1 ST	

Tartozékok FrontCom Vario-hoz



Általános rendelési adatok

Típus	IE-FC-PWPC	Változat
Rendelési szám	1450820000	FrontCom, Érintésvédelem, Single frame
GTIN (EAN)	4050118255584	
Qty.	1 ST	

Teljesítményaljzatok



A FrontCom® Vario több funkciót integrál egy közös rendszerbe. A rendszert egyszerű telepíteni és az adat-, jel- és tápmodulok széles választékából választhat. Rendkívül kompakt kialakítása mellett a FrontCom® Vario számos egyedülálló termékjellemzőt kínál, amelyek az Ön számára a projekt tervezést és a munkafolyamatokat biztonságossá, gyorsá és időtállóvá teszik. Továbbá a FrontCom® Vario rendszernek olyan attraktív házkialakítása van, ami mellesleg a legnagyobb ütésállóságot nyújtja és teljes egészében megfelel az IP 65 védettségi osztály követelményeinek.

IE-FC-DFM-CAB-DB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany


www.weidmueller.com

Tartozékok

Általános rendelési adatok

Típus	IE-FCI-PWB-DE	Változat
Rendelési szám	1450730000	FrontCom, Insert Power large, Type F, Aljzatos csatlakozó, DE
GTIN (EAN)	4050118255546	
Qty.	1 ST	
Típus	IE-FCI-PWB-CN	Változat
Rendelési szám	1450790000	FrontCom, Insert Power large, Type I, Aljzatos csatlakozó, CN
GTIN (EAN)	4050118255386	
Qty.	1 ST	
Típus	IE-FCI-PWS-US	Változat
Rendelési szám	1450800000	FrontCom, Insert Power US, Type B, Aljzatos csatlakozó, US
GTIN (EAN)	4050118255638	
Qty.	1 ST	

RJ45



RJ45 betétek 1 / 4 / 5 / 14, HDC ver. dugaszolható csatlakozókhoz és IE-OM...; IE-OP...; IE-CC... csatlakozódobozokhoz

Általános rendelési adatok

Típus	IE-BI-RJ45-FJ-P	Változat
Rendelési szám	1963830000	RJ45 insert socket, Csatlakozó az alaphoz, PROFINET
GTIN (EAN)	4032248646159	
Qty.	10 ST	
Típus	IE-BI-RJ45-C	Változat
Rendelési szám	1962840000	RJ45 insert socket, Válaszfalbetét összekötő
GTIN (EAN)	4032248645046	
Qty.	10 ST	

USB

USB betétek a FrontCom®-hoz



IE-FC-DFM-CAB-DB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany


www.weidmueller.com

Tartozékok

Általános rendelési adatok

Típus	IE-BI-USB-3.0-A	Változat
Rendelési szám	1487920000	USB-betét, Aljzatbetét, A típusú
GTIN (EAN)	4050118298208	
Qty.	1 ST	

Signal - D-SUB



A FrontCom® Vario több funkciót integrál egy közös rendszerbe. A rendszert egyszerű telepíteni és az adat-, jel- és tápmodulok széles választékából választhat. Rendkívül kompakt kialakítása mellett a FrontCom® Vario számos egyedülálló termékjellemzőt kínál, amelyek az Ön számára a projekt tervezést és a munkafolyamatokat biztonságossá, gyorsá és időtállóvá teszik. Továbbá a FrontCom® Vario rendszernek olyan attraktív házkialakítása van, ami mellesleg a legnagyobb ütésállóságot nyújtja és teljes egészében megfelel az IP 65 védeettségi osztály követelményeinek.

Általános rendelési adatok

Típus	IE-FCI-D9-FF	Változat
Rendelési szám	1450840000	FrontCom, Jelbetét, D-Sub, 9 pólusú, Aljzat / aljzat
GTIN (EAN)	4050118255737	
Qty.	1 ST	

Jel - VGA, HDMI, DP



A FrontCom® Vario több funkciót integrál egy közös rendszerbe. A rendszert egyszerű telepíteni és az adat-, jel- és tápmodulok széles választékából választhat. Rendkívül kompakt kialakítása mellett a FrontCom® Vario számos egyedülálló termékjellemzőt kínál, amelyek az Ön számára a projekt tervezést és a munkafolyamatokat biztonságossá, gyorsá és időtállóvá teszik. Továbbá a FrontCom® Vario rendszernek olyan attraktív házkialakítása van, ami mellesleg a legnagyobb ütésállóságot nyújtja és teljes egészében megfelel az IP 65 védeettségi osztály követelményeinek.

Általános rendelési adatok

Típus	IE-FCI-HDMI-FF	Változat
Rendelési szám	2003390000	FrontCom, HDMI-összekötő, Jelbetétek, HDMI, Aljzat / aljzat
GTIN (EAN)	4050118387414	
Qty.	1 ST	

Tartozékok

Üres, ragasztós hátoldal



Az SM egy MultiCard – jelölőrendszer vezérlő- és jelzőkészülékek feliratozásához. A címkék a tartókba pattinthatók, vagy a rajtuk található öntapadós fólia segítségével lehet felhelyezni őket. A PrintJet CONNECT nyomtatókkal vagy a plotterekkel testre szabott jelölőket lehet létrehozni.


- A felhasználó gyorsan előállíthatja a szükséges címkéket
- Nincs szükség drága, szabványos címkék tárolására
- A PrintJet kopásálló nyomtatási minősége lehetővé teszi a gravírozás kiváltását
- Extrém követelmények esetére ajánljuk az ETO SM védőfóliát
- A tartók a Siemens, ABB, Moeller és Télémecanique 22 mm vagy 30 mm átmérőjű nyomógombjaihoz használhatók

Egyedi nyomtatáshoz: Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

Általános rendelési adatok

Típus	SM 27/18 K MC NE WS	Változat
Rendelési szám	1707270000	SwitchMark, Készülékjelölők, 18 x 27 mm, fehér
GTIN (EAN)	4008190925116	
Qty.	80 ST	
Típus	SM 27/18 K MC NE SI	Változat
Rendelési szám	1713760000	SwitchMark, Készülékjelölők, 18 x 27 mm, ezüst
GTIN (EAN)	4008190331177	
Qty.	80 ST	
Típus	SM 27/18 K MC NE GR	Változat
Rendelési szám	1073340000	SwitchMark, Készülékjelölők, 18 x 27 mm, szürke
GTIN (EAN)	4032248831425	
Qty.	80 ST	

Üres



Az ESG a bevált és tesztelt MultiCard formátumú jelölő számos ismert elektromos készülékhez. Az eredmény egy kiváló minőségű, kontrasztos készülékjelölő.

A Siemens, az ABB, a Beckhoff és számos más gyártó készülékeihez különböző típusok kaphatók.

Az előnyök áttekintése:

- általános célú címkék; öntapadós vagy felpattintható címkék, típustól függően,
- illesztett készülékekhez, pl. kismegszakítókhoz címkésínre pattintható ESG jelölőket szállítunk.
- Egyedi lézer-minőségű nyomtatás a műszaki jellemzőknek megfelelően

Egyedi nyomtatáshoz: Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

IE-FC-DFM-CAB-DB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Általános rendelési adatok

Típus	ESG 7/20 SIRIUS MC NE WS	Változat
Rendelési szám	1736181044	ESG, Készülékjelölők x 20 mm, PA 66, Szín: fehér, dugaszolható
GTIN (EAN)	4008190985950	
Qty.	200 ST	

Pozidriv csillagfejű csavarhúzó



Csillagfejű csavarhúzó, Pozidriv, SDK PZ DIN 5262, ISO 8764/2-PZ, kihajtó ISO 8764/1-PZ szerint, ChromTop hegy, SoftFinish markolat

Általános rendelési adatok

Típus	SDK PZ1	Változat
Rendelési szám	9008530000	Csavarhúzó, Csavarhúzó
GTIN (EAN)	4032248056521	
Qty.	1 ST	

Lapos csavarhúzó



Hornycsavarhúzó lekerekített pengével SD DIN 5265, ISO 2380/2, behajtó a DIN 5264, ISO 2380/1 szerint. Chrom Top hegy, SoftFinish markolat

Általános rendelési adatok

Típus	SDS 0.4X2.5X75	Változat
Rendelési szám	9009030000	Csavarhúzó, Csavarhúzó
GTIN (EAN)	4032248266944	
Qty.	1 ST	